

◎カタログ規格外品はこちら P.131

ロッド		材質
外径選択タイプ	外径フリータイプ	
RDOF	—	SUS303
RDOS	FRDOS	SUS304
RDOH	—	SUS316
RDOA	—	2000系アルミ合金
RDOK	—	5000系アルミ合金
RD52A	—	5000系アルミ合金
RDOG	—	C3604-LCD (カドミウム低減黄銅)
RDOT	—	純チタン2種

以上	以下	C
D3	D16	0.5以下
D17	D80	1.0

以上	以下	公差
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

RoHS

■ロッド(外径選択タイプ)

型式 Type	D	L	
		指定1mm単位	指定1mm単位
RDOF RDOS RDOH RDOA RDOK RD52A (D5~12・15~20) RDOG RDOT (D3~6)	3	10~250	10~500
	4		
	5		
	6		
	8		
	10	10~750	10~900
	12		
	13		
	15		
	16		
18	20~1000	30~1000	
20			
25			
30			
50			
60	30~200		
80			

■ロッド(外径フリータイプ)

型式	D		L	
	指定1mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位
FRDOS	6~10	10~500	10~500	10~500
	11~15	10~750	10~750	10~750
	16~17	10~900	10~900	10~900
	18~30	20~1000	20~1000	20~1000

■外径公差

型式	RDOF RDOS	FRDOS RDOH RDOT	RDOA	RDOK RD52A RDOG
3				
4				
5				
6				
8				
10				
12				
13	0 -0.1	0 -0.1	±0.1	±0.1
15				
16				
18				
20				
25				
30				
50				
60	0 -0.2	—	—	—
80				



Order
注文例

■ロッド(外径選択タイプ)

型式 - L

RDOA15 - 700

■ロッド(外径フリータイプ)

型式 - D - L

FRDOS - D11 - L113



Delivery
出荷日

●RDOF30以下・RDOS30以下・RDOH・RDOA・RDOK・RDOG・RD52A

2 日日出荷

●RDOF50以上・RDOS50以上

3 日日出荷

●2日目・3日共通

☑ストックA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 P.128

☑ストックA早割は1明細行当たり一律300円

☑ストックAは3本以上で1明細行当たり一律810円

●RDOT・FRDOS

5 日日出荷



Alteration
追加加工

☑3本以上で1明細行当たり一律810円

☑注文締切

☑注文締切

☑注文締切

☑注文締切

Alterations	片端タップ追加加工	両端タップ追加加工
	MC	WMC
Code	MC	WMC
Spec.	片端にタップを追加加工します。 [指定方法] MC8 ①6≤D≤30 ②L≤M×2の場合、タップ貫通になります。	両端にタップを追加加工します。 [指定方法] WMC12 ①6≤D≤30 ②L≤M×4の場合、タップ貫通になります。
	D MC(選択範囲) 6・7 3 8・9 3・4 10・11 3・4・5 12~14 3・4・5・6 15~19 3・4・5・6・8 20~24 3・4・5・6・8・10・12 25~30 3・4・5・6・8・10・12・16	D WMC(選択範囲) 6・7 3 8・9 3・4 10・11 3・4・5 12~14 3・4・5・6 15~19 3・4・5・6・8 20~24 3・4・5・6・8・10・12 25~30 3・4・5・6・8・10・12・16
¥/1Code	200 (RDOTのみ600)	400 (RDOTのみ1,200)



Price
価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.127

●RDOF・RDOS・RDOH・RDOA・RDOK・RD52A・FRDOS

数量区分	標準対応				個別対応
	1~9	10~19	20~49	50~100	101~
数量	1~9	10~19	20~49	50~100	101~
値引率	30%	40%	45%	—	—
出荷日	通常				お見積り

■ロッド(外径選択タイプ)

型式 Type	D	¥基準単価					
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
RDOF (SUS303)	3	210	270	340	—	—	—
	4	210	270	340	—	—	—
	5	210	290	360	—	—	—
	6	390	530	740	1,400	—	—
	8	390	530	740	1,400	—	—
	10	390	530	740	1,400	—	—
	12	570	860	1,170	1,720	2,420	—
	13	570	860	1,170	1,720	2,420	—
	15	570	860	1,170	1,720	2,420	—
	16	740	1,030	1,520	2,200	2,600	4,240
RDOS (SUS304)	3	220	300	360	—	—	—
	4	220	300	360	—	—	—
	5	220	300	360	—	—	—
	6	420	570	790	1,500	—	—
	8	420	570	790	1,500	—	—
	10	420	570	790	1,500	—	—
	12	610	900	1,240	1,820	2,550	—
	13	610	900	1,240	1,820	2,550	—
	15	610	900	1,240	1,820	2,550	—
	16	790	1,080	1,600	2,310	2,760	4,470
RDOH (SUS316)	3	360	590	990	—	—	—
	4	360	590	990	—	—	—
	5	360	590	990	—	—	—
	6	440	720	1,260	1,810	—	—
	8	440	720	1,260	1,810	—	—
	10	440	720	1,260	1,810	—	—
	12	620	1,080	1,990	2,890	3,800	—
	13	620	1,080	1,990	2,890	3,800	—
	15	620	1,080	1,990	2,890	3,800	—
	16	660	1,140	2,070	3,000	3,940	4,860
RDOA (2000系アルミ合金)	3	200	230	300	—	—	—
	4	200	230	300	—	—	—
	5	200	230	300	—	—	—
	6	220	270	380	480	—	—
	8	220	270	380	480	—	—
	10	220	290	380	480	—	—
	12	270	390	620	860	1,090	—
	13	270	390	620	860	1,090	—
	15	290	390	620	860	1,090	—
	16	330	490	820	1,160	1,480	1,810

◎CADデータフォルダ名: 36_Rods (CADデータはS45Cと共通です)

●RDOG・RDOT

数量区分	標準対応				個別対応
	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	5%	10%	18%	—	—
出荷日	通常				お見積り

◎各D寸における最大L寸法は左ページの規格表をご確認ください。

型式 Type	D	¥基準単価					
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
RDOK (5000系アルミ合金)	3	200	260	340	—	—	—
	4	200	260	340	—	—	—
	5	200	260	340	—	—	—
	6	210	270	360	480	—	—
	8	210	270	360	480	—	—
	10	210	290	360	480	—	—
	12	260	380	600	830	1,040	—
	13	260	380	600	830	1,040	—
	15	270	380	600	830	1,040	—
	16	310	480	790	1,120	1,430	1,740
RD52A (5000系アルミ合金)	3	200	230	300	—	—	—
	4	220	270	400	550	—	—
	5	220	270	400	550	—	—
	6	220	290	400	550	—	—
	8	220	290	400	550	—	—
	10	220	290	400	550	—	—
	12	270	390	690	980	1,260	—
	15	290	390	690	980	1,260	—
	16	330	490	820	1,160	1,480	2,300
	18	380	640	1,110	1,610	2,110	2,740
RDOG (C3604-LCD)	3	180	380	440	—	—	—
	4	180	380	440	—	—	—
	5	180	380	440	—	—	—
	6	190	380	460	540	—	—
	8	400	440	580	720	—	—
	10	500	590	810	980	—	—
	12	530	690	1,000	1,260	1,560	—
	13	560	740	1,060	1,410	1,760	—
	15	660	910	1,330	1,800	2,200	—
	16	770	1,080	1,750	2,350	3,010	3,660
RDOT (純チタン2種)	3	280	510	670	—	—	—
	4	440	840	1,020	—	—	—
	5	550	1,020	2,200	—	—	—
	6	660	1,350	3,130	3,970	—	—
	8	840	1,180	1,880	2,600	3,330	4,060
	10	890	1,260	2,050	2,840	3,650	4,450
	12	1,220	1,870	3,080	4,340	5,600	6,850
	13	1,220	1,870	3,080	4,340	5,600	6,850
	15	1,800	2,660	4,470	6,290	8,110	9,930
	16	1,800	2,660	4,470	6,290	8,110	9,930

■ロッド(外径フリータイプ)

型式	D	¥基準単価					
		指定1mm単位	最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800
FRDOS (SUS304)	6~10	520	750	1,270	1,660	—	—
	11~15	730	1,110	1,740	2,540	3,630	—
	16~19	940	1,560	2,510	3,240	4,120	5,540
	20~24	1,290	1,850	3,320	4,810	6,280	7,940
	25~27	1,470	2,220	4,250	6,200	7,760	10,180
	28~30	1,740	2,410	4,630	6,470	8,320	10,530

◎丸棒・パイプ・樹脂ロッド