■ **仕様変更箇所**

Type	変更内容	変更前	変更後
SL-SSTBB/SH-SSTBB/ SL-SSTCB/SH-SSTCB/ SL-SSTCC/SH-SSTCC/ SL-SSTBC/SH-SSTBC	材質	SUS440C　ま た は 13Cr ステンレス	SUS440C 相当
SL-STBBM/SH-STBBM/ SL-STCBM/SH-STCBM	材質	S45C	S45C 相当
	外観(ねじ部光沢)	無	有
SL-STCCM/SH-STCCM SL-STBCM/SH-STBCM	材質	S45C	S45C 相当
	外観(ねじ部光沢)	無	有
	外観(六角穴加工)	冷間圧造	切削加工

※材質・外観変更御座いますが、機能上の変更はございません。

＜外観変更詳細＞


SL-STBBM/SH-STBBM/SL-STCBM/SH-STCBM

・ねじ部光沢

【変更前】無



【変更後】有




SL-STCCM/SH-STCCM/SL-STBCM/SH-STBCM

・ねじ部光沢

【変更前】無




【変更後】有




・六角穴加工

【変更前】冷間圧造



【変更後】切削加工



■ **仕様変更時期**

以下の型番以外は 2026 年 10 月より順次切り替え、
記載のある型番については 2027 年 3 月より順次切り替えとなります。

No.	Type	型 式
1	SL-SSTBB SH-SSTBB	SL-SSTBB10-30
2		SH-SSTBB10-30
3		SL-SSTBB10-40
4		SH-SSTBB10-40
5		SL-SSTBB10-50
6		SH-SSTBB10-50
7		SL-SSTBB12-60
8		SH-SSTBB12-60
9		SL-SSTBB12-70
10		SH-SSTBB12-70
11		SL-SSTBB5-20
12		SH-SSTBB5-20
13		SL-SSTBB6-20
14		SH-SSTBB6-20
15		SL-SSTBB6-25
16		SH-SSTBB6-25
17		SL-SSTBB6-30
18		SH-SSTBB6-30
19		SL-SSTBB6-40

20		SH-SSTBB6-40
21		SL-SSTBB6-50
22		SH-SSTBB6-50
23		SL-SSTBB8-25
24		SH-SSTBB8-25
25		SL-SSTBB8-30
26		SH-SSTBB8-30
27	SL-SSTBC SH-SSTBC	SL-SSTBC4-20
28		SH-SSTBC4-20
29		SL-SSTBC6-30
30		SH-SSTBC6-30
31		SL-SSTBC6-40
32		SH-SSTBC6-40
33		SL-SSTBC6-50
34		SH-SSTBC6-50
35		SL-SSTBC8-50
36		SH-SSTBC8-50
37	SL-SSTCB SH-SSTCB	SL-SSTCB4-20
38		SH-SSTCB4-20
39	SL-SSTCC SH-SSTCC	SL-SSTCC10-50
40		SH-SSTCC10-50
41		SL-SSTCC6-40
42		SH-SSTCC6-40
43		SL-SSTCC8-50
44		SH-SSTCC8-50
45	SL-STBBM SH-STBBM	SL-STBBM10-40
46		SH-STBBM10-40
47		SL-STBBM10-50
48		SH-STBBM10-50
49		SL-STBBM12-60
50		SH-STBBM12-60
51		SL-STBBM12-80
52		SH-STBBM12-80

53		SL-STBBM4-20
54		SH-STBBM4-20
55		SL-STBBM5-20
56		SH-STBBM5-20
57		SL-STBBM6-25
58		SH-STBBM6-25
59		SL-STBBM6-30
60		SH-STBBM6-30
61		SL-STBBM8-30
62		SH-STBBM8-30
63	SL-STCBM SH-STCBM	SL-STCBM4-20
64		SH-STCBM4-20
65		SL-STCBM5-20
66		SH-STCBM5-20
67		SL-STCBM6-30
68		SH-STCBM6-30
69	SL-STCCM SH-STCCM	SL-STCCM4-20
70		SH-STCCM4-20
71		SL-STCCM6-20
72		SH-STCCM6-20