

代替品情報①（中国製にて代替品有）

ミスミ型式	中国製型式	中国製と現行品（国内製）との違い
HOSYRW9	HOSYRW9C	性能・寸法は現行品から変更無。原産国の変更&外側部分に違い有。詳細は国内製（現行品）・中国製の違い情報を別途参照。
HOSYRW6	HOSYRW6C	性能・寸法は現行品から変更無。原産国の変更&外側部分に違い有。詳細は国内製（現行品）・中国製の違い情報を別途参照。
HOSYRS9	HOSYRS9C	性能・寸法は現行品から変更無。原産国の変更&外側部分に違い有。詳細は国内製（現行品）・中国製の違い情報を別途参照。
HOSYRS6	HOSYRS6C	性能・寸法は現行品から変更無。原産国の変更&外側部分に違い有。詳細は国内製（現行品）・中国製の違い情報を別途参照。
HOSYR9	HOSYR9C	性能・寸法は現行品から変更無。原産国の変更&外側部分に違い有。詳細は国内製（現行品）・中国製の違い情報を別途参照。
HOSYR6	HOSYR6C	性能・寸法は現行品から変更無。原産国の変更&外側部分に違い有。詳細は国内製（現行品）・中国製の違い情報を別途参照。

代替品情報②（国内製にて代替品有）

						代替品情報					
ミスミ型式	型式TYPE	内径	最高使用圧力 (Mpa)	ホース	ワイヤーブレード	代替型式	TYPE	内径	最高使用圧力 (Mpa)	ホース	ワイヤーブレード
HOSYRW12	HOSYRW	12.7	20.6	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	S25C	HOSXRW12	HOSXRW	12.7	27.5Mpa	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	S25C
HOSYRS12	HOSYRS	12.7	20.6	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	SUS304	HOSXRS12	HOSXRS	12.7	27.5Mpa	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	SUS304
HOSYR12	HOSYR	12.7	20.6	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	なし	HOSXR12	HOSXR	12.7	27.5Mpa	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	なし
HOSTW19	HOSTW	19	7	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	S25C	HOSYRW19	HOSYRW	19	20.6	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	S25C
HOSTS19	HOSTS	19	7	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	SUS304	HOSYRS19	HOSYRS	19	20.6	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	SUS304
HOSTR19	HOSTR	19	7	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	なし	HOSYR19	HOSYR	19	20.6	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	なし
HOSCW25	HOSCW	25.4	14	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	S25C	HOSYRW25	HOSYRW	25.4	20.6	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	S25C
HOSCW19	HOSCW	19	14	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	S25C	HOSYRW19	HOSYRW	19	20.6	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	S25C
HOSCS25	HOSCS	25.4	14	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	SUS304	HOSYRS25	HOSYRS	25.4	20.6	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	SUS304
HOSCS19	HOSCS	19	14	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	SUS304	HOSYRS19	HOSYRS	19	20.6	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	SUS304
HOSCR25	HOSCR	25.4	14	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	なし	HOSYR25	HOSYR	25.4	20.6	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	なし
HOSCR19	HOSCR	19	14	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	なし	HOSYR19	HOSYR	19	20.6	合成ゴム(補強層 硬鋼線)	なし