




MECHA LOCKS -HIGH TORQUE TYPE-
メカロック
-高トルク伝達タイプ-

■特長：ボルトサイズを上げることにより耐久性が優れ、高い伝達力を必要とされる機構に最適です。



型式 Type	d	D	D ₁	P.C.D.	L ₁	L ₂	L ₃	ロックボルト		質量 (g)	¥基準単価
								M×L	本数		
MLKN	25	47	51	38.2	34.1	28.1	24.6	M6×20	8	15.7	250 5,920
	28	50	54	41.2	35.1	29.1	25.6				265 6,520
	30	52	56	43.2	35.6	29.6	295 6,820				
	32	54	58	45.2	36.1	30.1	26.1				336 7,640
	35	57	61	48.2	37.1	31.1	26.6				392 7,710
	40	68	73	56.8	41.6	33.6	29.1	M8×25	10	39.2	488 7,710
	45	73	78	61.8	42.6	34.6	30.1				605 7,710
	50	78	83	66.8	43.6	35.6	30.6				705 8,500
	55	83	88	71.8	44.6	36.6	31.6				735 9,590
	60	88	93	76.8	45.6	37.6	32.6		14		792 10,790

■メカロック許容入力負荷

d	最大許容 (N・m)	許容スラスト荷重 (kN)
25	490	
28	540	39.2
30	590	
32	765	47.1
35	970	55
40	1460	72.6
45	1860	82.4
50	2430	
55	2570	93.2
60	2960	99

■シャフトハブ剛性

d	シャフト側面圧 MPA	ハブ側面圧 MPA	ハブ加工深さ HL
25	233	143	25
28	195	128	26
30	182	123	
32	207	144	27
35	184	133	28
40	278	193	31
45	293	173	32
50	247	190	
55	214	171	33
60	216	181	34

■シャフト及びハブの推奨公差、面粗さ

取付け面	公差	面粗さ
シャフト外径	h7(g6)	Ra1.6以下
ハブ内径	H7	Ra3.2以下



Order
注文例

MLKN25



Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応 大口
	小口	1~9	10~12	13~14	
数量					21~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。