

アンギュラベアリングホルダセット

アンギュラ背面組合せ+深溝玉軸受 一インロータイプ



Type	①アンギュラベアリング(背面組合せ)	③ホルダ ④内輪用スペーサ ⑤ノーマルカバー	⑥標準カバー・オイルシール用カバー	⑦内輪固定用カバー	⑧内輪用スペーサー	⑨カバー固定用ボルト
M材質	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理		
ABGYB	SUJ2	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	SCM435	四三酸化鉄皮膜	
ABGY			無電解ニッケルメッキ	SUS304	—	

①アンギュラベアリングホルダセットは、ホルダ本体に部品を組み込まない状態で納品致します。
 ②アンギュラベアリングホルダセットは必ず外輪を専用カバーで絞り込み、内輪もベアリングナット等で締め付けてご使用ください。
 深溝玉軸受側はホルダに左右1mmずつの遊びが設定しており、内輪用スペーサーの長さ調整なしで、内輪を絞り込むことができます。
 ③深溝玉軸受側⑤には、ノーマルカバーを標準付属します。
 アンギュラ側⑥には、N標準カバー、Sオイルシール用カバー、Rオーリング用カバーのいずれかを選択してください。
 ④Oリングに触れる事によりトルクがかかることがあります。

