


—圧力角20° モジュール0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0—



④ CADデータフォルダ名: 20_Gears

※*のついた歯数は芯金入りタイプはありません。 ※1表記の許容伝達力は任意の条件のもとに計算した参考値です。条件についてはP1586をご参照ください。

*1表記の許容伝達力は任意の条件のもとに計算した参考値です。条件については **☞ P.1586** をご参照ください。



5本以上で1明細行当たり一律1350円

（新JIS B 1702-1 9級相当）

*1表記の許容伝達力は任意の条件のもとに計算した参考値です。条件についてはP.1586をご参照ください。

*1表記の許容伝達力は任意の条件のもとに計算した参考値です。条件についてはP.1586をご参照ください。

モジュール0.5の歯数40～50については歯幅3mmでの計算となっています。