

ROLLER CHAINS / (ROLLER TYPES) DOUBLE PITCH CHAINS

標準ローラーチェーン/[S型ローラー]ダブルピッチチェーン

価格改訂

大口
対応
BIG ORDER

新価格

CADデータフォルダ名：21_Chains_and_Sprockets

■特長：JIS A系 1種のチェーンです。ご希望のリンク数でお選びいただけます。

■標準ローラーチェーン

RoHS 10

Type	材質
CHE	スチール
CHEM	無給油(スチール・含油プッシュ)
CHES	ステンレス

ピッチ

ピッチ

(図は4リンクです)

ジョイントリンク*

■付属品：ジョイントリンク(最終リンクとして)

チェーン伝動機構の技術情報はP2445														
型式		リンク数 (偶数指定)	ピッチ	h	m	n	T	t	φD	φR	H	W	最大許容張力 (kN)	¥基準単価
Type	呼び													1ユニットリンク 未満
CHE (スチール)	15	4~	4.76	2.85	3.90	6.75	0.57	0.57	1.62	2.48	4.4	2.38	0.39	11×リンク数
	25		6.35	3.80	4.80	8.60	0.75	0.75	2.31	3.30	5.8	3.18	0.64	7×リンク数
	35		9.53	5.70	7.10	12.80	1.25	1.25	3.59	5.08	8.8	4.78	2.16	10×リンク数
	40		12.70	8.02	9.53	17.55	1.50	1.50	3.97	7.92	11.7	7.95	3.63	11×リンク数
	50		15.875	10.15	11.60	21.75	2.00	2.00	5.09	10.16	14.6	9.53	6.37	15×リンク数
CHEM (無給油)	60		19.05	12.65	14.15	26.80	2.40	2.40	5.96	11.91	17.5	12.70	8.83	23×リンク数
	80		25.40	16.07	19.18	35.25	3.20	3.20	7.94	15.88	23.0	15.88	14.71	46×リンク数
	40		12.70	8.65	10.20	18.85	2.00	1.50	3.96	7.92	12.0	7.90	3.82	32×リンク数
CHES (ステンレス)	50		15.875	10.60	12.70	23.30	2.40	2.00	5.08	10.16	15.0	9.50	6.17	48×リンク数
	60		19.05	13.55	15.50	29.05	3.20	2.40	5.95	11.91	18.0	12.70	9.31	74×リンク数
	11		3.75	2.28	3.17	5.44	0.38	0.38	1.57	2.29	3.5	1.83	0.05	47×リンク数
	25		6.35	3.80	4.80	8.60	0.75	0.75	2.31	3.30	5.8	3.18	0.12	15×リンク数
	35		9.53	5.70	7.10	12.80	1.25	1.25	3.59	5.08	8.8	4.78	0.26	21×リンク数
	40		12.70	8.02	9.53	17.55	1.50	1.50	3.97	7.92	11.7	7.95	0.44	30×リンク数
	50		15.875	10.15	11.60	21.75	2.00	2.00	5.09	10.16	14.6	9.53	0.69	47×リンク数
	60		19.05	12.65	14.15	26.80	2.40	2.40	5.96	11.91	17.5	12.70	1.03	82×リンク数

チェーン伝動機構の技術情報はP2445						
型式		リンク数	1ユニットリンク数	¥基準単価		
Type	呼び			CHE-U	CHEM-U	CHES-U
CHE CHEM CHES	11	U	134(周長 502mm)	—	—	6,200
	15		210(周長 1000mm)	1,470	—	—
	25		480(周長 3048mm)	1,900	—	6,200
	35		320(周長 3048mm)	1,380	—	6,000
	40		240(周長 3048mm)	1,680	7,620	7,200
	50		192(周長 3048mm)	2,280	9,050	9,000
	60		160(周長 3048mm)	3,180	10,410	13,050
	80		120(周長 3048mm)	5,380	—	—

■特長：プレートがフラットなため、直載せによる搬送にも使用できます。

■ダブルピッチチェーン

RoHS 10

ピッチ

ピッチ

(図は4リンクです)

ジョイントリンク*

■付属品：ジョイントリンク(最終リンクとして)

材質：スチール

チェーン伝動機構の技術情報はP2445														
型式		リンク数 (偶数指定)	ピッチ	h	m	n	T	t	φD	φR	H	W	最大許容張力 (kN)	1ユニット リンク数
Type	呼び													¥基準単価
CHEW	40	4~	25.40	8.02	9.53	17.55	1.5	1.5	3.97	7.95	11.7	7.95	2.75	120(周長3048mm)
	50		31.75	10.15	11.60	21.75	2.0	2.0	5.09	10.16	14.6	9.53	4.41	96(周長3048mm)

- ①ご注文の際は、以下にご注意ください。
- ①リンク数が1ユニットリンク数を超えた場合、ユニットと端数リンクで分割して荷造りします。
- 〈例〉 CHE40—600の場合、240(リンク)×2(ユニット)+120(リンク)の3分割構成となります。
- ②価格計算例
- 〈例〉 CHE40—300 7円(1リンク単価)×300(リンク数)+470(カット費)=2,570円

Order
注文例

型式 — リンク数

CHE80 — 200

(リンク数指定タイプ)

(ユニットタイプ)

CHE80 — U

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133

在庫品表示ですが、指定サイズのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

Price
価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引率	基準単価 5%	10% 15~19 20~50 51~
出荷日	通常	+2日 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

チェーンのカット費は数量スライド適用外です。

ATTACHMENT CHAINS

アタッチメント付チェーン

—40・50・60・80シリーズ—

大口
対応
BIG ORDER

CADデータフォルダ名：21_Chains_and_Sprockets

■特長：標準チェーンにアタッチメントが付いており、お客様の用途に合わせて小物の搬送が可能になります。

■アタッチメント付
チェーン

RoHS 10

●アタッチメント片側タイプ

CHEL-A (全リンクアタッチメント付)

ジョイントリンク*

CHEL-B (2リンク毎アタッチメント付)

ジョイントリンク*

CHEL-C (4リンク毎アタッチメント付)

ジョイントリンク*

●アタッチメント両側タイプ

CHET-A (全リンクアタッチメント付)

ジョイントリンク*

CHET-B (2リンク毎アタッチメント付)

ジョイントリンク*

CHET-C (4リンク毎アタッチメント付)

ジョイントリンク*

■付属品：ジョイントリンク(最終リンクとして)

材質 スチール

チェーン伝動機構の技術情報はP2445

型式				ピッチ	ピン		プレート	アタッチメント						最大許容張力 (kN)
Type	呼び	形状	*リンク数		L ₁	L ₂	t	C	X	Y	N	d		
CHEL CHET	40	A(全リンク) B(2リンク毎) C(4リンク毎)	4~	12.70	8.07	9.48	1.5	8.5	12.7	17.4	9.5	3.6	2.75	
	50		4~	15.875	10.17	11.63	2.0	10.5	15.9	22.3	12.7	5.2	4.41	
	60		4~	19.05	12.70	14.20	2.4	12.2	19.05	27.2	15.9	5.2	6.28	
	80		4~	25.40	16.15	19.25	3.2	15.88	25.4	35.2	19.1	6.8	10.69	

*アタッチメント形状A・Bは2の倍数、形状Cは4の倍数リンク数になるようにご指定ください。

呼び	¥基準単価						カット費
	アタッチメント片側タイプ			アタッチメント両側タイプ			
	CHEL□□A	CHEL□□B	CHEL□□C	CHET□□A	CHET□□B	CHET□□C	
指定リンク数	2の倍数	2の倍数	4の倍数	2の倍数	2の倍数	4の倍数	
40	24×リンク数	17×リンク数	15×リンク数	33×リンク数	24×リンク数	20×リンク数	¥470
50	35×リンク数	26×リンク数	24×リンク数	48×リンク数	35×リンク数	31×リンク数	
60	50×リンク数	39×リンク数	35×リンク数	68×リンク数	50×リンク数	42×リンク数	
80	96×リンク数	75×リンク数	69×リンク数	130×リンク数	95×リンク数	87×リンク数	

1ユニットのリンク数				ジョイントリンク対応表			
型式		呼び	1ユニットの リンク数	チェーン	アタッチメント形状	ジョイントリンク	掲載ページ
Type	呼び						
CHEL CHET	40		240(周長3048mm)	CHEL(片側タイプ)	A,B	JNT-L	P.1667
	50		192(周長3048mm)		C	JNTC	
	60		160(周長3048mm)	CHET(両側タイプ)	A,B	JNT-T	
	80		120(周長3048mm)		C	JNTC	

- ①ご注文の際は、以下にご注意ください。
- ①リンク数が1ユニットリンク数を超えた場合、ユニットと端数リンクで分割して荷造りします。
- 〈例〉 CHEL50A—300の場合、192(リンク)×1(ユニット)+108(リンク)の2分割構成となります。
- ②価格計算例
- 〈例〉 CHEL50A—300 35円(1リンク単価)×300(リンク数)+470円(カット費)=10,970円

Order
注文例

型式 — リンク数

CHEL40A — 200

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133

在庫品表示ですが、指定サイズのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

Price
価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引率	基準単価 5%	10% 15~19 20~50 51~
出荷日	通常	+2日 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

チェーンのカット費は数量スライド適用外です。

21
チェーン
セット