

CONTACT PROBES / RECEPTACLES - 2.0mm MINIMUM CENTERS -

コンタクトプローブ/リセプタクル

—最小取付ピッチ2.0mmシリーズ—

価格改訂
 □: 値下げ価格
 □: 新価格
 □: スライド値引率変更

類似品比較ポイント | 交換目安回数: 25万回

CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

■特長: リセプタクルのストッパ部はプローブが規定域以上押込まれない様、内径を少し小さく加工しています。

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ2.0mm

NP120
NP120HD
コンタクト
プローブ

■リセプタクル
最小取付ピッチ2.0mm

NR120
リセプタクル

NR120T
(端子取付タイプ)
適用端子
P2061
リセプタクル

RoHS 10

■コンタクトプローブ


番号	部品	材質	表面処理
①	ブランチヤ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	ハレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

■リセプタクル

番号	材質	表面処理
④ ⑤	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●リセプタクルは
プローブ抜きめ付です。

●NP120・NP120HD 先端形状パターン



■コンタクトプローブ

型式	先端形状	取付ピッチ (min)	フルストローク	スプリング圧		許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価		
				初期	2/3ストローク				1~69本	70~99	100~500
NP120	A・B・C・D・E・G・H・J・N	2.0mm	6.5mm	15gf	50gf	3A	60mΩ	25万回	153	143	123
NP120HD				25gf	100gf						

●表示数量超えはお見積り

■リセプタクル

型式	組合せ コンタクトプローブ	圧入用取付穴 寸法(参考)	¥基準単価		
			1~69本	70~99	100~500
NR120	NP120	1.48~1.49mm	62	57	54
NR120T	NP120HD	1.62~1.64mm	153	143	138

●表示数量超えはお見積り

■リード線付きリセプタクル

型式	リード線色 選択	リード線長さ (mm)	リード線	導線	最大使用 電圧	使用 リセプタクル	リード線長さ400mm			リード線長さ1000mm		
							¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
NRB120	W (白) R (赤) BL (青)	400 1000	φ1.0	φ0.08×40本	250V	NR120	204	194	189	388	378	373
							1~69本	70~99	100~500	1~69本	70~99	100~500

●表示数量超えはお見積り

Order 注文例

型式 — 先端(末端)形状 — リード線色 — リード線長さ

NP120 — D — W — 1000

NR120

NRB120

Delivery 出荷日

●コンタクトプローブ・リセプタクル

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●リード線付きリセプタクル

3 日日出荷

●注文締切

●ストック A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

●3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

MiSUMI
C-VALUE

CONTACT PROBES/RECEPTACLES-1.91mm MINIMUM CENTERS-

コンタクトプローブ/リセプタクル

—最小取付ピッチ1.91mmシリーズ—

類似部品
71% OFF

















類似品比較ポイント | 交換目安回数: 20万回 便利でお得なバック販売

類似部品ページ P.2047

■コンタクトプローブ
バック販売 (50本パック)

■リセプタクル
バック販売 (50本パック)

NPE75 コンタクトプローブ



■コンタクトプローブ

部品	材質	表面処理
①ブランチヤ	BeCu	ニッケル下地金メッキ仕上
②ハレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SWP-A	ニッケル下地金メッキ仕上













■リセプタクル

材質	表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

■コンタクトプローブ
バック販売 (50本パック)

■リセプタクル
バック販売 (50本パック)

NPQ75 コンタクトプローブ



■コンタクトプローブ

部品	材質	表面処理
①ブランチヤ	BeCu	ニッケル下地金メッキ仕上
②ハレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SWP-A	ニッケル下地金メッキ仕上









■リセプタクル

材質	表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

■コンタクトプローブ
バック販売 (50本パック)

■リセプタクル
バック販売 (50本パック)

NPT1 コンタクトプローブ



■コンタクトプローブ

部品	材質	表面処理
①ブランチヤ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②ハレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SUS304	—

■リセプタクル

材質	表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20(バック)	21~(バック)
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■コンタクトプローブ

型式	先端形状	取付ピッチ (min)	フルストローク	スプリング圧 2/3ストローク	許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価 (50本パック)	¥先端形状価格(基準価格+)
NPE75	V・B・A1・E・K・T	1.91mm	6.4mm	203gf	3.0A	40mΩ	20万回	3,800	VH LM B3 その他
NPQ75	T6・U1・VH・LM・B3		6.35mm	198gf	3.0A	50mΩ	20万回	3,600	400 3,700 0
NPT1	V・B・A1・D・F		2.54mm	113gf	3.0A	50mΩ	20万回	1,600	— — 0

■リセプタクル

型式	末端形状	組合せ コンタクトプローブ	圧入用取付穴 寸法(参考)	¥基準単価 (50本パック)
NR75	CR・SC	NPE75	φ1.35mm	2,200
NRQ75	CR・SC・WW	NPQ75	φ1.35mm	2,200
NRT1	CR・SC	NPT1	φ1.35mm	1,800

Order 注文例

型式 — 先端(末端)形状

NP75 — E

NPQ75 — SC

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。