

HOLDERS FOR SHAFT -MACHINING COMPACT SHAPED-

シャフトホルダ -コンパクト型(機械加工品)-

—止めねじタイプ・肉厚止めねじタイプ・側方スリットタイプ・セパレートタイプ・肉厚セパレートタイプ—



■特長:『省スペース化』対応のコンパクトタイプ。従来品のT型タイプと比較して、L寸法がコンパクトとなります。(右頁のコンパクトの比較表参照)

■止めねじタイプ

Type	材質	S表面処理	A付属品
SHMTB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ本
SHMTM		無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めねじ本
SHMTS	SUS304	-	(SUS)

型式 Type	D	H 選択				L	H ₁	T	L ₁	d	d ₁	ℓ	止めネジ M	¥基準単価		
		5	10	15	20									SHMTB	SHMTM	SHMTS
SHMTB SHMTM SHMTS	6	5	10	15	20	24	H+8	10	14				M4	1,890	1,960	3,680
	8	10	15	20	26	H+9	12	16					M4	1,910	1,980	3,700
	10	10	15	20	28	H+10	14	18	4.5	8	4.5		M4	2,080	2,130	3,720
	12	10	15	20	30	H+11	16	20					M4	2,180	2,250	4,520
	15	15	20	25	32	H+15	18	23					M6	2,540	2,580	5,270
	16	15	20	25	34	H+15	20	25	6.6	11	6.5		M6	2,540	2,580	5,270
	20	15	20	25	40	H+18	24	28					M6	3,300	3,400	7,060
	25	20	25	30	46	H+20	26	31					M6	3,420	3,600	7,210
	30	20	25	30	50	H+23	28	33					M6	4,570	4,670	8,710
	35	25	30	35	56	H+25	30	35					M6	4,900	5,120	9,150
40	25	30	35	60	H+30	32	37					M6	5,460	5,610	10,230	

■肉厚止めねじタイプ

Type	材質	S表面処理	A付属品
SHMTBN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ本
SHMTMN		無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めねじ本
SHMTSN	SUS304	-	(SUS)

型式 Type	D	H 選択				L	H ₁	T	L ₁	d	d ₁	ℓ	止めネジ M	¥基準単価		
		8	10	15	20									SHMTBN	SHMTMN	SHMTSN
SHMTBN SHMTMN SHMTSN	8	10	15	20	34	H+9	15	20					M6	2,260	2,310	3,690
	10	10	15	20	36	H+10	17	22					M6	2,280	2,330	4,400
	12	10	15	20	38	H+11	18	24	6.6	11	6.5		M6	2,400	2,450	4,540
	15	15	20	25	42	H+15	20	28					M8	3,190	3,240	4,940
	16	15	20	25	44	H+15	22	30	9	14	9		M8	3,390	3,440	5,080
	20	15	20	25	50	H+18	24	32					M10	4,100	4,150	7,600
	25	20	25	30	56	H+20	26	34					M10	4,650	4,700	8,190
	30	20	25	30	60	H+23	28	36					M10	5,980	6,030	9,990
	35	25	30	35	66	H+26	30	38					M10	7,130	7,230	10,320
	40	25	30	35	70	H+30	32	40					M10	7,830	7,930	14,450

■側方スリットタイプ

Type	材質	S表面処理
SHMWB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
SHMWM		無電解ニッケルメッキ
SHMWS	SUS304	-

型式 Type	D	H 選択				L	H ₁	T	L ₁	d	d ₁	ℓ	C	¥基準単価		
		5	10	15	20									SHMWB	SHMWM	SHMWS
SHMWB SHMWM SHMWS	6	5	10	15	24	H+7	10	15				2	1,910	1,980	3,700	
	8	10	15	20	26	H+9	12	17				2	1,930	2,000	3,720	
	10	10	15	20	28	H+9	14	19	4.5	8	4.5	2	2,100	2,150	3,740	
	12	10	15	20	30	H+10	16	21				2	2,200	2,270	4,540	
	15	15	20	25	34	H+11.5	18	23				2	2,560	2,600	5,290	
	16	15	20	25	36	H+11.5	20	25	6.6	11	6.5	2	2,560	2,600	5,290	
	20	15	20	25	40	H+17	22	27				3	3,320	3,420	7,080	
	25	20	25	30	46	H+19.5	24	29				3	3,440	3,620	7,230	
	30	20	25	30	50	H+23	26	31				3	4,590	4,690	8,730	
	35	25	30	35	56	H+25	28	33				3	4,920	5,140	9,170	
40	25	30	35	60	H+30	30	35				3	5,480	5,630	10,250		

■特長:『省スペース化』対応のコンパクトタイプ。従来品のセパレートタイプと比較して高さ(H)寸法と寸法がコンパクトとなります。(下部のコンパクトの比較表参照)

■セパレートタイプ

Type	材質	S表面処理
SHMPB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
SHMPM		無電解ニッケルメッキ
SHMPBK	SUS304	-