

STAINLESS EMBEDDED PULLS

ステンレス埋め込み取手



CADデータフォルダ名: 49_Pulls

■埋め込み取手

UWUANA

おねじタイプ

パネル取付寸法

皿穴タイプ

パネル取付寸法

材質 SUS304

型式 Type	おねじタイプ 皿穴タイプ	質量 (g)	¥基準単価		
			1~9コ	10~49	50~200
UWUANA	B(おねじタイプ)	85(おねじタイプ)	690	650	550
	S(皿穴タイプ)	94(皿穴タイプ)	650	580	460

Order 注文例

型式 UWUANA - タイプ B

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 数量 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
1~19	小口	大口
20~34	10%	10%
35~49	5%	10%
50~100	5%	10%
101~	5%	10%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■埋め込み取手

UWUAN

ボルトタイプ

ナットタイプ

パネル取付寸法

材質 仕上 SUS304 ヘアークライン

型式 Type	L	ボルトタイプ ナットタイプ	W	P	F	S	A	A1	T	(J)	L1	W1	質量 (g)	¥基準単価
			60	76	32	61	25	43	12	14.5	63	45	80	670
UWUAN	94	B(ボルトタイプ)	64	88	38	67.5	25	40	14.5	13	73	42	100	690
	109.5	N(ナットタイプ)	88	110	65	96	35	62	21	11.5	99	64	170	880

Order 注文例

型式 UWUAN94 - ボルトタイプ B

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 数量 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
1~19	小口	大口
20~34	10%	10%
35~49	5%	10%
50~100	5%	10%
101~	5%	10%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■埋め込み取手

UWAUNS

パネル取付寸法

材質 仕上 付属品 SUS304 ヘアークライン ナット フッシャ2コ SUS304

型式 Type	L	P	S	L1	L2	質量 (g)	¥基準単価
		74	58	61	60	30	250
UWAUNS	90						
	120	100	86	91	90	50	300

Order 注文例

型式 UWAUNS120

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 数量 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
1~19	小口	大口
20~34	10%	10%
35~49	5%	10%
50~100	5%	10%
101~	5%	10%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

FOLDING EMBEDDED PULLS

折りたたみ埋め込み取手/TPE埋め込み取手/樹脂埋め込み取手

TPE EMBEDDED PULLS

PLASTIC EMBEDDED PULLS



CADデータフォルダ名: 49_Pulls

■折りたたみ埋め込み取手

UWUAFN

パネル取付寸法

材質 ADC12

型式 Type	L	W	P	F	S	A	G	L1	W1	質量 (g)	¥基準単価
		91	118	79	109	69	49.5	110	70	197	2,890
UWUAFN	130										
	200	80	184	50	169	71	51	171	73	286	2,980

■TPE埋め込み取手

UWAUNB

パネル取付寸法

材質 非塩ビ TPE

*TPEは熱可塑性エラストマーの事で、常温ではゴムに近い特性を持っています。

型式 Type	L	W	L1	W1	A	S	F	F2	t	t1	L2	W2	R	質量 (g)	¥基準単価 (1バック5コ入り)
		34	40	18	44	29	23	53	4	18	54	24	11.5	30	1,150
UWAUNB	62														
	92	42	62	22	66	42	27	83	5	32	84	28	13.5	50	1,400
	133	58	92	30	96	47	39	119	6	35	120	40	19.5	110	1,700

■樹脂埋め込み取手

UWAUNJ

パネル取付寸法

材質 ABS樹脂

型式 Type	L	W	L2	W2	A	質量 (g)	¥基準単価
		60	70	48.5	69	50	440
UWAUNJ	80						
	120	82	108.5	70	108	70	500
	180	82	168.5	70	168	90	650

Order 注文例

型式 UWUAFN130 UWAUNB92 UWAUNJ80

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 数量 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
1~19	小口	大口
20~34	10%	10%
35~49	5%	10%
50~100	5%	10%
101~	5%	10%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●上記以外の場合

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口			
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。