



CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■ソケット	Type M材質 S表面処理 SGPPS FCBM270 溶融亜鉛メッキ SUTPS SUS304 — SUTPSS SUS316 —			
*SGPPSのみ、外周部にツメが付いています。				
RoHS10				
■平行めねじ(PSねじ)ソケット				
RoHS10				
■両長ソケット				
RoHS10				
■45°エルボ				
RoHS10				

Type	No.	Rc (PT)	SGPPS			SUTPS-SUTPSS			SGPPS			SUTPS			SUTPSS		
			(D)	L	(D1)	(t)	(D)	L	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
6A	1/8	15	22	19	13	4	15	23	170	160	410	380	—	—	—	—	
8A	1/4	19	25	22	17	4	19	29	170	160	380	350	1,050	970	—	—	
10A	3/8	23	30	27	18	5	22	30	180	160	380	350	1,050	970	—	—	
15A	1/2	27	35	31	20	6	27	38	140	110	560	530	1,510	1,290	—	—	
20A	3/4	33	40	37	24	6	33	40	170	140	770	730	1,960	1,760	—	—	
25A	1	41	45	46	25	8	40	45	230	200	880	790	2,500	2,050	—	—	
32A	11/4	50	50	54	28	8	49	51	330	290	1,420	1,340	—	—	—	—	
40A	11/2	56	55	61	32	9	55.5	54	410	360	1,590	1,500	—	—	—	—	
50A	2	69	60	75	34	9	68	64	580	550	2,030	1,830	—	—	—	—	

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	No.	Rp (PS)	SGPRP			SUTRP			SGPRP			SUTRP		
			(D)	(L)	(D)	(L)	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
6A	1/8	15	19	13.8	20	140	120	220	190	—	—	—	—	—
8A	1/4	19	27	17	25	150	130	220	190	—	—	—	—	—
10A	3/8	23	28	21	26	190	150	220	190	—	—	—	—	—
15A	1/2	28	37	25	33	240	210	280	250	—	—	—	—	—
20A	3/4	34.5	39	31	36	290	270	390	350	—	—	—	—	—
25A	1	41.5	46	38	43	440	410	620	580	—	—	—	—	—
32A	11/4	51	51	47	48	600	560	890	840	—	—	—	—	—

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	No.	(L) 選択	Rp (PS)	(D)	¥基準単価		¥スライド単価	
					1~9コ	10~30コ	L=50	L=75
6A		50	1/8	15	1,980	2,380	1,880	2,260
8A		75	1/4	19	2,240	2,640	2,130	2,510
10A		50	3/8	22	2,500	2,920	2,370	2,770
15A		75	1/2	26.5	3,180	3,670	3,020	3,480
20A		50	3/4	33	3,710	4,750	3,520	4,510

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	No.	Rc (PT)	SGPHE			SUTHE			SGPHE			SUTHE		
			(D)	L	(D)	L	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
6A	1/8	18	16	17	16	410	320	830	750	—	—	—	—	—
8A	1/4	22	17	21	17	280	250	590	530	—	—	—	—	—
10A	3/8	23	19	25	19	280	250	620	530	—	—	—	—	—
15A	1/2	27	21	28	21	260	220	700	590	—	—	—	—	—
20A	3/4	33	25	35	25	260	230	1,010	900	—	—	—	—	—
25A	1	41	29	42	29	360	320	1,390	1,240	—	—	—	—	—

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■キャップ	Type M材質 S表面処理 SGPPC FCBM270 溶融亜鉛メッキ SUTPC SCS13A —
Rc (PT)	

Type	No.	Rc (PT)	SGPPC			SUTPC			SGPPC			SUTPC		
			(D)	L	(D)	L	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
6A	1/8	19	14	18	16	250	170	240	190	—	—	—	—	—
8A	1/4	22	15	22	18	220	210	250	180	—	—	—	—	—
10A	3/8	23	17	26	20	240	210	230	180	—	—	—	—	—
15A	1/2	27	20	33	24	240	230	210	190	—	—	—	—	—
20A	3/4	33	24	36	24	240	230	230	190	—	—	—	—	—
25A	1	41	28	44	28	320								