

CADデータフォルダ名: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks

■フェルール

RoHS10

■異径フェルール

RoHS10

■フェルールキャップ

RoHS10

■フェルール×溶接エルボ

RoHS10

■フェルール×溶接45°エルボ

RoHS10

■フェルール×溶接レデュサー

RoHS10

■フェルール×溶接偏心レデュサー

RoHS10

Type	材質
SNFR	SUS304
SNFRS	SUS316L

Type	材質
SNFRE	SUS304

Type	材質
SNFK	SUS304

Type	材質
SNFE	SUS304
SNFES	SUS316L

Type	材質
SNFHE	SUS304
SNFHES	SUS316L

Type	材質
SNFRD	SUS304
SNFRDS	SUS316L

Type	材質
SNFRY	SUS304
SNFRYS	SUS316L

型式		D	d	A	B	L	SNFR		SNFRS	
Type	No.						¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
SNFRS	8A	13.8	10.5	34.0	27.5	17.0	—	—	900	860
	10A	17.3	14.0				—	—	940	860
	15A	21.7	17.5				—	—	900	860
SNFR SNFRS	1S	25.4	23.0	50.5	43.5	21.0	610	580	1,160	1,060
	1.5S	38.1	35.7	50.5	43.5		590	530	960	860
	2S	50.8	47.8	64.0	56.5		690	630	1,280	1,100
	2.5S	63.5	59.5	77.5	70.5		1,100	1,050	1,740	1,590
	3S	76.3	72.3	91.0	83.5		1,370	1,300	2,280	1,950

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		呼び	D	d	A	B	L	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1～9コ	10～20
SNFRE	1S	8A	13.8	10.5	50.5	43.5	21.0	2,220	2,020
		10A	17.3	11.3				2,130	2,020
		15A	21.7	15.7				2,220	2,020
	1.5S	10A	17.3	11.3				2,220	2,020
		15A	21.7	15.7				2,220	2,020
		20A	27.2	21.2				2,220	2,020
	2S	15A	21.7	15.7	64.0	56.5		2,900	2,760
		20A	27.2	21.2				3,020	2,760
		25A	34.0	28.4				2,900	2,760
	2.5S	20A	27.2	21.2	77.5	70.5		4,150	3,790
		25A	34.0	28.4				4,150	3,790
		32A	42.7	37.1				4,310	3,790
3S	3S	25A	34.0	28.4	91.0	83.5	5,620	5,130	
		32A	42.7	37.1			5,400	5,130	
		40A	48.6	43.0			5,400	5,130	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		D	A	B	L	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~14
Type	No.					¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~14
SNFK	1S	38.1	50.5	43.5	11.0	970	800
	1.5S					960	830
	2S					1,270	1,210
	2.5S					1,900	1,730
	3S					2,360	2,240

SNFK1S・1.5Sは同一形状となります。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		D	d	A	B	H1	H2	SNFE	SNFES
Type	No.							¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
SNFE SNFES	1S	25.4	23	50.5	43.5	34	55	2,570	2,440
	1.5S	38.1	35.7	50.5	43.5	49	70	2,870	2,730
	2S	50.8	47.8	64.0	56.5	61	82	3,410	3,240
	2.5S	63.5	59.5	77.5	70.5	84	105	5,590	5,310
	3S	76.3	72.3	91.0	83.5	89	110	6,960	6,610

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		D	d	A	B	H1	H2	H3	SNFHE	SNFHES
Type	No.								¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
SNFHE SNFHES	1S	25.4	23	50.5	43.5	36.8	15.8	43.9	3,540	2,770
	1.5S	38.1	35.7	50.5	43.5	44.7	23.7	49.5	4,160	3,270
	2S	50.8	47.8	64.0	56.5	52.6	31.6	59.8	4,600	3,830
	2.5S	63.5	59.5	77.5	70.5	63.0	42.0	71.9	8,190	6,440
	3S	76.3	72.3	91.0	83.5	73.6	52.6	84.2	9,040	7,830

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		D	d	d1	A	B	L	SNFRD	SNFRDS
Type	No.							¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
SNFRD SNFRDS	1.5S	38.1	35.7	23	50.5	43.5	88	5,660	4,560
	2S	50.8	47.8	35.7	50.5	43.5		5,610	4,770
	2.5S	63.5	59.5	47.8	64.0	56.5		7,770	6,620
	3S	76.3	72.3	59.5	77.5	70.5		9,480	8,560

フェルール部のサイズは一段落ちとなります。例) No.2Sの場合、2S(パイプ側)×1.5S(フェルール部)

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		D	d	d1	A	B	L	SNFRY	SNFRYS
Type	No.							¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
SNFRY SNFRYS	1.5S	38.1	35.7	23	50.5	43.5	88	5,480	4,890
	2S	50.8	47.8	35.7	50.5	43.5		6,220	5,180
	2.5S	63.5	59.5	47.8	64.0	56.5		8,650	7,140
	3S	76.3	72.3	59.5	77.5	70.5		10,350	9,230

フェルール部のサイズは一段落ちとなります。例) No.2Sの場合、2S(パイプ側)×1.5S(フェルール部)

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



■両フェルールストレート

RoHS10

■両フェルールエルボ

RoHS10

■両フェルール45°エルボ

RoHS10

■両フェルールチーズ

RoHS10

■両フェルール異径チーズ

RoHS10

Type	材質
SNPAA	SUS304

Type	材質
SNBE	SUS304
SNBES	SUS316L

Type	材質
SNBHE	SUS304
SNBHES	SUS316L

Type	材質
SNBT	SUS304
SNBTS	SUS316L

Type	材質
SNBTD	SUS304

Order 注文例

型式

SNPAA1S

SNBES8A

SNBTD2S-1S

L

150

Delivery 出荷日

下記以外

翌日出荷
P.133ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

●SNBTD

3 日日出荷

CADデータフォルダ名: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks

型式		L 選択	D	d	A	¥基準単価			¥スライド単価		
Type	No.					L100-150	L200-250	L300	L100-150	L200-250	L300
SNPAA	1S	100	25.4	23	50.5	9,000	9,200	9,400	8,100	8,300	8,500
	1.5S	150	38.1	35.7	50.5	9,200	9,400	9,600	8,300	8,500	8,600
	2S	200	50.8	47.8	64	9,900	10,100	10,300	8,900	9,100	9,300

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		A	B	L	H	SNBE		SNBES	
Type	No.					¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
SNBES	8A	34.0	27.5	55	72	—	—	10,600	10,070
	10A					—	—	9,610	9,130
	15A					—	—	8,230	7,820
SNBE SNBES	1S	50.5	43.5	55	80.3	3,210	3,050	4,610	4,380
	1.5S	50.5	43.5	70	95.3	3,410	3,240	5,210	4,950
	2S	64.0	56.5	82	114	4,160	3,950	6,510	6,180
	2.5S	77.5	70.5	105	143.8	7,370	7,000	10,240	9,730
	3S	91.0	83.5	110	155.5	9,070	8,620	13,890	13,200

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		A	B	L	SNBHE		SNBHES	
Type	No.				¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
SNBHE SNBHES	1S	50.5	43.5	36.8	4,550	3,670	5,490	4,410
	1.5S	50.5	43.5	44.7	5,070	4,170	6,390	5,240
	2S	64.0	56.5	52.6	6,080	5,000	7,700	6,580
	2.5S	77.5	70.5	63.0	10,070	8,270	11,690	10,000
	3S	91.0	83.5	73.6	11,490	9,830	16,750	14,330

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		A	B	H	SNBT		SNBTS	
Type	No.				¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 1