

SEAL PLUG OIL FREE SEALS
シールプラグ/無給油シール



CADデータフォルダ名: 53_Fittings

■シールプラグ **FSPS**

RoHS 10

使用温度範囲 -40~200°C
材質 本体:SUS304
Oリング:ふっ素ゴム (B)硬度 ショアA75 (JIS B2401 4種D)

型式		M (細目)	L	D1	B	t	OリングNo.	推奨締め付けトルク (N・m)	質量 (g)	¥基準単価	
Type	No.									1~9コ	10~50
FSPS	8	M8×1.0	7	16	5	3.5	P10	10.9	4	970	920
	10	M10×1.0	8	19.5	5	4	P12.5	13.7	7	1,050	990
	12	M12×1.5	12	21	6	5	P14	19.2	14	1,150	1,090
	14	M14×1.5	12	23	6	5	P16	27.4	19	1,240	1,170
	16	M16×1.5	12	25	8	6	P18	44.5	25	1,340	1,270

Order 注文例 型式 **FSPS10**

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~50 51~
出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■無給油シール

MFHN

Type	材質		用途
	①樹脂部	②金属部	
MFHN	四フッ化エチレン樹脂 (PTFE)	SUS304	回転用

RoHS 10

使用条件
使用温度範囲 -60~200°C
使用圧力 0.03MPa以下
周速度 30m/sec以下
軸公差 h7 (g6可)
軸粗さ Ra: 0.2~0.45µm Rz: 0.8~1.8µm
密封対象物 高温の蒸気・水・各種薬品・油

型式		D	C	¥基準単価
Type	d			
MFHN	10	25	7.0 ±0.3	1,200
	12	25		1,200
	15	30		1,250
	20	40	11.0 ±0.4	1,380
	25	45		1,510
	30	50		1,600
	35	55		1,680
	40	62		1,810
	40	62		1,810
	50	72		2,030

Order 注文例 型式 **MFHN25**

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	数量	51~
数量	1~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

OIL SEALS
オイルシール

CADデータフォルダ名: 53_Fittings

■オイルシール
—シングルリップタイプ—

Type	材質			用途
	①オイルシール: ゴム硬度	②金属環	③スプリング	
MUSB	ニトリルゴム (NBR): Hs70	SPCC	SW-B	回転用
MUSC	ニトリルゴム (NBR): Hs70	SPCC	SW-B	回転用

RoHS 10

使用条件
使用温度範囲 -25~120°C
使用圧力 0.03MPa以下
周速度 10m/sec以下
軸公差 h8 (g6可)
軸粗さ 3S以下
密封対象物 油・グリース

型式		D	C	¥基準単価
Type	d			
MUSB	20	32	±0.3	290
	25	38		330
	30	40		310
	35	50		400

型式		D	C	¥基準単価
Type	d			
MUSC	10	20	±0.3	240
	12	22		290
	15	35	260	
	20	35	310	
	25	40	320	
	30	42	350	

Order 注文例 型式 **MUSC30**

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	数量	51~
数量	1~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■オイルシール
—ダブルリップタイプ—

Type	材質			用途
	①オイルシール: ゴム硬度	②金属環	③スプリング	
MUDN	ニトリルゴム (NBR): Hs70	SPCC	SW-B	回転用
MUEN	ニトリルゴム (NBR): Hs70	SPCC	SW-B	回転用

RoHS 10

使用条件
使用温度範囲 -25~120°C
使用圧力 0.03MPa以下
周速度 10m/sec以下
軸公差 h8 (g6可)
軸粗さ 3S以下
密封対象物 油・グリース

型式		D	C	(E)	(F)	¥基準単価
Type	d					
MUDN	10	20	±0.3	30°	1	270
	12	25				320
	15	25				290
	20	32	±0.4	30°	1	320
	25	38				340
	30	42				380
	35	50				420
	40	62				540
	45	62				540
	50	65				600

型式		D	C	(E)	(F)	¥基準単価
Type	d					
MUEN	10	20	±0.3	30°	1.0	300
	12	25				300
	15	25				300
	17	30	±0.35 +0.10	30°	1.0	330
	20	32				330
	25	38				360
	30	42				420
	35	50				430
	40	62				460
	45	62				490
50	65	490				

Order 注文例 型式 **MUEN10**

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	数量	51~
数量	1~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

53 チューブ・継手 吸着部品