

RUBBER MAGNETS -SUPER STRONG TYPE / STRONG TYPE-

ラバーマグネット

—超強力タイプ/強力タイプ—



：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 35_Misc

④はさみやカッターで切ることができます。⑤ウレタンフィルムで表面を保護しており、多少の圧着ムラが見られますが機能には全く問題ありません。

■超強力タイプ

RoHS10

■帯状タイプ

HXP

●A・Bの寸法公差
200mm以下 +1.5
201~400 +2.0

■A・B寸指定タイプ

HXPFP

●A・Bの寸法公差
200mm以下 +1.5
201~400 +2.0

④シールの耐熱温度は80℃です。

■ラバーマグネットの物理・機械的性質

測定項目	試験方法	ネオジム系希土類 磁粉混合ラバー	サマリウム 鉄窒素ラバー	等方性 フェライトラバー	異方性 フェライトラバー
引張強度 [MPa]	JIS K6301	3.8	≥3.9	3.9	6.9
伸び率 [%]	JIS K6301	55	20	80	50
硬度 (ショアD)	ASTM D2240	30	55	48	49
体積磁気率 [α・m]	JIS K7194	4.75×10 ¹⁴	5.7×10 ⁹	4.0×10 ¹²	4.0×10 ¹²
耐熱温度	—	-20~100℃	-40~120℃	-10~50℃	-10~50℃

■帯状タイプ

型式	¥基準単価							
	T	10	20	30	40	50	80	100
HXP	1.0	930	1,280	1,570	1,980	2,400	3,250	3,960
	2.0	1,490	2,040	2,510	3,170	3,850	5,200	6,330

磁気的性質

型式	T	吸着力 [g/cm ²]	表面磁束密度 [G]
HXP HXPFP	1.0	140	1300
	2.0	250	1550

④吸着力・表面磁束密度は参考値です。

Order 注文例

■帯状タイプ
型式 - A
HXP1.0 - 100

■A・B寸指定タイプ
型式 - A - B
HXPFP2.0 - 305 - 150

Delivery 出荷日 3 日日出荷

Price 価格

■A・B寸指定タイプ

型式	T	A 指定1mm単位	¥基準単価	
			B 指定1mm単位	101~200
HXPFP	1.0	10~100	2,420	—
		101~200	4,530	8,750
		201~300	6,650	12,420
	2.0	10~100	3,860	—
		101~200	7,250	13,990
		201~300	10,630	19,860
		301~400	14,900	27,840

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口		
数量	1~4	5~9	10~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

④表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■強力タイプ

RoHS10

■A寸固定タイプ

HXRS (正方形タイプ)

■A・B寸指定タイプ

HXRSF

●A・Bの寸法公差
200mm以下 +1.5
201~300 +2.0

④シールの耐熱温度は80℃です。

■A寸固定タイプ-正方形タイプ-

型式	T	¥基準単価	
		100	200
HXRS	0.5	1,620	4,540
	1.0	2,320	7,020
	1.5	3,290	9,270

■A・B寸指定タイプ

型式	T	A 指定1mm単位	¥基準単価	
			B 指定1mm単位	101~200
HXRSF	0.5	10~100	1,410	—
		101~200	2,290	4,250
		201~300	3,280	6,210
	1.0	10~100	2,030	—
		101~200	3,710	7,110
		201~300	5,410	10,490
1.5	10~100	2,690	—	
	101~200	5,050	9,760	
		201~300	7,410	13,850

■ラバーマグネットの特長

- ・超強力タイプ・強力タイプ
- ・磁極幅は下表のようになっています。

Type	T	磁極幅 (mm)
HXP	1.0	5.0
	2.0	
HXRS	0.5	
	1.0	
	1.5	

■A寸固定タイプ-帯状タイプ-

型式	T	¥基準単価						
		10	20	30	40	50	80	100
HXRSLSL	0.5	1,020	1,350	1,570	1,900	2,130	2,930	3,280
	1.0	1,230	1,820	2,290	2,830	3,120	4,280	5,050
	1.5	1,530	2,120	2,620	3,220	3,890	5,260	6,420

磁気的性質

型式	T	吸着力 [g/cm ²]	表面磁束密度 [G]
HXRS HXRSLSL HXRSF	0.5	27	610
	1.0	98	860
	1.5	142	1030

④吸着力・表面磁束密度は参考値です。
④扉のワックに貼付け、簡易なマグネットキャッチとしてご利用頂けます。

Order 注文例

■A寸固定タイプ
型式 - A
HXRS1.0 - 100
HXRSLSL1.5 - 50

■A・B寸指定タイプ
型式 - A - B
HXRSF0.5 - 110 - 65

Delivery 出荷日 3 日日出荷

Price 価格

●HXRS・HXRSLSLの*が付いているサイズは在庫品です。

・*部 在庫品

翌日出荷 P.133

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

・上記以外 日日出荷

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

④表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

RUBBER MAGNETS -STANDARD TYPE- MAGNETS PROTECTED WITH URETHANE

ラバーマグネット/ウレタン付マグネット

—スタンダードタイプ—



：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 35_Misc

■スタンダードタイプ

Type	材質
HXR	等方性フェライトラバー-磁石
HXT	異方性フェライトラバー-磁石

HXT: 0.12
HXR: 0.17

RoHS10

型式	T	長さ	吸着力 [g/cm ²]		¥基準単価	
			HXR	HXT	HXR	HXT
HXR HXT	0.4	1m	16	25	920	1,300
			25	60	1,040	1,460
			38	80	1,210	1,700
			54	100	1,730	2,440
			56	110	2,260	3,180

型式
HXR0.6
HXT3.0

在庫品 翌日出荷 P.133

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~19	20~24	25~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

④表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ラバーマグネットの特長

- ・スタンダードタイプ
- ・磁極幅は下表のようになっています。
- ・切断時の磁極は一番右の図のようになります。
- ・シール側には磁極はついていません。

Type	T	磁極幅 [P] (mm)
HXR	0.4	2.0
	0.6	2.0
	1.0	2.5
	2.0	3.0
	3.0	5.0
	4.0	2.5
HXT	0.6	3.0
	1.0	3.0
	2.0	5.0
	3.0	5.0

■ウレタン付マグネット

Type	①ホルダ	②ウレタン	③磁石	耐熱温度		
おねじ	めねじ	材質	材質	硬度	材質	耐熱温度
HXX	HXXH	SUS304	エーテル系 ポリウレタン	ショアA90 ショアA70	ネオジム磁石	80℃
HXXA	—	—	—	—	—	—

■おねじタイプ

型式	M×P (並目)	L	ℓ ₁	ℓ ₂	f	m	W	R	吸着力 N [kgf]	表面磁束密度 ガウス [G]	HXX・HXXA		
											¥基準単価	¥スライド単価	
HXX HXXA	10	M5×0.8	16	10	4	1	7	8	1	4.0 [0.40]	3000~3200	1,680	1,535
	12	M6×1.0	16	10	4	1	10	10	2	6.5 [0.66]	2900~3100	1,840	1,654
	16	M8×1.25	18	11	5	2	12	14	2	8.0 [0.81]	2700~2900	2,110	1,904
	20	M10×1.5	20	13	6	2	14	17	3	17.7 [1.8]	2600~2800	2,560	2,302
	25	M10×1.5	22	15	8	2	14	22	3	35.0 [3.56]	2900~3100	2,890	2,602

④吸着力・表面磁束密度は参考値です。

■めねじタイプ

型式	M×P (並目)	L	ℓ ₁	ℓ ₂	W	R	吸着力 N [kgf]	表面磁束密度 ガウス [G]	HXXH			
									¥基準単価	¥スライド単価		
HXXH	10	M4×0.7	15	9	4	8	1	4.0 [0.40]	3000~3200	1,670	1,525	
	12	M4×0.7	15	9	4	10	10	2	6.5 [0.66]	2900~3100	1,830	1,644
	16	M5×0.8	17	10	5	14	2	8.0 [0.81]	2700~2900	2,110	1,893	
	20	M5×0.8	17	10	5	17	3	17.7 [1.8]	2600~2800	2,550	2,292	
	25	M6×1.0	18	11	6	22	3	35.0 [3.56]	2900~3100	2,880	2,592	

④吸着力・表面磁束密度は参考値です。

Order 注文例

型式
HXX10

Delivery 出荷日 翌日出荷 P.133

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■特徴

- ワーク傷防止、防音に役立ちます。

Example 使用例

ねじ変換アダプタ
SABS8-39-N5-E9-MWC

ウレタン付マグネット
HXXH20

ワーク

ナット SLBNR8

ナット SLBNR5

35
マグネット