

ALUMINUM FRAME FOR FENCE 安全柵フレーム

COMPONENTS FOR FENCE 安全柵用小物

CADデータフォルダ名: 42_Frame_Unit

黄色タイプの色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル値2.5Y8/12)になります。

安全柵フレーム

RoHS10

Type	材質	表面処理
HFFS	A6063S-T5	アルマイト処理 焼付塗装(黄色)
HFFH		
HFFVH		
HFFS		
HFFSY		
HFFHY		

■3mmパネル用 *部の溝形状はHFSシリーズと共通です。
HFFS6-3030 **HFFH6-3030**
HFFSY6-3030(黄色) **HFFHY6-3030**(黄色)

■5mmパネル用
HFFS6-3030 **HFFH6-3030**
HFFSY6-3030(黄色) **HFFHY6-3030**(黄色)

型式	L 指定0.5mm単位(公差±0.5)	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
				lx	ly		
HFFS6-3030	50~4000	0.70	259	2.35×10 ⁴	2.28×10 ⁴	190	650
HFFS6-3030(黄色)							
HFFH6-3030		0.69	254	2.29×10 ⁴	2.14×10 ⁴	200	680
HFFH6-3030(黄色)							
HFFSY6-3030		0.68	257	2.31×10 ⁴	2.29×10 ⁴	200	660
HFFSY6-3030(黄色)							
HFFHY6-3030							
HFFHY6-3030(黄色)							

RoHS10

Type	材質	表面処理
HFFS	A6063S-T5	アルマイト処理 焼付塗装(黄色)
HFFH		
HFFVH		
HFFS		
HFFSY		
HFFHY		

■3mmパネル用 *部の溝形状はHFSシリーズと共通です。
HFFS8-4040 **HFFH8-4040**
HFFSY8-4040(黄色) **HFFHY8-4040**(黄色)

■5mmパネル用
HFFS8-4040 **HFFH8-4040**
HFFSY8-4040(黄色) **HFFHY8-4040**(黄色)

型式	L 指定0.5mm単位(公差±0.5)	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
				lx	ly		
HFFS8-4040	50~4000	1.08	399	5.94×10 ⁴	5.99×10 ⁴	310	1,040
HFFS8-4040(黄色)							
HFFH8-4040		1.02	377	5.59×10 ⁴	5.57×10 ⁴	320	1,070
HFFH8-4040(黄色)							
HFFSY8-4040		1.06	393	5.81×10 ⁴	5.90×10 ⁴	330	1,080
HFFSY8-4040(黄色)							
HFFHY8-4040	1.01	375	5.45×10 ⁴	5.59×10 ⁴	340	1,090	

Order 注文例: 型式 - L
HFFS6-3030 - 800

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

数量区分: 小口 1~50, 大口 51~

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

加工オプション: タップ加工 (1日目出荷), ザグリ穴加工 (2日目出荷)

型式 - L - (塗加工) Code: HFFS6-3030-100-LTP-XA15-XB900

Alterations Code	左端面にタップ		両端面にタップ		指定位置ザグリ穴加工	
	LTP	TPW	XA	XB	XC	XD
Spec.	フレームの左端面にタップを行います。	フレームの両端面にタップを行います。	ご指定の位置にザグリ穴加工を行います。(左端面よりの距離)最大で10カ所までザグリ穴をあけることができます。(指定0.5mm単位)ザグリ穴の方向と穴寸法は、下図の通りとなります。			
¥/1Code	HF□□6 HF□□Y6 HF□□8 HF□□Y8	180	360	250		(1カ所あたり)

SCB

RoHS10

材質 SUSXM7
JIS B 1176
※強度区分 A2-70

引張強さの最小値が700N/mm² [71kgf/mm²]であることを示します。

銅種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

HFC6-3030 **HFC8-4040**

RoHS10

材質 ポリアミド (黒・ライトグレー・黄)

センター突起部が短くなりました。

HFCB6-3030 (ボルト止めタイプ) **HFCB8-4040** (ボルト止めタイプ)

型式	色	¥基準単価			対応フレーム
		1~14コ	15~19	20~500	
HFC6	B (黒) S (ライトグレー)	160	115	65	HF□□6-3030 HF□□Y6-3030
HFC8	B (黒) S (ライトグレー)	180	130	75	HF□□8-4040 HF□□Y8-4040
HFCB6	B (黒) S (ライトグレー) Y (黄)	230	160	95	HF□□6-3030 HF□□Y6-3030
HFCB8	B (黒) S (ライトグレー) Y (黄)	240	165	105	HF□□8-4040 HF□□Y8-4040

ボルト止めタイプは、皿ボルトが付属となります。
 3030タイプ(黒: HFBMB4-12、ライトグレー・黄: SHFBS4-12)
 4040タイプ(黒: HFBMB5-15、ライトグレー・黄: SHFBS5-15)

戸当たり(開き戸用)

HFUST6 **HFUST8**

RoHS10

材質 SPHC
表面処理 三価クロメート

型式により、取付けに必要なナット・ボルトが決まります。

型式	No.	対応フレーム(シリーズ)	付属部品		¥基準単価	¥スライド単価		
			ボルト	個数			ナット	個数
HFUST	6	HF□□6-3030 HF□□Y6-3030	SCB6-10	2	HNTT6-6	2	270	255
	8	HF□□8-4040 HF□□Y8-4040	SCB6-15	2	HNTT8-6	2	280	265

型式	M×L	M×P	ℓ	A	E	B	¥基準単価		¥スライド単価	
							1~9本	10~29	30~99	100~1000
SCB	8~40 12~60	8×1.25 12×1.75	28	13	8	6	120	70	38	26
							350	300	120	113

Order 注文例: 型式 SCB8-40

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

数量区分: 小口 1~9, 大口 10~29, 100~1000

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例: フレームのタップ追加加工は必要ありません。

横並びのフレーム同士の締結例(30角タイプ)

必要に応じて、フレームキャップを取付けてください。

Order 注文例: 型式 - 色 HFCB6-3030 - B

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

数量区分: 小口 1~14, 大口 15~19, 20~500

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例: 戸当たり(開き戸用)の取付け例。

Order 注文例: 型式 HFUST6

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

数量区分: 小口 1~4, 大口 5~300, 301~

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

42 アルミフレームユニット 組立出荷