



ハイス鋼
SKH51
ツバ厚JIS

STRAIGHT EJECTOR PINS

ストレートエジェクタピン

一定尺タイプ/全長指定タイプ



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

EPHJ
EPHJ-L

EPHJE
EPHJE-L

軸径精度保証範囲 (詳細 P.1507)
JIS ... x1 max.35

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲 (詳細 P.1509)

型式	形状	ツバ厚	L寸公差	P寸公差	先端面粗度
EPHJ	一定尺タイプ	6・8mm (JIS)	+5	0 -0.005	-
EPHJE			+0.1	-0.01 -0.02	
EPHJ-L	全長指定タイプ	6・8mm (JIS)	+0.02	0 -0.005	-
EPHJE-L			L>200 ... +0.05	-0.01 -0.02	

■一定尺タイプ

H	T	型式		L 選択							
		Type	P	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8
8	6	EPHJ (P ⁰ _{-0.005})	4	100	150	200	250	300	350		
			4.5	100	150	200	250	300	350		
			5	100	150	200	250	300	350		
			5.5	100	150	200	250	300	350		
			6	100	150	200	250	300	350		
13	8	EPHJE (P ^{-0.01} _{-0.02})	6.5	100	150	200	250	300	350		
			7	100	150	200	250	300	350		
			8	100	150	200	250	300	350		
			9	100	150	200	250	300	350		
			10	100	150	200	250	300	350		
			11	100	150	200	250	300	350		
			12	150	200	250	300	350			

ツバ厚JISタイプのP4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ [EPH] (P⁰_{-0.005})、[EPHE-B] (P^{-0.01}_{-0.02}) でご注文ください。 P.59

■全長指定タイプ

H	T	型式		L 指定0.01mm単位
		Type	P	
8	6	EPHJ-L (P ⁰ _{-0.005})	4	40.00~300.00
			4.5	
			5	
			5.5	
			6	
13	8	EPHJE-L (P ^{-0.01} _{-0.02})	6.5	40.00~350.00
			7	
			8	
			9	
			10	
			11	
			12	

ツバ厚JISタイプのP4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ [EPH-L] (P⁰_{-0.005})、[EPHE-L] (P^{-0.01}_{-0.02}) でご注文ください。 P.61

Order 注文例

型式 - L
EPHJ4 - 200
EPHJ-L5 - 210.00

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストックT 600円/1本
ストックA 300円/1本

P.48

同一サイズ3本以上は一律810円(ストックは除く)

Alterations 追加加工

型式 - L - (KC・WKC...etc.)
EPHJ4 - 200 - TC3.0
EPHJ-L5 - 210.00 - TC5

3 日目発送

ストックT・A P.48

NHC・NHN・TMC・MCはストック不可

同一サイズ3本以上は一律810円(ストックは除く)

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	VKC	精密1面ツバカット P/2 ≦ VKC < H/2	100
	VWC	精密2面ツバカット P/2 ≦ VWC < H/2	200
	KC	1面ツバカット P/2 ≦ KC < H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2 ≦ WKC < H/2	120
	KAC	寸法違いツバカット P/2 ≦ KAC < H/2	180
	KBC	KBC=指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2 ≦ RKC < H/2	120
	DKC	3面ツバカット P/2 ≦ DKC < H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2 ≦ SKC < H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2 ≦ KGC < H/2 AG=指定1°単位 0 < AG < 360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2 ≦ KTC < H/2	240

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	価格・出荷日お見積り

■一定尺タイプ

型式	Type	P	¥基準単価 1~49本					
			L100	L150	L200	L250	L300	L350
EPHJ EPHJE	4	230	270	290	440	570	-	
	4.5	260	270	300	500	630	-	
	5	260	270	300	500	640	780	
	5.5	270	290	330	530	690	810	
	6	270	290	330	570	720	840	
	6.5	290	330	360	610	760	1,070	
	7	290	330	360	650	840	1,090	
	8	420	440	490	760	930	1,220	
	9	470	480	540	810	1,130	1,280	
	10	520	550	610	870	1,240	1,400	
	12	-	730	800	1,220	1,700	1,870	

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 P+1 ≦ HC < H	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1 ≦ HCC < H-0.3	400
	TC	TC=指定0.1mm単位 T/2 ≦ TC < T EPHJ, EPHJE ... L寸法は(T-TC)分短くなります。 EPHJ-L, EPHJE-L ... T-TC ≦ Lmax. -L (L寸法は指定寸法通り)	200
	NC	ノック穴加工 NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン 打込加工 NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	TMC	先端面LAP仕上 全長指定タイプのみ適用	1,000
	GVC	S,B=指定1mm単位 2 ≦ S ≦ 10, S+5 ≦ B ≦ 30 全長指定タイプのみ適用	800
	MC	ツバ裏抜きタップ加工 P ≧ 8に適用 TMC・GVC以外の併用不可	300

■全長指定タイプ

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	20%	価格・出荷日お見積り

■全長指定タイプ

型式	Type	P	¥基準単価 1~4本					
			L40.00 ~100.00	L100.01 ~150.00	L150.01 ~200.00	L200.01 ~250.00	L250.01 ~300.00	L300.01 ~350.00
EPHJ-L EPHJE-L	4	290	310	340	490	700	-	
	4.5	330	330	360	510	740	-	
	5	330	350	370	550	780	970	
	5.5	360	370	400	570	790	1,000	
	6	360	370	400	600	870	1,040	
	6.5	400	430	460	730	940	1,260	
	7	400	430	470	780	1,020	1,290	
	8	530	530	580	780	1,130	1,410	
	9	580	600	640	900	1,260	1,500	
	10	620	620	670	940	1,330	1,600	
	12	830	830	910	1,330	1,770	2,000	