



RoHS

PACK	Type	材質	硬度	ツバ厚	T公差	P公差
50PACK (50本入り)	EPH	SKH51	58~60HRC	4mm (T4)	0 -0.02	0 -0.005
	EPHE	SKD61	表面900HV~ 母材40~45HRC	6・8mm (JIS)	0 -0.05	0 -0.01
100PACK (100本入り)	EPN	SKD61 + 窒化処理	50~55HRC	4mm (T4)	0 -0.02	0 -0.02
	EPJ					
	EPD	SKD61	50~55HRC	4mm (T4)	0 -0.02	0 -0.02

軸径精度保証範囲 (詳細 P.1507)
 x1 EPJmax.35 EPJ以外max.30
 母材硬度保証範囲 (詳細 P.1509)
 窒化表面硬度保証範囲 (詳細 P.1509)

SKH51 (58~60HRC)

H	T	型式			L 選択	¥50PACK 価格			¥100PACK 価格				
		PACK	Type	P		L100	L150	L200	L100	L150	L200		
3	4	50 PACK 100 PACK	EPH EPHE	1	100	150	200	5,200	5,600	9,600	9,620	10,360	17,760
				1.5	100	150	200	4,400	5,200	7,200	8,140	9,620	13,320
				2	100	150	200	4,400	5,200	6,000	8,140	9,620	11,100
				2.5	100	150	200	5,200	6,000	6,400	9,620	11,100	11,840
6	4	50 PACK 100 PACK	EPH EPHE	3	100	150	200	5,200	6,400	7,200	9,620	11,840	13,320
				4	100	150	200	7,200	8,400	9,200	13,320	15,540	17,020

SKD61 + 窒化処理 (母材40~45HRC, 表面900HV~) ツバ厚4mm

H	T	型式			L 選択	¥50PACK 価格				¥100PACK 価格					
		PACK	Type	P		L100	L150	L200	L300	L100	L150	L200	L300		
3	4	50 PACK 100 PACK	EPN	1.5	100	150	200	5,600	6,300	8,500	—	10,400	11,800	15,900	—
				2	100	150	200	5,200	6,000	6,700	—	9,700	11,100	12,500	—
				3	100	150	200	5,200	5,600	6,000	—	9,700	10,400	11,100	—
				4	100	150	200	5,200	5,600	6,400	—	9,700	10,400	11,800	—
				5	100	150	200	5,600	6,300	7,400	—	10,400	11,800	13,800	—
				6	150	200	300	—	7,800	8,800	11,500	—	14,500	16,500	21,600

SKD61 + 窒化処理 (母材40~45HRC, 表面900HV~) ツバ厚JIS

H	T	型式			L 選択	¥50PACK 価格				¥100PACK 価格						
		PACK	Type	P		L150	L200	L250	L300	L150	L200	L250	L300			
8	6	50 PACK 100 PACK	EPJ	4	150	200	250	300	5,600	6,400	7,100	8,100	10,400	11,800	13,200	15,100
				5	150	200	250	300	6,300	7,400	8,100	8,800	11,800	13,800	15,100	16,500
				6	150	200	250	300	7,800	8,800	10,300	11,200	14,500	16,500	19,100	20,900
				8	150	200	250	300	10,300	12,000	14,100	15,900	19,100	22,300	26,300	29,600

SKD61 (50~55HRC)

H	T	型式			L 選択	¥50PACK 価格			¥100PACK 価格				
		PACK	Type	P		L100	L150	L200	L100	L150	L200		
4	4	50 PACK 100 PACK	EPD	2	100	150	200	4,800	5,200	5,200	9,000	9,700	9,700
				3	100	150	200	5,200	5,500	5,900	9,700	10,400	11,100
				4	100	150	200	7,700	8,100	8,500	14,500	15,100	15,800

Order 注文例

型式	PACK	Type	P	L
(50本入り)	50 PACK	EPH	3	100
(100本入り)	100 PACK	EPHE	3	100

Delivery 出荷日

- EPH・EPHE
在庫品 翌日出荷 P.47
ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。
- EPN・EPJ・EPD
3日目発送
バック商品はご注文より3日目の発送となります。お急ぎの場合は、従来品 (在庫) をご注文ください。
- ストックA 500円/1パック
50PACK-EPDのみ・適用可

パック販売のご案内

お客さまのご要望にお応えし、エジェクタピン、ロケットリング、冷却部品、ノックピンでパック販売を行っております。

商品のパック化により プライスダウンを実現!!

1本当たりの価格比較 例 EPN2-150

通常数量スライドの場合

1本 @150円 合計金額 150円	
30本 @150円 合計金額 4,500円	
50本 @142円 合計金額 7,100円	
80本 @142円 合計金額 11,360円	
100本 @142円 合計金額 14,200円	

パック販売の場合

断然お得です!

15% 割引!

50本 @120円
合計金額 6,000円

21% 割引!

100本 @111円
合計金額 11,100円

■他商品のパック販売

ロケットリング	P.915

冷却関連部品	P.1194・インターネット掲載