

ハイス鋼
SKH51

PRECISION RECTANGULAR EJECTOR PINS
精級角エジェクタピン
—角シャンクタイプ—

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

ERSRP

※つなぎR：50～75R(R部を加工する砥石のサイズです。Rの保証値ではありません。)

材質 SKH51
硬度 58～60HRC

H	T	型式 Type	指定0.01mm単位			指定1mm単位 N	N min.	
			B	L	P			W
2.5	4	ERSRP	1.5	50.00 ~ 100.00	0.30 ~ 3.00	0.30 ~ 1.30	N ≤ (L-5)	25
3.5			2.5	50.00 ~ 120.00	0.40 ~ 5.00	0.40 ~ 2.30		28
4.5			3.5	50.00 ~ 150.00	0.50 ~ 10.00	0.50 ~ 3.30		32

Order 注文例
型式 - L - P - W - N
ERSRP2.5 - 105.10 - P4.00 - W0.40 - N60

Delivery 出荷日
5 日目発送
ストック B 500円/1本 P.48
☎ 同一サイズ3本以上は一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

型式 Type	B	P	W	¥ 基準単価 1~4本		
				L50.00~100.00	L100.01~150.00	
ERSRP	1.5	0.30 ~ 0.99	0.30~0.49	9,060	-	
			0.50~1.30	8,610		
		1.00 ~ 3.00	0.30~0.49	8,390		
	0.50~1.30		8,160			
	2.5	0.40 ~ 0.99	0.40~0.99	7,850		8,290
			1.00~2.30	7,410		7,850
1.00 ~ 5.00		0.40~0.99	7,190	7,630		
		1.00~2.30	6,970	7,410		
3.5	0.50 ~ 1.49	0.50~1.49	6,460	7,190		
		1.50~3.30	5,820	6,510		
	1.50~10.00	5,580	6,170			
		1.50~3.30	5,290	5,840		

Alterations 追加加工

型式 - L - P - W - N - (HC・TC)
ERSRP2.5 - 90.05 - P1.00 - W0.40 - N50 - HC3.0 - TC2

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code	Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	フランジ幅変更 B ≤ HC < H 指定0.1mm単位 ☎ フランジ幅公差の関係でストレートになるケースがあります。	200		TC	フランジ厚変更 2.0 ≤ TC < 4 TC = 指定0.1mm単位 ☎ L, N寸法は指定寸法通り 4 - TC ≤ Lmax - L	200

精度基準

先端角部の直角度	角部のコーナーR値
 W面を基準にして $(P_{max} - P_{min}) \leq 0.01$	 $R_{max} \leq 0.03$ (バリ取りR) ☎ P・W寸法測定のため、角部のコーナーは軽くバリ取りをしております。(詳細 P.1519)

角エジェクタピン
ハイス鋼
SKH51