


ストレートコアピン

—軸径(D)固定/軸径(P)指定・全長指定タイプ—



追加加工価格も数量スライド適用 P.47

Type	材質	硬度	公差	
			D or P	L
CPDJ-L CPDJB-L	SKD61	48~52HRC	-0.01 -0.02	+0.02 0

■軸径(D)固定タイプ

H	T	Type	D	L 指定0.01mm単位
8	6	CPDJ-L	4	30.00~120.00
			4.5	
			5	
			5.5	
			6	
9	6	CPDJ-L	5.5	30.00~120.00
6				
10	8	CPDJ-L	6	30.00~120.00
11			6.5	
13			7	
15	8	CPDJ-L	8	30.00~120.00
15			10	

■軸径(P)指定タイプ

H	T	Type	No.	L 指定0.01mm単位	P 指定0.01mm単位
8	6	CPDJB-L	4	30.00~120.00	3.50~3.99
9			5		4.00~4.99
10			6		5.00~5.99
13			8		6.00~7.99
15			10		8.00~9.99

Order 注文例
 軸径(D)固定タイプ 型式 - L
 CPDJ-L5 - 72.35
 軸径(P)指定タイプ 型式 - L - P
 CPDJB-L6 - 35.72 - P5.87

Delivery 出荷日 3 日目発送
 ストック T 1,000円/1本
 ストック A 500円/1本 P.48
 同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

Price 価格

数量	1~4	5~12	13~19	20~50	表示数量超えは 価格・出荷日お見積り
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47	標準単価	5%	10%	15%	

■軸径(D)固定タイプ

Type	¥標準単価 1~4本	
D	CPDJ-L	
L	L30.00~100.00	L100.01~120.00
4	430	480
4.5・5	480	550
5.5・6	510	570
6.5・7・8	800	930
10	980	1,080

Alterations 追加加工
 型式 - L - (KC・WKC...etc.)
 CPDJ-L5 - 72.35 - HC 7.0

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	1面ツバカット (DorP)/2 ≤ KC < H/2	100
	WKC	2面ツバカット (DorP)/2 ≤ WKC < H/2	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット (DorP)/2 ≤ KAC < H/2 KBC = 指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	300
	RKC	2面(直角)ツバカット (DorP)/2 ≤ RKC < H/2	200
	DKC	3面ツバカット (DorP)/2 ≤ DKC < H/2	300
	SKC	4面ツバカット (DorP)/2 ≤ SKC < H/2	400
	KGC	2面ツバカット(角度) (DorP)/2 ≤ KGC < H/2 0 < AG < 360 AG = 指定1°単位	300
	KTC	3面ツバカット 120°振分け (DorP)/2 ≤ KTC < H/2	400

ツバカット加工の指定単位について
 (1) ツバカット加工を軸径に合わせて指定する時
 指定単位 軸径(D)固定 0.05mm単位可 軸径(P)指定 0.005mm単位
 (2) ツバカット加工を自由に指定する時
 指定単位 0.1mm

■軸径(P)指定タイプ

Type	¥標準単価 1~4本	
No.	CPDJB-L	
L	L30.00~100.00	L100.01~120.00
4	730	840
5	780	910
6	870	1,000
8	1,010	1,220
10	1,230	1,390

追加加工詳細 P.415

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	ツバ径変更 HC = 指定0.1mm単位 (DorP) ≤ HC < H ツバ径公差の関係でストレートになるケースがあります。	200
	HCC	ツバ径変更(精密) HCC = 指定0.1mm単位 (DorP) + 0.5 ≤ HCC < H - 0.3	400
	TC	ツバ厚変更 TC = 指定0.1mm単位 (L寸法は指定寸法通り) T/2 ≤ TC < T T - TC ≤ Lmax. - L	200
	TRN	ツバ下の逃げ加工 (プレートの面取りが不要)	100
	NHC	ツバ裏ナンバリング加工 指定範囲・方法は P.416 SKC併用不可 ストック適用不可	100