

Type	材質	硬度 HRC	公差		
軸径(D)固定タイプ 軸径(P)指定タイプ			DorP	A	B
BCDS-□□ BCDBS-□□	SKD61	48~52	-0.01 -0.02	0 -0.04	±0.02
BCPS-□□ BCPBS-□□			0 -0.005	0 -0.02	
BCHS-□□ BCHBS-□□	SKH51	58~60	0 -0.005	0 -0.02	±0.02
BCVS-□□ BCVBS-□□			0 -0.005	0 -0.01	

Shape 下図より選択 凹部は放電仕上(0.4/)

SS		CS		RS		BL	
	$R \leq 0.1$		$R \leq 0.1$		$R \leq 0.1$		SR
	$0.2 \leq C \leq 0.5$		$0.2 \leq C \leq 0.5$		$0.3 \leq R \leq 0.5$		$0.8 \times (DorP) \leq SR \leq 2 \times (DorP)$
	$C \leq \{(DorP) - A - 0.2\} / 2$		$C \leq \{(DorP) - A - 0.2\} / 2$		$R \leq \{(DorP) - A - 0.2\} / 2$		$a \leq (DorP) - 0.4$
							$a = 2 / \sqrt{SR^2 - (SR - B)^2}$

SG		CG		RG		BS	
	$R \leq 0.1$		$R \leq 0.1$		$R \leq 0.1$		SR
	$0.25 \leq G \leq 1.0$		$0.25 \leq G \leq 1.0$		$0.3 \leq R \leq 0.5$		$0.5 \leq SR \leq 2 \times (DorP)$
	$A \geq 2G + 0.5$		$A \geq 2G + 0.5$		$0.25 \leq G \leq 1.0$		$B \leq SR$
							$a \leq (DorP) - 1$
							$a = 2 / \sqrt{SR^2 - (SR - B)^2}$

SQ		CQ		RQ		指定単位	
	$R \leq 0.1$		$R \leq 0.1$		$R \leq 0.1$		
	$0.25 \leq Q \leq 1.0$		$0.25 \leq Q \leq 1.0$		$0.3 \leq R \leq 0.5$		
	$A \geq 2Q + 0.5$		$A \geq 2Q + 0.5$		$0.25 \leq Q \leq 1.0$		

■軸径(D)固定タイプ

H	Type	Shape	D	L	A	B
4	BCDS	SS	2	10.00		
5	BCDS	SG	2.5			
6	BCPS	SQ	3	100.00	$1.0 \leq A \leq D-1$	$0.50 \leq B \leq 3.00$
7	BCPS	CS	3.5			
8	BCHS	CG	4			
9	BCHS	CQ	4.5			
10	BCVS	RS	5.5	10.00		
11	BCVS	RQ	6	120.00	$1.0 \leq A \leq D-1.5$	Shape BL・BS 選択の時 $0.30 \leq B \leq 3.00$

■軸径(P)0.01mm指定タイプ

H	Type	Shape	No.	L	P	A	B
4	BCDBS	SS	2*	10.00	1.50~1.99		
5	BCDBS	SG	2.5		2.00~2.49		
6	BCPBS	SQ	3	100.00	2.50~2.99	$1.0 \leq A \leq P-1$	$0.50 \leq B \leq 3.00$
7	BCPBS	CS	3.5		3.00~3.49		
8	BCHBS	CG	4		3.50~3.99		
9	BCHBS	CQ	4.5		4.00~4.49		
10	BCVBS	RS	5	10.00	4.50~4.99		
11	BCVBS	RQ	5.5		5.00~5.49	$1.0 \leq A \leq P-1.5$	Shape BL・BS 選択の時 $0.30 \leq B \leq 3.00$

Order 注文例

型式 - L - P - A - B - C・R・SR・G・Q

(軸径D固定タイプ) BCDS-CG4 - 38.00 - A2.50 - B2.50 - C0.5 - G0.3

(軸径P指定タイプ) BCHBS-BL3 - 50.00 - P2.80 - B0.40 - SR2.00

Delivery 出荷日

5 日目発送

ストックB 800円/本 P.48

☑ 同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~19	20~50	表示数量超えは
値引率		5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

■軸径(D)固定タイプ

Type	¥基準単価 1~4本				¥基準単価 1~4本				¥基準単価 1~4本			
Shape	SS	SG・SQ CS・RS	CG・CQ RG・RQ	BL	SS	SG・SQ CS・RS	CG・CQ RG・RQ	BL	SS	SG・SQ CS・RS	CG・CQ RG・RQ	BL
A	1.00~2.49	2.50~4.49	4.50~2.49	2.50~4.49	1.00~2.49	2.50~4.49	4.50~2.49	2.50~4.49	1.00~2.49	2.50~4.49	4.50~2.49	2.50~4.49
D	2.49	4.49	4.49	4.49	2.49	4.49	4.49	4.49	2.49	4.49	4.49	4.49
2	4,140	-	4,560	4,770	4,560	4,810	-	5,230	5,430	5,230	6,740	7,330
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4,230	5,920	6,330	6,540	6,330	4,870	6,810	5,280	7,230	5,490	7,440	7,230
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4,280	5,990	6,410	6,620	6,410	4,930	6,910	5,350	7,330	5,560	7,530	7,330
4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4,310	6,030	6,890	7,310	7,310	4,930	6,660	5,380	7,360	5,590	7,570	7,360
5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4,340	6,070	6,940	7,360	7,360	4,990	6,990	5,410	7,400	5,620	7,610	7,400
6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4,380	6,130	7,010	7,420	7,420	5,010	7,300	5,630	7,710	5,840	7,920	7,710
8	4,380	6,130	7,010	7,420	7,420	5,010	7,300	5,630	7,710	5,840	7,920	7,710

■軸径(P)0.01mm指定タイプ

Type	¥基準単価 1~4本				¥基準単価 1~4本				¥基準単価 1~4本			
Shape	SS	SG・SQ CS・RS	CG・CQ RG・RQ	BL	SS	SG・SQ CS・RS	CG・CQ RG・RQ	BL	SS	SG・SQ CS・RS	CG・CQ RG・RQ	BL
A	1.00~2.49	2.50~4.49	4.50~2.49	2.50~4.49	1.00~2.49	2.50~4.49	4.50~2.49	2.50~4.49	1.00~2.49	2.50~4.49	4.50~2.49	2.50~4.49
No.	2.49	4.49	4.49	4.49	2.49	4.49	4.49	4.49	2.49	4.49	4.49	4.49
2	4,570	-	4,990	5,200	4,990	5,270	-	5,690	5,890	5,690	7,380	7,970
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4,730	6,620	7,030	7,240	7,030	5,380	7,530	5,800	7,950	6,000	8,160	7,950
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4,780	6,690	7,110	7,320	7,110	5,450	7,630	5,870	8,050	6,070	8,250	8,050
4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4,840	6,770	7,190	7,400	7,190	5,490	7,690	5,910	8,100	6,120	8,310	8,100
5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4,890	6,850	7,270	7,480	7,480	5,550	7,760	5,960	8,180	6,170	8,390	8,180
6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4,920	6,890	7,310	7,520	7,520	5,590	7,800	6,000	8,220	6,210	8,420	8,220
8	4,920	6,890	7,310	7,520	7,520	5,590	7,800	6,000	8,220	6,210	8,420	8,220

Alterations 追加加工

型式 - L - P - A - B - 先端寸法(C・R・SR・G・Q) - (KC・WKC...etc.)

BCDS-CG4 - 38.00 - A3.00 - B2.50 - C0.3 - G0.3 - RKC3.0

BCHBS-BL6 - 50.00 - P5.70 - B0.40 - SR2.60 - TRN

追加加工詳細 P.535

Alterations	Code	Spec.	¥/Code	Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	KC	1面ツバカット (DorP)/2 ≤ KC < H/2	100		HC	ツバ径変更 HC = 指定0.1mm単位 (DorP) ≤ HC < H	200
	WKC	2面ツバカット (DorP)/2 ≤ WKC < H/2	200		HCC	ツバ径変更(精密) HCC = 指定0.1mm単位 (DorP) + 0.5 ≤ HCC < H - 0.3	400
	KAC	寸法違いツバカット (DorP)/2 ≤ KAC < H/2	300		TC	ツバ厚変更 TC = 指定0.1mm単位 1.5 ≤ TC < 4 (L寸法は指定寸法通り) 4 - TC ≤ Lmax - L	200
	RKC	2面(直角)ツバカット (DorP)/2 ≤ RKC < H/2	200		TRN	ツバ下の逃げ加工 (プレートの手取が不要)	100
	DKC	3面ツバカット (DorP)/2 ≤ DKC < H/2	300		NHC	ツバ裏ナンバリング加工 指定範囲・方法は P.536	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	SKC	4面ツバカット (DorP)/2 ≤ SKC < H/2	400				
	KGC	2面ツバカット(角度) (DorP)/2 ≤ KGC < H/2 AG = 指定1°単位 0 < AG < 360	300				
	KTC	3面ツバカット 120°振分け (DorP)/2 ≤ KTC < H/2	400				

ボス用コアピンはA/B比、成形材料、成形条件等の影響により離型しない場合がありますのでご注意ください。