



BLOCK CORE PINS -STRAIGHT TYPE / FLANGE TYPE-

ブロックコアピン

-ストレートタイプ/フランジ付タイプ-

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型式	材質	硬度
ストレートタイプ		
SPHD	SKH51	61~64HRC
BCSSX	STAVAX ESR®	27~35HRC
BCSSR	RIGOR®	53~55HRC
BCSSV	ORVAR®	47~49HRC
BCSSA	SUPREME	51~53HRC
BCSSN	NAK80	37~43HRC
BCSSD	DH2F	38~42HRC

STAVAX ESR®, ORVAR® SUPREME 及び RIGOR® はウッデホルム株式会社の登録商標です。

-ストレートタイプ- SPHD・BCSS□

-フランジ付タイプ- BCS□

フランジ部の逃し

■ストレートタイプ

型式	Type	L	P	W
SPHD (SKH51)	10.00	10.00	1.00~1.99	1.00~10.00
BCSSX (STAVAX ESR®)			2.00~10.00	1.00~20.00
BCSSR (RIGOR®)	*70.00 (100.00)	10.00	2.00~10.00	1.00~20.00
BCSSV (ORVAR® SUPREME)			10.01~20.00	2.00~20.00
BCSSN (NAK80)	10.01~20.00	2.00~20.00	10.01~20.00	2.00~20.00
BCSSD (DH2F)			2.00~20.00	2.00~20.00

■フランジ付タイプ

型式	Type	L	P	W	H
BCSH (SKH51)	10.00	10.00	1.00~1.99	1.00~10.00	4
BCSX (STAVAX ESR®)			2.00~10.00	1.00~20.00	
BCSR (RIGOR®)	*70.00 (100.00)	10.00	2.00~10.00	1.00~20.00	6
BCSV (ORVAR® SUPREME)			10.01~20.00	2.00~20.00	
BCSN (NAK80)	10.01~20.00	2.00~20.00	10.01~20.00	2.00~20.00	6
BCSD (DH2F)			2.00~20.00	2.00~20.00	

* P<2.00 → L≤50.00 W<2.00 → L≤50.00
 BCSSRはW≤3.49 → L≤50.00
 SPHD・BCSSN (L70.01~100.00)、BCSSX → P・W≥5.01
 BCSSD → P・W≥2.00
 L寸の()内は、SPHD・BCSSX・BCSSNのみの規格です。

* P<2.00 → L≤50.00 W<2.00 → L≤50.00
 BCSRはW≤3.49 → L≤50.00
 BCSH・BCSN (L70.01~100.00)、BCSX → P・W≥5.01
 BCSD → P・W≥2.00
 L寸の()内は、BCSH・BCSX・BCSNのみの規格です。

Order 注文例

型式 - L - P - W - H (BCS□のみ)

BCSR - 20.00 - P3.20 - W3.00 - H6

Price 価格

数量	1~4	5~19	20~29	30~50
値引率	基準単価	5%	10%	15%

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

Delivery 出荷日

SPHD・BCSS□・BCS□ 3 日目発送

BCSSD・BCSD 5 日目発送

ストックB 500円/1本 P.48

同一サイズ3本以上は一律1,350円

Alterations 追加加工

型式 - L - P - W - R - H(HC) - (TC)

BCSR - 20.00 - P3.20 - W3.00 - HC5 - TC0.5

BCSH-1AR - 20.00 - P3.20 - W3.00 - R0.2 - HC5 - TC0.5

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	フランジ幅変更 (0.3≤TC≤3.0) BCSXのみ (0.3≤TC≤1.0) TC=指定0.1mm単位 L10.00~30.00 → 0.3≤TC≤1.5 L30.01~50.00 → 0.3≤TC≤2.5 L50.01~70.00 → 0.3≤TC≤3.0	200
	HC	フランジ厚変更 HC=指定0.1mm単位 2≤HC<H L寸法は指定寸法通り	200

■精度基準

精度基準	材質	
	SKH51	その他
ソリ	a≤0.01	P・W<2 → a≤0.05 P・W≥2 → a≤0.01
直角度	b≤0.01	
平行度	P・W≤10 → C≤0.005 P・W>10 → C≤0.01	

■ストレートタイプ

STAVAX ESR®, ORVAR® SUPREME 及び RIGOR® はウッデホルム株式会社の登録商標です。

型式	W \ P	¥基準単価 1~4本					
		1.00~1.99	2.00~3.00	3.01~5.00	5.01~10.00	10.01~15.00	15.01~20.00
SPHD (SKH51)	1.00~1.99	7,040	7,600	8,100	8,450	—	—
	2.00~3.00	7,600	7,600	8,100	8,450	3,130	3,330
	3.01~5.00	8,100	8,100	8,450	8,450	3,130	3,330
	5.01~10.00	8,450	8,450	8,450	8,450	3,130	3,330
	10.01~15.00	—	—	—	—	3,460 (6,310)	3,770 (6,970)
BCSSX (STAVAX ESR®)	1.00~1.99	—	—	—	—	—	—
	2.00~3.00	—	—	—	—	—	—
	3.01~5.00	—	—	—	—	—	—
	5.01~10.00	—	—	—	—	—	—
	10.01~15.00	—	—	—	—	—	—
BCSSR (RIGOR®)	1.00~1.99	7,740	8,360	8,910	9,290	—	—
	2.00~3.00	8,360	8,360	8,910	9,290	4,760	3,600
	3.01~5.00	8,910	8,910	9,290	9,290	4,760	3,600
	5.01~10.00	9,290	9,290	9,290	9,290	4,760	3,600
	10.01~15.00	—	—	—	—	4,760	3,600
BCSSV (ORVAR® SUPREME)	1.00~1.99	8,150	8,800	9,360	9,780	—	—
	2.00~3.00	8,800	8,800	9,360	9,780	4,450	4,230
	3.01~5.00	9,360	9,360	9,780	9,780	4,450	4,230
	5.01~10.00	9,780	9,780	9,780	9,780	4,450	4,230
	10.01~15.00	—	—	—	—	4,450	4,230
BCSSN (NAK80)	1.00~1.99	7,740	8,350	8,890	9,290	—	—
	2.00~3.00	8,350	8,350	8,890	9,290	3,410	3,120
	3.01~5.00	8,890	8,890	9,290	9,290	3,410	3,120
	5.01~10.00	9,290	9,290	9,290	9,290	3,410	3,120
	10.01~15.00	—	—	—	—	3,000 (5,420)	3,410 (6,110)
BCSSD (DH2F)	1.00~1.99	—	—	—	—	—	—
	2.00~3.00	—	—	—	—	—	—
	3.01~5.00	—	—	—	—	—	—
	5.01~10.00	—	—	—	—	—	—
	10.01~15.00	—	—	—	—	—	—

■フランジ付タイプ

型式	W \ P	¥基準単価 1~4本					
		1.00~1.99	2.00~3.00	3.01~5.00	5.01~10.00	10.01~15.00	15.01~20.00
BCSH (SKH51)	1.00~1.99	7,780	8,410	8,970	9,360	—	—
	2.00~3.00	8,410	8,410	8,970	9,360	3,780	4,000
	3.01~5.00	8,970	8,970	9,360	9,360	3,780	4,000
	5.01~10.00	9,360	9,360	9,360	9,360	3,780	4,000
	10.01~15.00	—	—	—	—	3,780	4,000
BCSX (STAVAX ESR®)	1.00~1.99	—	—	—	—	—	—
	2.00~3.00	—	—	—	—	—	—
	3.01~5.00	—	—	—	—	—	—
	5.01~10.00	—	—	—	—	—	—
	10.01~15.00	—	—	—	—	—	—
BCSR (RIGOR®)	1.00~1.99	8,980	9,690	10,320	10,770	—	—
	2.00~3.00	9,690	9,690	10,320	10,770	6,830	4,890
	3.01~5.00	10,320	10,320	10,770	10,770	6,830	4,890
	5.01~10.00	10,770	10,770	10,770	10,770	6,830	4,890
	10.01~15.00	—	—	—	—	6,830	4,890
BCSV (ORVAR® SUPREME)	1.00~1.99	9,460	10,220	10,880	11,350	—	—
	2.00~3.00	10,220	10,220	10,880	11,350	6,400	5,570
	3.01~5.00	10,880	10,880	11,350	11,350	6,400	5,570
	5.01~10.00	11,350	11,350	11,350	11,350	6,400	5,570
	10.01~15.00	—	—	—	—	6,400	5,570
BCSN (NAK80)	1.00~1.99	8,380	9,050	9,630	10,050	—	—
	2.00~3.00	9,050	9,050	9,630	10,050	4,960	4,110
	3.01~5.00	9,630	9,630	10,050	10,050	4,960	4,110
	5.01~10.00	10,050	10,050	10,050	10,050	4,960	4,110
	10.01~15.00	—	—	—	—	4,960	4,110
BCSD (DH2F)	1.00~1.99	—	—	—	—	—	—
	2.00~3.00	—	—	—	—	—	—
	3.01~5.00	—	—	—	—	—	—
	5.01~10.00	—	—	—	—	—	—
	10.01~15.00	—	—	—	—	—	—

入れ子
ブロックコアピン