

ランナーチェンジピン

-Zピン対応 L寸固定・L寸指定タイプ-

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS Type(ランナー溝形状は下図より選択)

RCPNZ (L寸固定タイプ) ● 六角穴 (12/)

RCPLZ (L寸指定タイプ)

※ L=L寸固定タイプ
F=L寸指定タイプ

材質 SKD61
硬度 48~52HRC

Shape1 正面形状 (● プランジャ用溝はランナー溝と同一方向です。)

N (溝無し) **I** **T** **K** **L**

Shape2 ランナー溝形状

A形状 (台形)

● A寸法選択

適用D寸法	A	t	GC°
10・13・16	3	2.5	7
13・16	4	3	
16	5	3.5	
16	6	4	10

台形テーパ角度 (GC°) が選択できます。詳細は右下追加加工の欄をご参照下さい。
● GCを選択しない場合はテーパ角度は10°になります。
● D8は適用不可
● Shape1がTとKの場合、A5と6は六角レンチの引っ掛かりが悪くなるため製作不可

B形状 (半円)

● B寸法選択

適用D寸法	B
8・10・13・16	1
	1.25
	1.5
	1.75
10・13・16	2
	2.25
13・16	3
16	3.5
	4

● C寸法選択

適用D寸法	C
8・10・13・16	2
10・13・16	2.5
13・16	3
16	3.5
	4

● Shape1がTとKの場合、B3~4は六角レンチの引っ掛かりが悪くなるため製作不可

C形状 (円弧+接線)

● Shape1がTとKの場合、C3.5と4は六角レンチの引っ掛かりが悪くなるため製作不可

■L寸固定・L寸指定タイプ

適用プランジャ	H	E	S	型式		Shape1	Shape2			L	またはF		P	
				Type	D		A形状	B形状	C形状		RCPNZ	RCPLZ		
BPJ4 BSJ4	14	3	4	RCPNZ (L寸固定)	8	N *T *K L	—	1 1.5	1.25	2	RCPNZ L寸固定タイプ 20 25 30 35 40 50 RCPLZ L寸指定タイプ 指定0.1mm単位 15.0~50.0	12	7~30	3
	16		5				3	1 1.5 2 2.5	1.25 1.75 2.25	2.5	13	4		
BPJ5 BSJ5	19	4	6	RCPNZ (L寸固定)	13	N *T *K L	3 4	1 1.5 2 2.5	1.25 1.75 2.25	2 2.5	RCPNZ L寸固定タイプ 20 25 30 35 40 50 60 RCPLZ L寸指定タイプ 指定0.1mm単位 20.0~60.0	14	7~30	5
			8								18			6
	22	5	10	RCPNZ (L寸指定)	16	N *T *K L	3 4 *5 *6	1 1.5 2 2.5	1.25 1.75 2.25	2 2.5 *3 *3.5	RCPNZ L寸固定タイプ 30 35 40 50 60 RCPLZ L寸指定タイプ 指定0.1mm単位 20.0~60.0	20	7~30	8

● Shape1が*T・*Kの場合、A5~6・B3~4・C3.5~4は製作不可となります。● 適用プランジャはP.765に掲載
● Shape1がNの場合、Shape2は指定不要です。

Order 注文例

型式 - Shape1 - Shape2 - L - F - P
 RCPNZ13 - I - C2.5 - 30 - P5
 RCPLZ13 - I - C2.5 - 30 - F20 - P6

Price 価格

数量スライド価格 (● 1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~19	20~50
値引率	基準単価	5%	10%	15%

● 表示数量超えは価格・出荷日お見積り

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

● ストック A 500円/1本 P.48

● 同一サイズ3本以上は一律1,350円

Example 使用例

[従来品] RCPNZ・RCPLZ

[Zピン対応タイプ] RCPNZ・RCPLZ

ボールプランジャ (P.765) アンダーカット部

ボールプランジャ (P.765) Z溝加工付エジェクタピン-EPH-L (P.95)

エジェクタピン

アンダーカット部の樹脂が離型する際、削れて粉が発生することがあるため、透明度の高い樹脂などをお使いの際には成形品への粉混入防止用として有効です。また、従来品同様、六角レンチを用いてPL面からランナー溝の向きを変えることができます。位置決めにはボールプランジャをご利用ください。

Alterations 追加加工

型式 - Shape1 - Shape2 - L(LC) - F - P - (LKC・HC・EQ...etc.)
 RCPNZ13 - I - C2.5 - LC28.01 - P5 - LKC-EC5
 RCPLZ13 - T - A3 - 30.1 - F20 - P6 - GC7

Alterations	Code	Spec.	¥/Code	Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	LC	全長変更 指定0.1mm単位 20<LC<Lmax. ● L寸固定タイプに適用 ● LKC併用時、LC=指定0.01mm単位指定可 ● Lは(L-LC)分短くなります。L≥N(E)+1	200		KC	1面ツバカット KC=D/2 指定方法 KC	200
	LKC	全公差変更 L±0.1 → L-0.02 ● L寸指定タイプの場合、 L寸0.01mm単位指定可	200		HC	ツバ径変更 D≤HC<H 指定0.1mm単位	200
	EC	六角レンチ溝深さE寸法を変更します。 D EC寸法選択	600		GC	Shape2 A形状テーパ角度GC°選択 GC°選択 10° 7° 指定方法 10° → GC10 7° → GC7 ● D8は適用不可	0

※六角穴部の面粗度向上により、EQ追加加工は廃止になりました。

ランナー部品
電極