



SKH51

PIN-POINT GATE BUSHINGS

ピンポイントゲートブシュ 内径SR

-B寸固定タイプ- ノーマルタイプ・先端鋭角タイプ

SKH51

内径SR B寸固定タイプ



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS **1A形状**

先端拡大図

*P寸法先端部には、0~0.2 (PGHB) 0~0.05 (PGHBZ) のストレート部がつきます。

Type	P寸法公差
PGHB	±0.01
PGHBZ	±0.02

RoHS **2A形状**

先端拡大図

*P寸法先端部には、0~0.2 (PGHB) 0~0.05 (PGHBZ) のストレート部がつきます。

Type	P寸法公差
PGHB	±0.01
PGHBZ	±0.02

RoHS **3A形状**

先端拡大図

*P寸法先端部には、0~0.2 (PGHB) 0~0.05 (PGHBZ) のストレート部がつきます。

Type	P寸法公差
PGHB	±0.01
PGHBZ	±0.02

RoHS **4A形状**

先端拡大図

*P寸法先端部には、0~0.2のストレート部がつきます。

$R \geq \sqrt{(P/2)^2 + C^2}$ $V = 2 \times \sqrt{R^2 - (\sqrt{R^2 - (P/2)^2} - C)^2}$

RoHS **5A形状**

先端拡大図

*P寸法先端部には、0~0.2のストレート部がつきます。

● 入口径 * a の計算方法 $a = 2SR + 2(L - G - SR) \tan \frac{A^\circ}{2}$

Ⓢ 上記計算によって得られる寸法は理論(参考)値です。

型式	材質	硬度
PGHB□A PGHBZ□A	SKH51	59~61HRC

H	G	B	SR	型式		L 0.01mm単位	P	A°	K°	2A形状不要	1A形状のみ	3A形状のみ	4A形状のみ		
				Type	Shape					C 0.1mm単位	V 0.1mm単位	S° 1°単位	R 0.1mm単位		
3	0.7	3	0.60	PGHB (ノーマルタイプ) PGHBZ (先端鋭角タイプ)	1A	2	6.00~20.00	0.3 0.4 0.5 ^{(*)1}	1 20 30	20	0.2~0.4	1.3~1.9	1~45	0.4~0.8	
4	1.0	4	0.75		2A	2.5	8.00~25.00	0.3 0.4 0.5 0.6 ^{(*)1}			0.2~0.5	1.5~2.4		0.6~1.0	
5	1.2	6	1.00		3A	3	10.00~40.00	0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ^{(*)2}			0.3~0.8	2.0~2.9		0.8~1.5	
6					4	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2		2.5~3.9							
8	1.5	10	1.25		(4A) ^{(*)4}	5	15.00~60.00	0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 ^{(*)3}			0.5~1.5	3.5~4.9		1~50	1.5~3.0
9						6		1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 ^{(*)3} 1.6 ^{(*)3}							
11						8		1.5 1.6							

Ⓢ 4A形状の場合、 $R \geq \sqrt{(P/2)^2 + C^2}$
 (*1) P0.5 (D2)・P0.6 (D2.5)はK20°のみ選択可。 (*3) P1.5・P1.6 (D5・D6)でK30°の時、Gは1.2になります。
 (*2) P0.9 (D3)でK30°の時、Gは1.0になります。 (*4) Shapeの()形状はPGHBのみになります。

Order 注文例

型式	L	P	A	K	C	V	S	R
PGHB1A4	20.01	P0.8	A2	K30	C0.5	V3.0		
PGHBZ2A4	20.01	P0.8	A2	K30				
PGHBZ3A4	20.01	P0.8	A2	K30	C0.5	S30		
PGHB4A4	20.01	P0.8	A2	K30	C0.5	R1.0		
PGHB5A4	20.01	P0.8	A2	K30	C0.5			

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

PGHBZ **3** 日目発送

■特長

- ＜先端拡大写真＞
- ＜先端拡大図＞

ストーク A 500円/1本 P.48

Ⓢ 同一サイズ3本以上は一律1,350円

■数量スライド価格 (Ⓢ 1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~19	20~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

型式	D	L	¥基準単価 1~4本				
			1A	2A	3A	4A	5A
PGHB (ノーマルタイプ)	2	6.00~20.00	18,500	17,090	17,380	18,500	18,500
	2.5	8.00~25.00	18,500	17,090	17,380	18,500	18,500
	3	10.00~25.00	12,960	11,550	11,830	12,960	12,960
		25.01~40.00	13,900	12,490	12,770	13,900	13,900
	4	10.00~25.00	13,240	11,830	12,120	13,240	13,240
		25.01~40.00	13,990	12,580	12,870	13,990	13,990
5	15.00~25.00	12,680	11,260	11,550	12,680	12,680	
	25.01~40.00	13,240	11,830	12,120	13,240	13,240	
PGHBZ (先端鋭角タイプ)	6	15.00~25.00	13,240	11,830	12,120	13,240	13,240
		25.01~40.00	13,990	12,580	12,870	13,990	13,990
	8	15.00~25.00	12,680	11,260	11,550	12,680	12,680
		25.01~40.00	13,240	11,830	12,120	13,240	13,240

Alterations 追加加工

型式	L	P	A	K	C	V	S	R
PGHB1A4	20.01	P0.8	A2	K20	C0.5	V3.0		

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	PKC	P寸公差を変更します。 P±0.02 → P±0.01 Ⓢ PGHBZのみ適用。	2,000
	CC	インロー用逃し(C面)加工をします。 D2・2.5 → C0.2 D3・4 → C0.3 D5~8 → C0.5	300

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	CVC	インロー用逃し(C面)加工をします。 CVC=指定0.1mm単位 0.2 ≤ CVC < $\frac{(H-D)}{2} - 0.1$	1,000

ゲート部品