

**DCJK**

①インサイド・コア  
②カバー・ケース  
③Oリング  
④Oリング  
⑤六角穴付ボルト  
⑥セットビス

アウト用パイプ 接続部  
IN用パイプ 接続部

アウターパイプ (DCJO)  
インナーパイプ (DCJI)  
挿入部

冷却ユニット構成部品

部品名	①インサイド・コア	②カバー・ケース	③Oリング	④Oリング	⑤六角穴付ボルト	⑥セットビス
材質	黄銅 (C3604)	黄銅 (C3604)	ふっ素ゴム	ふっ素ゴム	ステンレス (SUS304)	ステンレス (SUS304)

適用アウターパイプ	アウターパイプ挿入部	適用インナーパイプ	インナーパイプ挿入部	型式		¥基準単価
TYPE	インロー径d <sub>1</sub>	インロー径d	穴径d <sub>2</sub>	Type	No.	1~9本
DCJO 1	8.9	8.9	4	DCJI 1	1	980
DCJO 2	12.2	12.2	6	DCJI 2	2	1,090
DCJO 3	15.7	15.7	8	DCJI 3	3	1,190

構成部品の詳細寸法

型式	①インサイド・コア								②カバー・ケース		③Oリング	④Oリング	⑤六角穴付ボルト	⑥セットビス	
	Type	No.	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	D	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>					B
DCJK	1	15	17	12	8.9	8	4	33	26	18	20	ORP 9	ORP 5	CBSS 3-8	MSSU 3-3
	2	18	20	15	12.2	10	6	34	27	21	23.5	ORP 11	ORP 6	CBSS 4-8	MSSU 4-4
	3	21	24	18	15.7	13	8	36	27	30	ORP 14	ORP 10	CBSS 5-10	MSSU 4-4	

Order 注文例

型式 DCJK1

Delivery 出荷日 3 日目発送

在庫 T 1,000円/1本  
A 500円/1本

☎ P.48

☎ 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) ☎ P.47

数量	1~9	10~49	50~99	100~200	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

☎ 同一サイズ3本以上は一律1,350円 (ストックTは除く)

- 組付方法
- インナーパイプは冷却ユニット側端面を切り欠いて冷却水取り組み口穴内に向けセットビスで固定してください。インナーパイプ (DCJI) は切り欠き加工が標準で施されています。
  - アウターパイプ、IN用パイプ、OUT用パイプはロー付で取り付けしてください。アウターパイプ溶接側端面は金具内径に合わせて導入加工 (インロー部加工) をして取り付けしてください。アウターパイプ (DCJO) はインロー部加工が標準で施されています。
  - アウターパイプを冷却側に固定後IN用パイプ・OUT用パイプをご指定の位置方向に合わせ固定用ボルトで固定してください。
  - 組付時にはOリング保護のためグリースを必ず塗布してください。

☎ 冷却水以外の流体はご使用にならないでください。

**RoHS DCJO** (アウターパイプ)

材質 STPG370 (Sch40)

**RoHS DCJI** (インナーパイプ)

材質 SUS304

■アウターパイプ

適用冷却ユニット	インロー部径D <sub>1</sub>	外径D	内径d	R (PT)	ℓ	型式		L 指定5mm単位
						Type	No.	
DCJK1	8.9	10.5	7.1	1/8	10	DCJO	1	50~300
DCJK2	12.2	13.8	9.4	1/4			2	
DCJK3	15.7	17.3	12.7	3/8			3	

■インナーパイプ

適用冷却ユニット	外径D	内径d	ℓ	t	型式		L 指定5mm単位
					Type	No.	
DCJK1	4	3	5	1	DCJI	1	50~300
DCJK2	6	4	6	2		2	
DCJK3	8	6	6	2		3	

Order 注文例

型式 L

DCJO 1 - 100  
DCJI 2 - 125

Delivery 出荷日 3 日目発送

在庫 T 1,000円/1本  
A 500円/1本

☎ P.48

☎ 同一サイズ3本以上は一律1,350円 (ストックTは除く)

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) ☎ P.47

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Type	No.	¥基準単価 1~9本					
		DCJO (アウターパイプ)			DCJI (インナーパイプ)		
L		L50~100	L105~200	L205~300	L50~100	L105~200	L205~300
1		310	380	460	220	310	400
2		330	400	470	260	380	490
3		360	420	490	270	390	500

Example 使用例

OUT用パイプ  
IN用パイプ  
冷却ユニットDCJK  
アウターパイプDCJO  
インナーパイプDCJI

☎ 冷却ユニットにアウターパイプをロー付してご使用ください。インナーパイプには方向性がありますのでご注意ください。

<対応表>

冷却ユニット	アウターパイプ	インナーパイプ
DCJK1	DCJO1	DCJI 1
DCJK2	DCJO2	DCJI 2
DCJK3	DCJO3	DCJI 3

部品  
ダイカスト型用