BLOCK CORE PINS WITH TIP PROCESS －PRICE－

先端加工付ブロックコアピン

－価格－

BLOCK CORE PINS －WIDE TYPE－

ブロックコアピン

－横幅ワイドタイプ－

追加工価格も数量スライド適用 P.49

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.47

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数　量	1～9	10～19	20～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ORVAR® SUPREME及びRIGOR®はウッデホルム株式会社の登録商標です。

■10A形状・11A形状

型　式	W ＼ P	￥基準単価　1～9本					
		1.00～1.99	2.00～3.00	3.01～5.00	5.01～10.00	10.01～15.00	15.01～20.00
BCSH10A BCSH11A（SKH51）	1.00～ 1.99	11,990	12,940	13,780	14,380	—	—
	2.00～ 3.00	12,940	8,220	8,220	8,490	7,600	—
	3.01～ 5.00	13,780	8,220	8,220	8,490	7,600	7,880
	5.01～10.00	14,380	8,490	8,490	7,470	7,890	8,350
	10.01～15.00	—	7,600	7,600	7,890	8,210	8,990
	15.01～20.00	—	—	7,880	8,350	8,990	9,410
BCSR10A BCSR11A（RIGOR®）	1.00～ 1.99	12,550	13,550	14,420	15,060	—	—
	2.00～ 3.00	13,550	8,610	8,710	8,970	9,490	—
	3.01～ 5.00	14,420	8,710	7,460	7,370	7,500	7,680
	5.01～10.00	15,060	8,970	7,370	7,170	7,540	8,240
	10.01～15.00	—	9,490	7,500	7,540	8,240	8,540
	15.01～20.00	—	—	7,680	8,240	8,540	8,960
BCSV10A BCSA10A BCSV11A BCSA11A（ORVAR® SUPREME）	1.00～ 1.99	12,930	13,960	14,860	15,510	—	—
	2.00～ 3.00	13,960	8,860	8,610	8,850	9,090	—
	3.01～ 5.00	14,860	8,610	7,610	7,690	7,920	8,320
	5.01～10.00	15,510	8,850	7,690	7,510	7,780	8,550
	10.01～15.00	—	9,090	7,920	7,780	8,330	8,860
	15.01～20.00	—	—	8,320	8,550	8,860	10,270
BCSN10A BCSN11A（NAK80）	1.00～ 1.99	12,020	12,980	13,820	14,420	—	—
	2.00～ 3.00	12,980	8,250	8,250	8,090	8,100	—
	3.01～ 5.00	13,820	8,250	7,280	7,000	7,090	7,250
	5.01～10.00	14,420	8,090	7,000	6,770	6,840	7,420
	10.01～15.00	—	8,100	7,090	6,840	7,340	7,830
	15.01～20.00	—	—	7,250	7,420	7,830	8,420

■12A形状

型　式	W ＼ P	￥基準単価　1～9本					
		1.00～1.99	2.00～3.00	3.01～5.00	5.01～10.00	10.01～15.00	15.01～20.00
BCSH12A（SKH51）	1.00～ 1.99	12,910	13,940	14,850	15,490	—	—
	2.00～ 3.00	13,940	8,850	8,850	9,120	8,240	—
	3.01～ 5.00	14,850	8,850	8,850	9,120	8,240	8,510
	5.01～10.00	15,490	9,120	9,120	8,100	8,530	8,980
	10.01～15.00	—	8,240	8,240	8,530	8,840	9,630
	15.01～20.00	—	—	8,510	8,980	9,630	10,040
BCSR12A（RIGOR®）	1.00～ 1.99	13,470	14,550	15,490	16,170	—	—
	2.00～ 3.00	14,550	9,240	9,350	9,590	10,120	—
	3.01～ 5.00	15,490	9,350	8,090	8,010	8,130	8,320
	5.01～10.00	16,170	9,590	8,010	7,800	8,170	8,870
	10.01～15.00	—	10,120	8,130	8,170	8,870	9,180
	15.01～20.00	—	—	8,320	8,870	9,180	9,580
BCSV12A BCSA12A（ORVAR® SUPREME）	1.00～ 1.99	13,850	14,950	15,930	16,610	—	—
	2.00～ 3.00	14,950	9,500	9,230	9,490	9,720	—
	3.01～ 5.00	15,930	9,230	8,240	8,320	8,550	8,940
	5.01～10.00	16,610	9,490	8,320	8,130	8,400	9,190
	10.01～15.00	—	9,720	8,550	8,400	8,970	9,490
	15.01～20.00	—	—	8,940	9,190	9,490	10,900
BCSN12A（NAK80）	1.00～ 1.99	12,950	13,980	14,890	15,540	—	—
	2.00～ 3.00	13,980	8,880	8,880	8,710	8,740	—
	3.01～ 5.00	14,890	8,880	7,910	7,630	7,720	7,880
	5.01～10.00	15,540	8,710	7,630	7,390	7,470	8,040
	10.01～15.00	—	8,740	7,720	7,470	7,970	8,460
	15.01～20.00	—	—	7,880	8,040	8,460	9,060

■1B形状

型　式	W ＼ P	￥基準単価　1～9本					
		1.00～1.99	2.00～3.00	3.01～5.00	5.01～10.00	10.01～15.00	15.01～20.00
BCSH1B（SKH51）	1.00～ 1.99	11,990	12,940	13,780	14,380	—	—
	2.00～ 3.00	12,940	8,220	8,220	8,490	7,600	—
	3.01～ 5.00	13,780	8,220	8,220	8,490	7,600	7,880
	5.01～10.00	14,380	8,490	8,490	7,470	7,890	8,350
	10.01～15.00	—	7,600	7,600	7,890	8,210	8,990
	15.01～20.00	—	—	7,880	8,350	8,990	9,410
BCSR1B（RIGOR®）	1.00～ 1.99	12,600	13,600	14,480	15,120	—	—
	2.00～ 3.00	13,600	8,610	8,710	8,970	9,490	—
	3.01～ 5.00	14,480	8,710	7,460	7,370	7,500	7,680
	5.01～10.00	15,120	8,970	7,370	7,170	7,540	8,240
	10.01～15.00	—	9,490	7,500	7,540	8,240	8,540
	15.01～20.00	—	—	7,680	8,240	8,540	8,960
BCSV1B BCSA1B（ORVAR® SUPREME）	1.00～ 1.99	13,020	14,050	14,960	15,610	—	—
	2.00～ 3.00	14,050	8,860	8,610	8,850	9,090	—
	3.01～ 5.00	14,960	8,610	7,610	7,690	7,920	8,320
	5.01～10.00	15,610	8,850	7,690	7,510	7,780	8,550
	10.01～15.00	—	9,090	7,920	7,780	8,330	8,860
	15.01～20.00	—	—	8,320	8,550	8,860	10,270
BCSN1B（NAK80）	1.00～ 1.99	12,000	12,960	13,800	14,400	—	—
	2.00～ 3.00	12,960	8,250	8,250	8,090	8,100	—
	3.01～ 5.00	13,800	8,250	7,280	7,000	7,090	7,250
	5.01～10.00	14,400	8,090	7,000	6,770	6,840	7,420
	10.01～15.00	—	8,100	7,090	6,840	7,340	7,830
	15.01～20.00	—	—	7,250	7,420	7,830	8,420

■2B形状

型　式	W ＼ P	￥基準単価　1～9本					
		1.00～1.99	2.00～3.00	3.01～5.00	5.01～10.00	10.01～15.00	15.01～20.00
BCSH2B（SKH51）	1.00～ 1.99	13,180	14,230	15,150	15,810	—	—
	2.00～ 3.00	14,230	9,040	9,040	9,350	8,360	—
	3.01～ 5.00	15,150	9,040	9,040	9,350	8,360	8,680
	5.01～10.00	15,810	9,350	9,350	8,220	8,690	9,190
	10.01～15.00	—	8,360	8,360	8,690	9,030	9,890
	15.01～20.00	—	—	8,680	9,190	9,890	10,350
BCSR2B（RIGOR®）	1.00～ 1.99	13,810	14,910	15,880	16,560	—	—
	2.00～ 3.00	14,910	9,470	9,580	9,860	10,440	—
	3.01～ 5.00	15,880	9,580	8,210	8,110	8,250	8,450
	5.01～10.00	16,560	9,860	8,110	7,890	8,300	9,060
	10.01～15.00	—	10,440	8,250	8,300	9,060	9,400
	15.01～20.00	—	—	8,450	9,060	9,400	9,860
BCSV2B BCSA2B（ORVAR® SUPREME）	1.00～ 1.99	14,220	15,360	16,350	17,060	—	—
	2.00～ 3.00	15,360	9,750	9,470	9,740	10,000	—
	3.01～ 5.00	16,350	9,470	8,380	8,460	8,710	9,150
	5.01～10.00	17,060	9,740	8,460	8,250	8,550	9,410
	10.01～15.00	—	10,000	8,710	8,550	9,170	9,750
	15.01～20.00	—	—	9,150	9,410	9,750	11,300
BCSN2B（NAK80）	1.00～ 1.99	13,230	14,280	15,210	15,870	—	—
	2.00～ 3.00	14,280	9,070	9,070	8,900	8,910	—
	3.01～ 5.00	15,210	9,070	8,010	7,710	7,810	7,970
	5.01～10.00	15,870	8,900	7,710	7,440	7,520	8,160
	10.01～15.00	—	8,910	7,810	7,520	8,070	8,620
	15.01～20.00	—	—	7,970	8,160	8,620	9,270



RoHS

型　式	M 材質	H 硬度
BCSWH	SKH51	61～64HRC
BCSWS	STAVAX ESR®	27～35HRC
BCSWR	RIGOR®	53～55HRC
BCSWV	ORVAR® SUPREME	47～49HRC
BCSWA		51～53HRC
BCSWN	NAK80	37～43HRC



■精度基準
- W両面の平行度　0.01／100mm以下
- 上下面の平行度　0.01／100mm以下
- 縦横面の直角度　0.01／100mm以下

フランジ部の逃し H=0を指定すると逃しはなくなります。

※BCSWH、BCSWSの圧延方向は図面と異なることがあります。

型　式	L 指定0.01mm単位	P	W 指定0.01mm単位	H
BCSWH（SKH51） *BCSWS（STAVAX ESR®） *BCSWR（RIGOR®） BCSWV（ORVAR® SUPREME） BCSWA BCSWN（NAK80）	10.00 ～ *65.00 (100.00)	25　50	1.00～20.00	0 4 6
		75　100	3.00～20.00	

STAVAX ESR® ORVAR® SUPREME及びRIGOR®はウッデホルム株式会社の登録商標です。

L寸の（ ）内は、BCSWH・BCSWN(W≧7.01)、BCSWS(W≧5.01)のみの規格です。BCSWH・BCSWN(L65.01～100.00)はW≧7.01　＊W＜2.00 ･･･ L≦50　＊BCSWRは、W≦3.49 ･･･ L≦50.00

Order 注文例

型　式	−	L	−	P	−	W	−	H
BCSWR	−	20.00	−	P50	−	W3.00	−	H6

Delivery 出荷日　3　日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.47

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数　量	1～4	5～9	10～14	15～20	21～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。　（ ）内の価格はL65.01～100.00に適用

型　式	￥基準単価　1～4本																			
	BCSWH				BCSWS				BCSWR				BCSWV・BCSWA				BCSWN			
W ＼ P	25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100
1.00～ 1.99	11,550	17,120	—	—	—	—	—	—	10,630	15,740	—	—	11,330	15,040	—	—	10,460	13,980	—	—
2.00～ 2.50	8,250	12,220	—	—	—	—	—	—	7,590	11,250	—	—	8,100	10,740	—	—	7,470	9,990	—	—
2.51～ 3.00	7,550	11,940	14,040	16,140	—	—	—	—	6,940	10,980	12,910	14,850	7,520	10,590	13,740	15,800	6,770	9,760	10,590	12,170
3.01～ 4.00	7,550	11,680	14,040	16,140	—	—	—	—	6,940	10,740	12,910	14,850	7,520	12,240	13,740	15,800	6,770	8,920	10,590	12,170
4.01～ 5.00	7,740	10,780	12,530	14,410	—	—	—	—	7,120	9,920	11,530	13,250	7,930	10,260	11,500	13,230	6,940	9,290	12,240	14,080
5.01～ 6.00	7,410	9,150	11,510	13,230	11,500 (14,830)	14,690 (18,440)	16,600 (20,760)	18,100 (23,090)	6,820	8,420	10,590	12,170	8,180	10,590	11,680	13,430	5,930	7,440	9,250	10,640
6.01～ 7.00	6,720	8,980	11,150	12,830	12,380 (15,710)	16,040 (19,780)	18,200 (22,360)	19,950 (24,940)	6,190	8,260	10,260	11,800	7,360	10,080	11,050	12,710	5,630	7,100	8,760	10,080
7.01～ 9.00	5,830 (13,240)	8,980 (20,400)	11,150 (25,330)	12,830 (29,150)	13,070 (16,400)	17,000 (20,740)	19,310 (23,460)	21,200 (26,190)	5,360	8,260	10,260	11,800	5,930	9,760	10,740	12,360	5,100 (10,840)	6,770 (14,390)	8,010 (17,030)	9,210 (19,580)
9.01～11.00	6,270 (14,300)	9,700 (22,130)	11,860 (27,060)	13,640 (31,120)	13,550 (16,880)	17,550 (21,290)	19,890 (24,050)	21,820 (26,810)	5,770	8,920	10,910	12,550	6,110	10,170	11,000	12,650	5,190 (11,080)	6,860 (14,650)	8,100 (17,300)	9,310 (19,880)
11.01～13.00	6,540 (16,320)	10,600 (26,460)	12,950 (32,320)	14,890 (37,170)	14,050 (17,380)	18,060 (21,800)	20,410 (24,570)	22,350 (27,340)	6,020	9,760	11,920	13,700	6,270	10,590	11,410	13,130	5,280 (12,330)	6,940 (16,210)	8,260 (19,290)	9,500 (22,190)
13.01～17.00	6,820 (17,090)	11,510 (28,840)	13,670 (34,250)	15,720 (39,390)	14,930 (18,250)	19,400 (23,140)	22,000 (26,150)	24,180 (29,160)	6,270	10,590	12,580	14,460	6,430	11,090	11,920	13,700	5,460 (12,800)	7,280 (17,070)	8,770 (20,570)	10,090 (23,660)
17.01～20.00	7,080 (17,740)	11,680 (29,270)	14,390 (36,060)	16,540 (41,450)	15,790 (19,120)	20,710 (24,450)	23,540 (27,700)	25,970 (30,950)	6,520	10,740	13,240	15,220	6,600	11,410	12,240	14,080	5,540 (12,990)	7,430 (17,420)	9,090 (21,320)	10,450 (24,510)

Alterations 追加工

型　式	−	L	−	P	−	W	−	H(HC)	−	(TC)
BCSWH	−	30.00	−	P50	−	W2.00	−	HC5	−	TC1.3

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	フランジ幅変更(0.3≦TC≦3.0) TC＝指定0.1mm単位 BCSWSのみ(0.3≦TC≦1.0) L10.00～30.00 ･･･▶ 0.3≦TC≦1.5 L30.01～50.00 ･･･▶ 0.3≦TC≦2.5 L50.01～65.00(100.00) ･･･▶ 0.3≦TC≦3.0	200

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	フランジ厚変更 HC＝指定0.1mm単位 2≦HC＜H (L寸法は指定寸法通り)	200