



## ■スタンダードタイプ

適用ボルトサイズ M	ボルト穴			Type	D	L 指定10mm単位	
	H	D <sub>1</sub>	d				
M 6	7	11	7	DSPL	16	20~100	
M 8	9	14	9		18		
					20		
					25	40~150	
					30		
					35		
M10	13	18	11		40	40~250	
					50	40~300	
					60	40~350	
					80		
M16	19 <small>L≥300の場合、70</small>	26	18				

## ■フリー指定タイプ

Type	D	L 指定1mm単位	M(適用ボルトサイズ) 選択	H 指定1mm単位	適用ボルト サイズ M	ボルト穴	
						D <sub>1</sub>	d
DSF	16	20~100	5 6	LK1、LK2 を使用時 …L=0.01mm 単位指定可	M 5	10	6
	18		5 6		M 6	11	7
	20	20~150	5 6 8		M 8	14	9
	25		6 8 10		M10	18	11
	30		6 8 10 12		M12	20	14
	32		8 10 12		M16	26	18
	35		8 10 12		M20	32	22
	38		10 12 16				
	40		10 12 16				
	50		12 16 20				
	60		12 16 20				
	80		16 20				
	100		16 20				
	120		16 20				



型式 - L - M - H  
(スタンダードタイプ) DSPL60 - 200  
(フリー指定タイプ) DSF 40 - 195 - M16 - H20



## ■DSPL(スタンダードタイプ)

●D=16~18 ●D=20~40(L40~120)

2 日目出荷 ストーク T 当日出荷 1,000円/1本 正午迄 P.48  
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

ご注文締切

●D=20~40(L130~250) ●D50~60~80

3 日目出荷 ストーク T 当日出荷 1,000円/1本 正午迄 P.48  
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

ご注文締切

## ■DSF(フリー指定タイプ)

●D=16~18 ●D=20~40(L20~120)

2 日目出荷 ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.48  
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

ご注文締切

●D=20~40(L130~200) ●D50~60~80~100~120

3 日目出荷 ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.48  
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

ご注文締切



## ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応			個別対応 大口 表示数量超えは W03にてご確認ください。
	1~9	10~19	20~49	
数量 数 量	1~9	10~19	20~49	50~ 表示数量超えは W03にてご確認ください。

D	¥ 基準単価 1~9本										
	DSPL (スタンダードタイプ)				DSF (フリー指定タイプ)						
	L20~50	L60~100	L110~150	L160~200	L210~250	L260~300	L310~350	L20~50	L51~100	L101~150	L151~200
16	430	520	—	—	—	—	—	520	630	—	—
18	460	580	—	—	—	—	—	570	710	—	—
20	470	570	700	—	—	—	—	600	720	870	—
25	590	710	850	—	—	—	—	740	890	1,070	—
30	700	810	970	—	—	—	—	870	1,020	1,220	—
32	—	—	—	—	—	—	—	950	1,130	1,360	—
35	850	1,010	1,220	—	—	—	—	1,070	1,270	1,540	—
38	—	—	—	—	—	—	—	1,170	1,390	1,830	2,130
40	1,070	1,250	1,630	1,990	2,340	—	—	1,340	1,580	2,040	2,490
50	1,690	2,000	2,040	2,640	3,320	4,010	—	1,990	2,600	3,210	3,810
60	2,410	2,710	3,410	4,110	5,090	6,070	7,340	2,840	3,860	4,870	5,800
80	3,640	4,690	5,380	6,160	7,240	8,710	10,870	4,280	5,890	7,490	9,590
100	—	—	—	—	—	—	—	5,040	7,140	9,350	11,400
120	—	—	—	—	—	—	—	7,190	10,220	13,270	16,310



(スタンダードタイプ) 型式 - L(LC) - (LK1・LK2)

DSPL60 - LC195 - LK1

(フリー指定タイプ) 型式 - L - M - H(HN) - (LK1・LK2)

DSF40 - 195.00 - M16 - HN - LK1

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code		
			D=16~35	D=40~50	D=60~80
	LC	L全長変更 LC=指定1mm単位 DSPLのみ適用 カット面の表面処理は削除される場合があります。	100	200	400
	LK1	L全長公差変更 L≤200 … L+0.2 … L+0.02 L>200 … L+0.5 … L+0.03 L寸法0.01mm単位指定可 DSPLはLC併用時、 L0.01mm単位指定可	400	600	800
	LK2	L全長公差変更 L≤200 … L+0.3 … L-0.02 L>200 … L+0.5 … L-0.03 L寸法0.01mm単位指定可 DSPLはLC併用時、 L0.01mm単位指定可	400	600	800
	HN	貫通穴タイプ(ザグリなしタイプ)に変更します。 貫通穴径はdとなります。 DSFのみ適用	-200		