

❶冷却ハイフローカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。



オネジ取付用

F120—HFLS (黄銅)

※プラグ接続部(穴径V)

Rc (PT)

D1

N

L

B1

材質 黄銅 (C3604)

対応 プラグ	プラグとの接続部			L	二面对辺 B1	テーパメネジ Rc (PT)	型 式		¥基準単価 1～9本
	穴径V	N	D1				Type	No.	
ハイフローカプラ 先端径V=15	15	17	26	47	19	1/4	F120—HFLS (黄銅)	2	3,410
ハイフローカプラ 先端径V=19	19	18	32	49	24	3/8		3	5,190
ハイフローカプラ 先端径V=22	22	21	35	60	29	1/2		4	10,380

- ❶対応プラグ：ミスミ冷却ハイフローカプラ F120—HFLP (例F120—HFLP2)・SF120—HFLP ❷下記・P.1192
日東ハイフローカプラ HFL□P (例HFL2P)
❶冷却ハイフローカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。
❶接続対応早見表 ❷P.1169 ❶ソケット・プラグ概要 ❷P.1171・1172・1509～1512
❶常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。
❶水温120℃以下でご使用ください。
❶冷却ハイフローカプラは、ダブルバルブ構造となっており、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。



メネジ取付用

F120—HFLM (黄銅)

R (PT)

D1

B

材質 黄銅 (C3604)

ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR (PT)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	ℓ1	テーパネジ R (PT)	型 式		¥基準単価 1～9本
	V	ℓ						Type	No.	
ハイフローカプラ 先端径V=15	15	16.5	50	18.5	17	13	1/4	F120—HFLM (黄銅)	2	2,390
ハイフローカプラ 先端径V=19	19	18	54.5	23	21	13	3/8		3	4,120



オネジ取付用

F120—HFLP (黄銅)

※ソケット接続部

Rc (PT)

D1

B

材質 黄銅 (C3604)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	テーパメネジ Rc (PT)	型 式		¥基準単価 1～9本
	V	ℓ					Type	No.	
ハイフローカプラ 先端径V=15	15	16.5	30	18.5	17	1/4	F120—HFLP (黄銅)	2	1,700
ハイフローカプラ 先端径V=19	19	18	31	23	21	3/8		3	2,100

- ❶対応ソケット：ミスミ冷却ハイフローカプラ F120—HFLS (例F120—HFLS2)・SF120—HFLS (例SF120—HFLS2) ❷上記・P.1192
日東ハイフローカプラ HFL□S (例HFL2S)
❶冷却ハイフローカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。
❶接続対応早見表 ❷P.1169 ❶ソケット・プラグ概要 ❷P.1171・1172・1509～1512
❶常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。
❶水温120℃以下でご使用ください。
❶冷却ハイフローカプラは、ダブルバルブ構造となっており、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。

Order
注文例

型 式

F120—HFLS2
F120—HFLM2
F120—HFLP3

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 ❷P.47

❶ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

数量スライド価格 (❶1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数 量	1～9	10～50
値引率	基準単価	5%
		お見積り

❶表示数量超えはWOSにてご確認ください。

MOLD COUPLERS —PLUGS—

金型カプラ／冷却水配管用ハイカプラ

—プラグ—

—金型カブラー—
(六角穴付タイプ)

RoHS

50 PACK—JPS (50本入り)
100 PACK—JPS (100本入り)

P.1173のソケットに対応

※ソケット接続部

R (PT)

D1

d

ℓ

ℓ1

L

材質 黄銅 (C3604)

ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR (PT)

❶六角レンチ用穴が貫通しています。

D	D1	六角レンチ穴 d	L	ℓ	ℓ1	テーパネジ R (PT)	型 式		No.	¥基準単価	
							PACK	Type		50 PACK	100 PACK
8	13	5	27	15	9	1/8	50 PACK 100 PACK	JPS	1	11,500 (1本当り ¥230)	20,000 (1本当り ¥200)
	14		29		11	1/4			2	11,500 (1本当り ¥230)	20,000 (1本当り ¥200)

- ❶対応ソケット：ミスミ金型カブラ KSH・KTSH・KSM・KTSM・KFF・KTFF・F120—KSH・F120—KSM・F120—KFF・
F120—KSHL・F120—KTSHBL ❷P.1173
日東金型カブラ K□□SH (例. K02SH)・K□□TSH・K□□SM・K□□SF
❶常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。 ❶プラグ概要 ❷P.1171・1172・1509～1512

Order
注文例

型 式

PACK Type No.

(50本入りの場合) 50 PACK—JPS 1
(100本入りの場合) 100 PACK—JPS 1

Delivery
出荷日

5 日目出荷

❶バック商品はご注文より5日目の出荷となります。
お急ぎの場合は、単品 (JPS) をご注文ください。
❷P.1174

—冷却水配管用ハイカブラー—
(六角穴付タイプ)

50 PACK—JPL (50本入り)
100 PACK—JPL (100本入り)

P.1177のソケットに対応

※ソケット接続部

R (PT)

D1

d

ℓ

ℓ1

L

材質 黄銅 (C3604)

ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR (PT)

❶六角レンチ用穴が貫通しています。

D	D1	六角レンチ穴 d	L	ℓ	ℓ1	テーパネジ R (PT)	型 式		No.	¥基準単価	
							PACK	Type		50 PACK	100 PACK
10.9	14	6	32	20	9	1/8	50 PACK 100 PACK	JPL	1	20,500 (1本当り ¥410)	36,000 (1本当り ¥360)
	14		34		11	1/4			2	20,500 (1本当り ¥410)	36,000 (1本当り ¥360)
	18		37		14	3/8			3	24,500 (1本当り ¥490)	43,000 (1本当り ¥430)

- ❶対応ソケット：ミスミ冷却水配管用ハイカブラ KHSH・KHSM・KHSF・F120—KHSH・F120—KHSM・F120—KHSF ❷P.1177
日東ハイカブラ 20S□ (例.20SH)・30S□・40S□
❶常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。 ❶プラグ概要 ❷P.1171・1172・1509～1512

Order
注文例

型 式

PACK Type No.

(50本入りの場合) 50 PACK—JPL 1
(100本入りの場合) 100 PACK—JPL 1

Delivery
出荷日

5 日目出荷

❶バック商品はご注文より5日目の出荷となります。
お急ぎの場合は、単品 (JPL) をご注文ください。
❷P.1179