



冷却用ジョイント



追加工価格も数量スライド適用 P.49

■冷却用ジョイント

**JTW (黄銅)
JTWS (ステンレス)**

RoHS

①Rc (PT) ②R (PT)

②常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

JTWSはL≤250となります。

B	T	D	d	l	S	d	① Rc (PT)	② R (PT)	型式		L
									Type	No.	
14	13	10.5	6	10	3.97	9.728	1/8	1/8	JTW	1	指定5mm単位
17	16	13.8	8	10	6.01	13.157	1/4	1/4	JTWS (L≤250)	2	30~200
21	17	17.3	10	12	6.35	16.662	3/8	3/8		3	210~300

JTWSはL≤250となります。

**Order
注文例**

型式 - L

JTW 2 - 150

JTWS 2 - 200

**Price
価格**

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 1~9	10~100	101~
値引率 基準単価 5%		お見積り

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

30個以上は出荷日お見積り

**Delivery
出荷日**

在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

• JTW L寸30~150

• JTWS

3 日目出荷

ご注文締切 正午迄 P.48

ストーク T 当日出荷 1,000円/1本 PM 6:00迄

ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

型式

¥ 基準単価 1~9本

Type	No.	L30~35	L40~80	L85~120	L125~150	L155~200	L210~250	L260~300
JTW	1	400	470	660	940	1,230	1,540	1,840
JTW	2	470	560	750	1,040	1,320	1,650	2,030
JTWS	3	640	750	940	1,230	1,510	1,890	2,480
JTWS	1	730	750	1,050	1,500	1,950	2,450	
JTWS	2	880	900	1,200	1,650	2,100	2,650	
JTWS	3	1,170	1,200	1,500	1,950	2,400	3,000	

**Alterations
追加工**

型式 - (LC)

JTW2 - LC135

Alteration

Code

Spec.

¥/1Code

LC 指定1mm単位

30 < LC < 300

ツバ部、ネジ部の寸法は変わりません。

200

RoHS

HX-JTW 黄銅(六角穴付タイプ)

①Rc (PT) ②R (PT)

②常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**Delivery
出荷日**

在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

**Order
注文例**

型式 - L

HX-JTW1 - 120

**Price
価格**

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 1~9	10~100	101~
値引率 基準単価 5%		お見積り

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

型式

¥ 基準単価 1~9本

Type	No.	L50~80	L90~120	L130~150
HX-JTW	1	550	740	1,020
HX-JTW	2	640	830	1,120
HX-JTW	3	830	1,020	1,310

**Delivery
出荷日**

在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

型式

¥ 基準単価 1~9本

Type	No.	L50~80	L90~120	L130~150
HX-JTW	1	550	740	1,020
HX-JTW	2	640	830	1,120
HX-JTW	3	830	1,020	1,310

JTWF (テーパネジ変換タイプ)

No.12・23

①Rc (PT) ②R (PT)

R≤0.5

No.21・32

①Rc (PT) ②R (PT)

R≤0.5

常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

**Price
価格**

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 1~9	10~100	101~
値引率 基準単価 5%		お見積り

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

**Delivery
出荷日**

3 日目出荷

ご注文締切 正午迄 P.48

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

**Order
注文例**

型式 - L

JTWF 12 - 150

**Price
価格**

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 1~9	10~100	101~
値引率 基準単価 5%		お見積り

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

型式

¥ 基準単価 1~9本

Type	No.	L50~80	L90~120	L130~150	L160~200
JTWF	12	600	800	1,100	1,400
JTWF	23	800	1,000	1,300	1,600
JTWF	21	750	950	1,250	1,550
JTWF	32	950	1,150	1,450	1,750

