



掲載の商品は日本国内のみの販売となります。

掲載の商品は日本国内のみの販売となります。

### ■イーオクリーナー



### 12PACK-ECLNR

成分スペック	
物質名	構成比 (%)
2,2,4-トリメチルベンタン	70~80%
LPG	20~30%

タイプ	液色	使用温度範囲	主成分	容量/本	型式	¥基準単価 1~3パック 1パック(12本入り)
スプレー	無色	常温~80°C	脂肪族炭化水素類 LPG	420ml	12PACK-ECLNR	9,000

この商品はパック単位での販売になります。[1パック] [12本入]

#### ■特長

- 揮発性に優れています。
- プラスチック製品の油汚れの洗浄
- 金型、金属に付着したグリス、鉱物性油脂類を強力洗浄

#### ■使用上のご注意

- ・可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。  
また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
- ・必ず換気の良い場所でご使用ください。
- ・使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。  
ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、  
製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。



Order  
注文例

型式  
12PACK-ECLNR



Delivery  
出荷日

3 日目出荷

### ■金型洗浄剤



### 24PACK-KSENJ

成分スペック	
物質名	構成比 (%)
ジクロロメタン	56.3%
キシレン	4.23%
LPG	30~40%
酢酸ブチル	1~5%
メチルエチルケトン	1~5%

タイプ	液色	使用温度範囲	主成分	容量/本	型式	¥基準単価 1~3パック 1パック(24本入り)
スプレー	無色	常温~50°C	塩素系+シンナー類 LPG	420ml	24PACK-KSENJ	18,900

この商品はパック単位での販売になります。[1パック] [24本入]

#### ■特長

- 金型の防錆油、離型剤、グリス、ほこりを強力洗浄
- 速乾性タイプ

#### ■使用上のご注意

- ・可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。  
また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
- ・必ず換気の良い場所でご使用ください。
- ・使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。  
ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、  
製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。



Order  
注文例

型式  
24PACK-KSENJ



Delivery  
出荷日

3 日目出荷

### ■ジェットクリーナー



### 24PACK-JETCNR

成分スペック	
物質名	構成比 (%)
LPG	35~40%
イソプロピルアルコール	25~30%
トルエン	26.6%
メチルエチルケトン	5~10%

タイプ	液色	使用温度範囲	主成分	容量/本	型式	¥基準単価 1~3パック 1パック(24本入り)
スプレー	無色	常温~50°C	シンナー類 LPG	480ml	24PACK-JETCNR	16,500

この商品はパック単位での販売になります。[1パック] [24本入]

#### ■特長

- 金型表面の青ニス、防錆油、グリス、ほこりを強力洗浄
- 従来品で洗浄できなかった付着物を強力洗浄
- 噴射力も強く、付着物を吹き飛ばします。

#### ■使用上のご注意

- ・可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。  
また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
- ・必ず換気の良い場所でご使用ください。
- ・使用後は密栓し風通しの良い場所で保管ください。  
ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、  
製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。



Order  
注文例

型式  
24PACK-JETCNR



Delivery  
出荷日

3 日目出荷