

MOLD COUPLERS -SOCKETS-
金型用ステンレスカプラ
ーソケットー ～耐熱120℃シリーズ～

RoHS10

オネジ取付用

SUS-JPSHプラグに対応

SF120-MFTF
(ステンレス)

Rc(PT)

D1

D2

B

E

L

A

17

プラグ接続部(穴径V)

材質 ステンレス(SUS303)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R(PT)	ℓ1	型 式		¥ 基準単価 1～9本
	V	ℓ							Type	No.	
SF120-MFTF ソケット穴径 V=8	8	15	29	(13.5)	12	○5	1/8	9	SUS-JPSH (ステンレス)	1	780
			31	(15.5)	14		1/4	11		2	800

対応プラグ：金型ステンレスカプラ・プラグ SUS-JPSH P.208

常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

水温120℃以下でご使用ください。

RoHS10

オネジ取付用

SUS-JPJHプラグに対応

SF120-MJTFF
(ステンレス)

Rc(PT)

D1

B

E

L

23

プラグ接続部(穴径V)

材質 ステンレス(SUS303)

対応 プラグ	プラグとの接続部		L	E	六角対辺 B	テーパネジ Rc(PT)	型 式		¥ 基準単価 1～9本
	V	D1					Type	No.	
SUS-JPJH プラグ先端径 V=9.4	9.4	17.5	41.5	15.5	17	1/4	SF120-MJTFF (ステンレス)	2	3,260

対応プラグ：金型ステンレスカプラ・プラグ SUS-JPJH P.208

常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

水温120℃以下でご使用ください。

Order
注文例

型 式

SF120-MFTF2
SF120-MJTFF2

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.355

ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。

Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.355

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数 量	1～9	10～100
値引率	基準単価	5% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

MOLD COUPLERS -PLUGS-
金型用ステンレスカプラ
ープラグー

RoHS10

SUS-JPSH(六角ツバ・六角穴付タイプ)

SF120-MFTFソケットに対応

※ソケット接続部

5

R(PT)

ℓ

ℓ1

L

D1

d

B

六角レンチ用穴が貫通しています。

材質 ステンレス(SUS303)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R(PT)	ℓ1	型 式		¥ 基準単価 1～9本
	V	ℓ							Type	No.	
SF120-MFTF ソケット穴径 V=8	8	15	29	(13.5)	12	○5	1/8	9	SUS-JPSH (ステンレス)	1	780
			31	(15.5)	14		1/4	11		2	800

対応ソケット：金型ステンレスカプラ・ソケット SF120-MFTF P.207

常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

RoHS10

SUS-JPLH(六角ツバ・六角穴付タイプ)

SF120-MJTFFソケットに対応

※ソケット接続部

5

R(PT)

ℓ

ℓ1

L

D1

d

B

材質 ステンレス(SUS303)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R(PT)	ℓ1	型 式		¥ 基準単価 1～9本
	V	ℓ							Type	No.	
SF120-MKSH ソケット穴径 V=10.9	10.9	20	34	(15.5)	14	○6	1/8	9	SUS-JPLH (ステンレス)	1	920
			36	1/4	11		2	950			

常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

RoHS10

SUS-JPJH(六角ツバ・六角穴付タイプ)

SF120-MJTFFソケットに対応

※ソケット接続部

5

R(PT)

ℓ

ℓ1

L

D1

d

B

材質 ステンレス(SUS303)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R(PT)	ℓ1	型 式		¥ 基準単価 1～9本
	V	ℓ							Type	No.	
SF120-MJTFF ソケット穴径 V=9.4	9.4	10.4	24.4	(13.5)	12	○5	1/8	9	SUS-JPJH (ステンレス)	1	780
			26.4	(15.5)	14		1/4	11		2	800

対応ソケット：金型ステンレスカプラ・ソケット SF120-MJTFF P.207

常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

Order
注文例

型 式

SUS-JPSH2
SUS-JPLH2
SUS-JPJH2

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.355

ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。

Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.355

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数 量	1～9	10～100
値引率	基準単価	5% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

207

208

温調関連商品