

■用途 金型みがき作業に使用します。

■アンプレックス・ダイヤモンドペースト  
低臭タイプ(油性)

M-AMPX



## ■特長

- 切れ味はミディアム、スタンダード、ヘビーの順に良くなります。
- 研磨力に非常に優れ、粒度の種類が多いことから、一般的に広く使われています。
- 高価なダイヤモンドを効率よく使用できるよう特殊チューブに入っています。
- 常に適量で使用できます。

適用ラップ分類	ミクロン	色	容量(g)	型式	グレード	粒度
鏡面仕上ラップ用	(0-1/4)	ダークグレー	5	M-AMPX	M (ミディアム) S (スタンダード) H (ヘビー)	200000
	(0-1/2)	グレー				100000
	(0-1)	ライトグレー				60000
	(0-2)	クリーム				14000
精密ラップ用	(2-4)	黄	5	M-AMPX	M (ミディアム) S (スタンダード) H (ヘビー)	8000
	(3-5)	黄				6000
	(4-8)	オレンジ				3000
	(8-12)	グリーン				1800
予備ラップ用	(9-15)	アクア	5	M-AMPX	M (ミディアム) S (スタンダード) H (ヘビー)	1500
	(12-22)	青				1200
	(15-25)	茶褐色				800
	(22-36)	赤				600
粗仕上ラップ用	(36-54)	茶	5	M-AMPX	M (ミディアム) S (スタンダード) H (ヘビー)	325
	(54-80)	紫				230
	(80-100)	黒				200

Order  
注文例

型式	—	グレード	—	粒度
M-AMPX	—	M	—	200
M-AMPX	—	S	—	600
M-AMPX	—	H	—	8000

Delivery  
出荷日

3 日目出荷

Price  
価格

型式	グレード	¥基準単価(1~5個)													
		粒度													
200000		100000	60000	14000	8000	6000	3000	1800	1500	1200	800	600	325	230	200
M-AMPX	M	3,450	2,470	2,410	2,200	2,750	2,750	3,380	3,460	3,460	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
	S	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	4,450	4,750	4,750	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780
	H	6,380	6,380	6,380	6,380	7,320	7,320	8,830	9,320	9,320	11,420	11,420	11,420	11,420	11,420

■用途 アンプレックス・ダイヤモンドペーストの希釀液に使用します。

■希釀液(油性)

M-AMPX-OS



容量(cc)	型式	¥基準単価	
		1~5個	10枚入り1セット
500	M-AMPX-OS	4,200	

Order  
注文例

型式  
M-AMPX-OS

Delivery  
出荷日

3 日目出荷



■用途 乾式、湿式どちらでも使用可能です。

■耐水ペーパー

M-PFE



## ■特長

- 非常に硬く鋭い砥粒を使用しており、また砥粒が自生発刃する為、研磨力が長く持続します。
- 折り目にも砥粒が残る為、研磨力に優れています。
- 航空業界などのシリコンカーバイト砥粒のみの使用が許可されている工程にも使用できます。

サイズ	型式	粒度	¥基準単価
			(50枚入り1セット)
280×230	M-PFE	1~3セット	
		240	6,500
		320	6,500
		400	6,500
		500	6,500
		600	6,500
		800	6,500
		1000	6,500
		1200	6,500
		SP	2,240

?SPは各粒度2枚入り計16枚パックです。

■用途 金属類などのツヤ出し、汚れ落としに使用します。

■金型みがきクロス

RoHS10

M-SKR-P



## ■特長

- 「超微粒子研磨材」と「ツヤ出し剤」との複合効果によって光沢を生み出します。
- 品物にみがき汚れを残さないドライタイプです。
- 両面ともにご使用できます。適当なサイズに切って使用することもできます。

## ■使用上の注意

- みがき目が入りますので、ご注意ください。
- 新品及び新品同様の光沢があるものはみがきかないでください。
- メッキ面・塗装面はみがきすぎないようにしてください。
- 有効成分が溶け出しますので洗濯はできません。
- 深いキズなどの除去には不適当です。
- 部分的にみがくと他の面と光沢の差が生じます。
- メガネ、カメラなどのレンズには使用できません。

サイズ	型式	¥基準単価	
		(10枚入り1セット)	1~10セット
125×195	M-SKR-P	2,350	

型式	Order 注文例	¥基準単価	
		(在庫品)	翌日出荷
M-SKR-P		P.355	

ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。