


# デートマークセット

—耐熱・抜きタップ付きタイプ—



商品写真とイラストはイメージです。実際は選択した文字や数字が入ります。

**RoHS10**

•アウトサイドリング・インサイドアローの交換および年・月・日表示の変更が、PL面から行えます。

**インサイドアロー**

寸法は右ページ参照

**アウトサイドリング**

概要はP.507をご覧ください。取り扱いの詳細はネット動画でもご覧いただけます。こちらのQRコードからアクセスしてください。

**商品動画はこちら**

材質 SUS420  
硬度 50~53HRC

### 年・月タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		年(販売時期)
		Type	D	
年・月	12等分	HDTBX	4	25 [2025年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。 26 [2026年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。 27 [2027年用] (2026年9月から指定可) ※2028年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
20				

### 月・日・無印タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		年(販売時期)
		Type	D	
月	12等分	HDTDYX	4	25 [2025年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。 26 [2026年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。 27 [2027年用] (2026年9月から指定可) ※2028年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
20				
日付(一の位)	12等分	HDTEX	4	25 [2025~2028年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。 26 [2026~2029年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。 27 [2027~2030年用] (2026年9月から指定可) ※2028年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
20				
日付(十の位)	12等分	HDTFX	4	25 [2025~2030年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。 26 [2026~2031年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。 27 [2027~2032年用] (2026年9月から指定可) ※2028年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
20				
日	31等分	HDTGX	16	25 [2025~2028年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。 26 [2026~2029年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。 27 [2027~2030年用] (2026年9月から指定可) ※2028年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
20				
無印	12等分	HDTNX	4	25 [2025~2030年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。 26 [2026~2031年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。 27 [2027~2032年用] (2026年9月から指定可) ※2028年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
20				

### 年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		年(販売時期)
		Type	D	
4年度タイプ	12等分	HDTX	4	25 [2025~2028年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。 26 [2026~2029年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。 27 [2027~2030年用] (2026年9月から指定可) ※2028年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
20				
6年度タイプ	12等分	HDTXS	4	25 [2025~2030年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。 26 [2026~2031年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。 27 [2027~2032年用] (2026年9月から指定可) ※2028年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
20				

**Order 注文例**

型式 (年・月) HDTBX16 - 年 25  
(年) HDTX 6 - 25  
(月) HDTDYX 4  
(無印) HDTNX 8

**Delivery 出荷日** 5 日日出荷

### 耐熱・抜きタップ付きデートマーク専用抜き治具

適用デートマークサイズ	φA	M	R	H	L	φS	T	型式
φ4	φ6.5	M1.8×0.35	6.5	50	52	φ7	10	DTNK4
φ5	φ6.5	M2×0.4	6.5	50	52	φ8	10	DTNK5
φ6	φ6.5	M2.5×0.45	6.5	50	52	φ9	10	DTNK6
φ8	φ6.5	M3×0.5	10	50	55	φ11	10	DTNK8
φ10	φ8	M3×0.5	11.5	50	57	φ13	10	DTNK10
φ12	φ8	M4×0.7	12	60	59.5	φ14	10	DTNK12
φ16	φ8	M5×0.8	20	60	65	φ20	15	DTNK16
φ20	φ8	M5×0.8	20	60	65	φ24	15	DTNK20

**Order 注文例** 型式 DTNK16

**Delivery 出荷日** 在庫品

**RoHS10**

**インサイドアロー**

No.	B	F	文字深さ	文字抜き勾配	矢印深さ	矢印抜き勾配
4	2.6	5.46	0.12	25°	0.22	13°
5	2.9	5.45	0.14	25°	0.25	13°
6	3.95	5.5	0.18	25°	0.35	13°
8	5	7.1	0.18	25°	0.35	13°
10	6.3	8.76	0.2	25°	0.4	13°
12	7.5	9.8	0.2	25°	0.4	13°
16	11	9.8	0.22	25°	0.4	13°
20	13.2	11.8	0.22	25°	0.4	13°

材質 SUS420  
硬度 50~53HRC

本ページのインサイドアローはP.516・P.518のアウトサイドリングとの組み合わせに適合します。(PL面交換タイプとの互換性はありません。)

### 年タイプ

表示マーク	型式	No.	年
年	HDYYX	4	25 [2025年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。 26 [2026年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。 27 [2027年用] (2026年9月から指定可) ※2028年4月に販売終了予定です。
		5	
		6	
		8	
		10	
		12	
		16	
20			

### 無印タイプ

表示マーク	型式	No.
無印	HDNX	4
		5
		6
		8
		10
		12
		16
20		

D4・D5の割出しは、12等分に設定するために、位置をずらした鋼球2コ+6本溝を採用しています。

**RoHS10**

**アウトサイドリング**

D	Dm6	Dh7	B	L	E(取り外しタップ穴)	K	文字深さ	文字抜き勾配
4	4 <sup>+0.012</sup> <sub>+0.004</sub>	4 <sup>0</sup> <sub>-0.012</sub>	2.6	8	M1.8×0.35	2.4	0.12	20°
5	5 <sup>+0.012</sup> <sub>+0.004</sub>	5 <sup>0</sup> <sub>-0.012</sub>	2.9	8	M2×0.4	2.4	0.14	20°
6	6 <sup>+0.012</sup> <sub>+0.004</sub>	6 <sup>0</sup> <sub>-0.012</sub>	3.95	8	M2.5×0.45	2.4	0.18	23°
8	8 <sup>+0.015</sup> <sub>+0.006</sub>	8 <sup>0</sup> <sub>-0.015</sub>	5	10	M3×0.5	2.8	0.18	25°
10	10 <sup>+0.018</sup> <sub>+0.007</sub>	10 <sup>0</sup> <sub>-0.018</sub>	6.3	12	M3×0.5	3	0.2	25°
12	12 <sup>+0.018</sup> <sub>+0.007</sub>	12 <sup>0</sup> <sub>-0.018</sub>	7.5	14	M4×0.7	4	0.2	25°
16	16 <sup>+0.021</sup> <sub>+0.009</sub>	16 <sup>0</sup> <sub>-0.021</sub>	11	14	M5×0.8	3.7	0.22	25°
20	20 <sup>+0.021</sup> <sub>+0.009</sub>	20 <sup>0</sup> <sub>-0.021</sub>	13.2	16	M5×0.8	3.7	0.22	25°

本ページのアウトサイドリングはP.516・P.518のインサイドアローとの組み合わせに適合します。(PL面交換タイプとの互換性はありません。)

D4・D5の割出しは、12等分に設定するために、位置をずらした鋼球2コ+6本溝を採用しています。 材質 SUS420  
硬度 50~53HRC

### 年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式	D	年
4年度タイプ	12等分	HDTX-R	4	25 [2025~2028年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。 26 [2026~2029年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。 27 [2027~2030年用] (2026年9月から指定可) ※2028年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
20				
6年度タイプ	12等分	HDTXS-R	4	25 [2025~2030年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。 26 [2026~2031年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。 27 [2027~2032年用] (2026年9月から指定可) ※2028年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
20				

**Order 注文例**

型式 (年) HDYYX6 - 年 25  
(無印) HDNX10  
(年) HDTX-R16 - 25  
(月) HDTDYX-R16

**Delivery 出荷日** 5 日日出荷

### 月・日・無印タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式	D
月	12等分	HDTDYX-R	4
			5
			6
			8
			10
			12
			16
20			
日付(一の位)	12等分	HDTEX-R	4
			5
			6
			8
			10
			12
			16
20			
日付(十の位)	12等分	HDTFX-R	4
			5
			6
			8
			10
			12
			16
20			
日	31等分	HDTGX-R	16
			5
			6
			8
			10
			12
			16
20			
無印	12等分	HDTNX-R	4
			5
			6
			8
			10
			12
			16
20			

デートマーク・リサイクルマーク