


# デートマークセット

-PL面交換・矢印マーク形状 標準/浅めタイプ-



商品写真とイラストはイメージです。実際は選択した文字や数字が入ります。

**RoHS10**

インサイドアロー

アウトサイドリング

概要は P509 をご覧ください。

材質 SUS420  
硬度 50~53HRC

寸法は右ページ参照

インサイドアローの交換および年・月・日表示の変更が、PL面から行えます。

## 年・月タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式 Type	D	年(販売時期)	
				Type	D
年・月	12等分	DTBX DTBXU (矢印浅め)	4	25	2025年用 (2024年9月から指定可)
			5	※2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2026年4月に販売終了予定です。	
			6	26	2026年用 (2025年9月から指定可)
			8	※2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2027年4月に販売終了予定です。	
			10	27	2027年用 (2026年9月から指定可)
			12	※2027年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2028年4月に販売終了予定です。	
16					
20					

## 年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式 Type	D	年(販売時期)	
				Type	D
4年度タイプ	12等分	DTX DTXU (矢印浅め)	4	25	2025~2028年用 (2024年9月から指定可)
			5	※2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2026年4月に販売終了予定です。	
			6	26	2026~2029年用 (2025年9月から指定可)
			8	※2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2027年4月に販売終了予定です。	
			10	27	2027~2030年用 (2026年9月から指定可)
			12	※2027年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2028年4月に販売終了予定です。	
16					
20					
6年度タイプ	12等分	DTXS DTXSU (矢印浅め)	4	25	2025~2030年用 (2024年9月から指定可)
			5	※2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2026年4月に販売終了予定です。	
			6	26	2026~2031年用 (2025年9月から指定可)
			8	※2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2027年4月に販売終了予定です。	
			10	27	2027~2032年用 (2026年9月から指定可)
			12	※2027年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2028年4月に販売終了予定です。	
16					
20					

Order 注文例

型式	-	年
(年・月) DTBX16	-	25
(年) DTX 6	-	25
(月) DTDX 4		
(無印) DTNX 8		

Delivery 出荷日 在庫品

## 月・日・無印タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式 Type	D	年(販売時期)	
				Type	D
月	12等分	DTDX DTDXU (矢印浅め)	4	4	
			5	5	
			6	6	
			8	8	
			10	10	
			12	12	
16					
20					
日付(一の位)	12等分	DTEX DTEXU (矢印浅め)	4	4	
			5	5	
			6	6	
			8	8	
			10	10	
			12	12	
16					
20					
日付(十の位)	12等分	DTFX DTFXU (矢印浅め)	4	4	
			5	5	
			6	6	
			8	8	
			10	10	
			12	12	
16					
20					
日	31等分	DTGX DTGXU (矢印浅め)	4	16	
			5		
			6		
			8		
			10		
			12		
16					
20					
無印	12等分	DTNX DTNXU (矢印浅め)	4	4	
			5	5	
			6	6	
			8	8	
			10	10	
			12	12	
16					
20					

PL面交換タイプ用インサイドアローは、全長アジャスタブルタイプと共通です。

**RoHS10**

インサイドアロー

概要は P509 をご覧ください。

材質 SUS420  
硬度 50~53HRC

No.	F	T	H	B	ℓ	M×P
4				2.4		M1.6×0.20
5	7.7	1.5	3.0	2.9	2.7	
6				3.7		
8	9.7	2.0	3.5	5.0	3.2	M2.3×0.25
10	11.7		4.0	6.3	4.0	M2.5×0.35
12	13.7	2.5		7.5	4.2	M3.0×0.35
16				11.0	4.8	
20	15.7	3.5	5.0	13.2	5.3	M4.0×0.35

No.	矢印マーク形状深さ(mm)
	標準
	浅め
4	0.22
5	0.25
6	0.40
8	0.40
10~20	0.50

本ページのインサイドアローは、P.520・P.522・P.524のアウトサイドリングとの組み合わせに適合します。(耐熱・抜きタップ付きタイプとの互換性はありませぬ。)

## 年タイプ

表示マーク	型式 Type	No.	年	
			Type	No.
年	DYYX DYYXU (矢印浅め)	4	25	2025年用 (2024年9月から指定可)
		5	※2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2026年4月に販売終了予定です。	
		6	26	2026年用 (2025年9月から指定可)
		8	※2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2027年4月に販売終了予定です。	
		10	27	2027年用 (2026年9月から指定可)
		12	※2027年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2028年4月に販売終了予定です。	
16				
20				

## 無印タイプ

表示マーク	型式 Type	No.	年	
			Type	No.
無印	DNX DNXU (矢印浅め)	4	4	
		5	5	
		6	6	
		8	8	
		10	10	
		12	12	
16				
20				

**RoHS10**

アウトサイドリング

概要は P509 をご覧ください。

材質 SUS420  
硬度 50~53HRC

D	Dm6	Dh7	L	E	a	b
4	4	4	8	2.8		1.2
5	5	5	8	2.85		
6	6	6	8	2.9	1.0	
8	8	8	10	3.4		1.5
10	10	10	12	4.2		
12	12	12	14	4.4	1.2	
16	16	16	14	5.0	1.4	1.8
20	20	20	16	5.3	1.5	2.0

本ページのアウトサイドリングはP520・522のインサイドアローとの組み合わせに適合します。(耐熱・抜きタップ付きタイプとの互換性はありませぬ。)

## 年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式 Type	D	年	
				Type	D
4年度タイプ	12等分	DTX-R	4	25	2025~2028年用 (2024年9月から指定可)
			5	※2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2026年4月に販売終了予定です。	
			6	26	2026~2029年用 (2025年9月から指定可)
			8	※2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2027年4月に販売終了予定です。	
			10	27	2027~2030年用 (2026年9月から指定可)
			12	※2027年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2028年4月に販売終了予定です。	
16					
20					
6年度タイプ	12等分	DTXS-R	4	25	2025~2030年用 (2024年9月から指定可)
			5	※2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2026年4月に販売終了予定です。	
			6	26	2026~2031年用 (2025年9月から指定可)
			8	※2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2027年4月に販売終了予定です。	
			10	27	2027~2032年用 (2026年9月から指定可)
			12	※2027年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。2028年4月に販売終了予定です。	
16					
20					

Order 注文例

型式	-	年
(年) DYYX6	-	25
(無印) DNX10		
(年) DTX-R16	-	25
(月) DTDX-R16		

Delivery 出荷日 在庫品

## 月・日・無印タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式 Type	D	年	
				Type	D
月	12等分	DTDX-R	4	4	
			5	5	
			6	6	
			8	8	
			10	10	
			12	12	
16					
20					
日付(一の位)	12等分	DTEX-R	4	4	
			5	5	
			6	6	
			8	8	
			10	10	
			12	12	
16					
20					
日付(十の位)	12等分	DTFX-R	4	4	
			5	5	
			6	6	
			8	8	
			10	10	
			12	12	
16					
20					
日	31等分	DTGX-R	4	16	
			5		
			6		
			8		
			10		
			12		
16					
20					
無印	12等分	DTNX-R	4	4	
			5	5	
			6	6	
			8	8	
			10	10	
			12	12	
16					
20					