

デートマークセット

-PL面交換・外周テーパタイプ-



外周テーパ

RoHS10

インサイドアロー

- 使用単品 **P520**
- 交換可能単品 **P520・522**

アウトサイドリング

●インサイドアローの交換および年・月・日表示の変更が、PL面から行えます。

●寸法は**P520**・右ページ参照

概要は **P509** をご覧ください。

■材質 SUS420
■硬度 50~53HRC

■年・月タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		年
		Type	D	
年・月	12等分	DTBXT DTBXUT (矢印浅め)	4	22 [2022年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	

■年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		年
		Type	D	
4年度タイプ	12等分	DTXT DTXUT (矢印浅め)	4	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
6年度タイプ	12等分	DTXSXT DTXSUT (矢印浅め)	4	22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2028年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	

■月・日・無印タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		年
		Type	D	
月	12等分	DTDXT DTDXTUT (矢印浅め)	4	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
日付(1)の位	12等分	DTEXT DTEXTUT (矢印浅め)	4	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
日付(10)の位	12等分	DTFXT DTFXTUT (矢印浅め)	4	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	

■外周テーパタイプの特長

デートマークセットをPL面より突出させて使用する際、外周のテーパ部分が離型性を高め、外周エッジ部分の樹脂のめくれを防ぎます。

PL面

＜A拡大図＞

D	テーパ高さ x	テーパ深さ t
4	0.4	0.12
5	0.4	0.14
6	0.5	0.18
8	0.5	0.20
10	0.5	0.22
12	0.5	0.22
16	0.5	0.22

●x>t
文字深さよりもテーパの高さの方が高いので、成形品の端面から刻印文字が突出しませんが、

Order 注文例

型式 (年・月) DTBXT16 - 22
(年) DTXT 6 - 22
(月) DTDXT 4

Delivery 出荷日 5 日目出荷

PL面交換・外周テーパタイプ用アウトサイドリング



外周テーパ

●本ページのアウトサイドリングは**P520・522**のインサイドアローとの組み合わせに適合します。

RoHS10

アウトサイドリング

D	Dm6	Dh7	L	E	a	b	テーパ高さx
4	4	4	8	2.8	1.0	1.2	0.4
5	5	5	8	2.85	1.0	1.2	0.4
6	6	6	8	2.9		1.2	0.5
8	8	8	10	3.4	1.0		0.5
10	10	10	12	4.2		1.5	0.5
12	12	12	14	4.4	1.2	1.5	0.5
16	16	16		5.0	1.4	1.8	0.5

■材質 SUS420
■硬度 50~53HRC

■年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		年
		Type	D	
4年度タイプ	12等分	DTX-RT	4	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
6年度タイプ	12等分	DTXS-RT	4	22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2028年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	

■月・日・無印タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		年
		Type	D	
月	12等分	DTDX-RT	4	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
日付(1)の位	12等分	DTEX-RT	4	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	
日付(10)の位	12等分	DTFX-RT	4	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			12	
			16	

Order 注文例 型式 (年) DTX-RT16 - 22 (月) DTDX-RT16

Delivery 出荷日 5 日目出荷

■文字指定タイプ

表示マーク							
1M (1ヶ所)	2M (2ヶ所)	3M (3ヶ所)	4M (4ヶ所)	5M (5ヶ所)	6M (6ヶ所)	10M (10ヶ所)	12M (12ヶ所)
刻印位置 ① XYZ	刻印位置 ① ABS ② d	刻印位置 ① POM ② MS ③ PS	刻印位置 ① AS ② PA ③ EP ④ MF	刻印位置 ① CA ② PA ③ ME ④ CS ⑤ CM	刻印位置 ① TW ② JP ③ US ④ CM ⑤ KR ⑥ TH	刻印位置 ① J A B ② C D E ③ F G H ④ I K L ⑤ M N O ⑥ P Q R ⑦ S T U ⑧ V W X ⑨ Y Z	刻印位置 ① A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
各刻印位置に1~3文字まで指定可			各刻印位置に1~2文字まで指定可		各刻印位置に1文字のみ指定可		

Type	型式	表示マーク	D	刻印文字(1~3文字指定・表示マークの青文字部)																			
				刻印位置①~⑫																			
DTX-RT	1M		4	1	2	3	4	5	呼称	刻印文字	注文記号												
	2M		5	6	7	8	9	0	スラッシュ	/	/												
	3M		6	A	B	C	D	E	ダイナリ	>	>												
	4M		8	F	G	H	I	J	ショウナリ	<	<												
	5M※		10	K	L	M	N	O	プラス	+	+												
	6M※		10	P	Q	R	S	T	マイナス	-	#												
	10M※		12	U	V	W	X	Y	スペース		%												
	12M※		16	Z																			

●/(スラッシュ)は/、-(マイナス)は#、(スペース)は%でご指定ください。 ※表示マーク5M・6M・10MのD4・D5は適用不可です。

Order 注文例 型式 DTX-RT 3M 6 - POM - PS - SAN

DTX-RT 6M16 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60

DTX-RT12M16 - % - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ... F

Delivery 出荷日 5 日目出荷