

溝付無給油ガイドレール

-スタンダードタイプ(ガイド溝高さ5mm/銅合金・SKS3)-

銅合金ボルト穴ピッチ指定タイプ Web限定掲載

RoHS 10

型式	材質	硬度
GR5Z	高力黄銅鋳物4種 (CAC304) (旧JIS: HBsC4) 特殊固体潤滑剤埋設	-
GR5SZ	SKS3 特殊固体潤滑剤埋設	53~56HRC

■取付ボルト穴2ヶ所

■取付ボルト穴3ヶ所

■取付ボルト穴4ヶ所

■ボルト穴サイズ表

W	T	d1	d2	t1	ω1
12.5	12.5	8	4.5	5	5
	15				
	20				
15	15	9.5	5.5	6	6
	20				
	25				
20	15	11	6.5	7	9
	20				
	25				
25	20	14	9	9	10
	25				
	30				

潤滑剤

5 +0.02 / 0

T -0.1

3.5 -0.02

W ±0.01

R ≤ 0.8

C0.5

① GR5SZ → スライドコアフランジ上面との接触面には潤滑剤は埋設していません。

② 指示のない角部はC≤1となります。

③ 80℃以下でご使用ください。

GR5SZ：精度基準(ソリ・直角度)

詳細 P.629

型式	W	T	L	ボルト穴数	A	B	C	
GR5Z (銅合金CAC304)	12.5	12.5 15 20	40	2	7.5	-	-	
				3				
				4				
		15	15 20 25	40 50 60	2	7.5	-	-
					3			
					4			
GR5SZ (SKS3)	12.5	15 20	40	2	7.5	-	-	
				3				
				4				
		15	15 20	40 50 60	2	7.5	-	-
					3			
					4			

Order 注文例: 型式 - T - L
GR5Z15 - 20 - 80

Delivery 出荷日: 5 日日出荷 (ストーク B)

GR5SZ: 8 日日出荷

溝付無給油ガイドレール

-スタンダードタイプ(ガイド溝高さ8mm/銅合金・SKS3)-

銅合金ボルト穴ピッチ指定タイプ Web限定掲載

RoHS 10

型式	材質	硬度
GR8Z	高力黄銅鋳物4種 (CAC304) (旧JIS: HBsC4) 特殊固体潤滑剤埋設	-
GR8SZ	SKS3 特殊固体潤滑剤埋設	53~56HRC

■取付ボルト穴2ヶ所

■取付ボルト穴3ヶ所

■取付ボルト穴4ヶ所

■ボルト穴サイズ表

W	T	d1	d2	t1	ω1
12.5	15	8	4.5	5	5
	20				
	25				
15	15	9.5	5.5	6	6
	20				
	25				
20	15	11	6.5	7	9
	20				
	25				
25	20	14	9	9	10
	25				
	30				

潤滑剤

8 +0.02 / 0

T -0.1

4.5 -0.02

W ±0.01

R ≤ 0.8

C0.5

① GR8SZ → スライドコアフランジ上面との接触面には潤滑剤は埋設していません。

② 指示のない角部はC≤1となります。

③ 80℃以下でご使用ください。

GR8SZ：精度基準(ソリ・直角度)

詳細 P.629

型式	W	T	L	ボルト穴数	A	B	C		
GR8Z (銅合金CAC304)	12.5	15 20	40	2	7.5	-	-		
				3					
				4					
		15	15 20 25	40 50 60	2	7.5	-	-	
					3				
					4				
	GR8SZ (SKS3)	12.5	20 25 30	40	2	7.5	-	-	
					3				
					4				
			15	20 25 30	40 50 60	2	7.5	-	-
						3			
						4			

① Lの()寸法は*印のついたT寸には適用しません。

Order 注文例: 型式 - T - L
GR8Z15 - 20 - 80

Delivery 出荷日: 5 日日出荷 (ストーク B)

GR8SZ: 8 日日出荷