

スペーサ

—アンギュラボタンダイ・ストレートボタンダイ逃げ穴タイプ用—

価格改定

■: 新価格

✚ 追加加工価格も数量スライド適用 **P.39**

—アンギュラボタンダイ用— **RoHS**

■ ボタンダイのL寸法とP・W寸法の拡がり幅
($\alpha \times 2$) 部寸法: P・Wの拡がり幅 (B=2の場合)
下表の値は α 部両側の値です。

L	1/50	1/100	1/150
16	0.28	0.14	0.09
20	0.36	0.18	0.12
22	0.40	0.20	0.13
25	0.46	0.23	0.15
30	0.56	0.28	0.19
35	0.66	0.33	0.22
40	0.76	0.38	0.25

材質 SK5
硬度 45HRC~

刃先形状 **A** SSD, **D** SSDD, **R** SSSDR, **E** SSDE, **G** SSDG

各寸法1枚ずつ(合計8枚)で1セットです。

型式	Type	指定0.01mm単位				t	¥基準単価 (8枚セット)
		D	A	D R E G	R		
A SSD	6	1.00~4.00	—	—	—	0.05	2,220
D SSDD	8	1.00~5.00	5.00	1.00	0.15	0.1	2,560
R SSSDR	13	3.00~9.00	9.00	1.50	0.3	0.3	3,320
E SSDE	16	5.00~12.00	12.00	2.00	0.5	0.5	3,480
G SSDG	20	7.00~16.00	16.00	3.00	1.0	1.5	4,210
	25	10.00~20.00	20.00	3.00	2.0	2.0	4,370

Order 注文例: **SSDG 10 - P5.65 - W3.25**

Delivery 出荷日: **3** 日目発送

Alterations 追加加工: **SSDD 8 - P3.60 - W2.85 - KC90**

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) **P.37**

数量	1~4セット	5~9	10~29	30~50
値引率	—	5%	10%	15%
基準単価	—	—	—	—

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

—ストレートボタンダイ逃げ穴タイプ用— **RoHS**

材質 SK5
硬度 45HRC~

刃先形状 **A** SSDN, **D** SSDDN, **R** SSSDRN, **E** SSDEN, **G** SSDGN

型式	Type	D	T	¥基準単価(5枚セット) 1~9セット				
				T0.05	T0.1	T0.2	T0.5	T1.0
SSDN (丸用 D6~25)	6	0.05	—	420	440	450	460	480
	8	0.05	—	500	520	530	530	540
	10	0.1	—	580	590	610	620	630
SSDHN (変形用 D8~25)	13	0.2	—	660	670	680	700	710
	16	0.5	—	740	750	760	760	780
	20	1.0	—	890	910	920	930	940
	25	—	—	1,050	1,060	1,070	1,090	1,100

Order 注文例: **SSDN 6 - 0.1**

Delivery 出荷日: **3** 日目発送

Price 価格

ヘッド付ボタンダイ用カラー

✚ 追加加工価格も数量スライド適用 **P.39**

RoHS **HBDC**

材質 SKS3
硬度 58~60HRC

型式 **HBDC 8 - 40.5**

Order 注文例

Delivery 出荷日: **3** 日目発送

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) **P.37**

数量	1~9	10~19	20~29	30~50
値引率	—	5%	10%	15%
基準単価	—	—	—	—

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

D _{-0.1}	d _{+0.2} ₀	型式		L 指定0.1mm単位	¥基準単価 1~9本
		Type	No.		
11	5.4	HBDC	8	10.0~60.0	320
13	7.8		10		360
16	10		13		520
19	12.4		16		560
23	14.6		20		610
25	16.8		22		650
28	18.8		25		720
35	23		32		880

Alterations 追加加工: **HBDC 8 - 40.5 - LKC**

Alteration	Code	Spec.	¥/Code
全長追加加工	LKC	L寸法公差変更 L _{+0.1} → L _{+0.05}	300

Example 使用例

ヘッド付ボタンダイ

ボタンダイ用カラー

クリアランスはなるべく小さくすることをお奨めします。

■ シム・スペーサ関連商品

スペーサ用積層プレート	精密多用途プレート	ハードンプレート	シムテープ
LHP LHP-H LHP-SET	UTPB UTPL	HPSH HPHE	FGSM FGSMW FGSML
P.751	P.753	P.1181	P.752