

材質	型式	形状	刃先形状	刃先長さ
SKD11相当 60~63HRC	HJF	S R E G	D	L > S
SKH51 61~64HRC	HSJF		R	
粉末ハイステール 64~67HRC	PHJF		E G	

刃先形状 D

刃先形状 R

刃先形状 E

刃先形状 G

W ≤ P

R = 0 指定可

W ≤ P

0.15 ≤ R < W/2

指定0.01mm単位

W ≤ P

W < P ≤ W × 20

●P=V, W=Hの場合も、刃先公差はP・Wの公差となります。

型式	Type	Shape	刃先形状	刃先長さ	V										L	B		M	l			
					6	8	10	13	16	20	22	25	28	30		8	13					
HJF HSJF PHJF	D R E G	S R E G	S R E G	L > S	6	2.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(40)	8	13	4	12	
					8	2.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	5			
					10	3.0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(50)	13	19		6
					13	4.0			○	○	○	○	○	○	○	○	○		60			
					16	5.0				○	○	○	○	○	○	○	○	70				
					20	6.0					○	○	○	○	○	○	○	80				
					22	6.0						○	○	○	○	○	○					
					25	6.0							○	○	○	○	○					

●L(40) ... B=6 全長が(40)の場合、刃先長さは一律6mmになります。
 ●L(50)・H10~25 ... B=13 全長が(50)で寸が10~25の場合、刃先長さは一律13mmになります。

Order 注文例

●フランジ位置：F指定(KEY POSITION)

F0

F90

F180

F270

1) 刃先がシャンクの中心にある場合

型式 V H - L - P - W - R(Rのみ) - F

HJFES 08 06 - 60 - P6.00 - W4.00 - F0

2) 刃先がシャンクの中心にない場合

型式 V H - L - P - W - R(Rのみ) - F - X - Y

HJFES 13 10 - 60 - P9.00 - W7.00 - F0 - X0.00 - Y0.10

H	Zmin
6~8	1.0
10~13	1.5
16~25	2.0

●刃先位置を変更する場合、ジェクタ穴は刃先側面からZmin以上必要です。ジェクタ穴位置は変更できません。

Delivery 出荷日

●HJFタイプ 3 日発送

●HSJFタイプ・PHJFタイプ 8 日発送

●在庫A 800円/1本

●P.38

●P.38

●同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
刃先追加加工	BC	刃先長さ変更(規格より短くします) 2 ≤ BC < B 指定0.1mm単位	400
	SC	刃先ラップ仕上げ 刃先ラップ仕上げ ●W ≥ 2.00 ●P寸公差・指定単位は変わりません。 ●出荷日にご注意ください。 ●HJFタイプ ●HSJF・PHJFタイプ ●ストローク不可 ●刃先形状コーナー R=0指定不可	1,200
	PKC	刃先公差変更 P・W ± 0.01 ⇒ +0.01 0	400
	PKV	刃先公差変更 P・W ± 0.01 ⇒ ± 0.005	400
全長追加加工	LC	全長変更 LC < L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) ●刃先長さBは(L-LC)分短くなります。	200
	LKC	全長公差変更 L +0.2 0 ⇒ +0.05 0	400
	LKZ	全長公差変更 L +0.2 0 ⇒ +0.01 0	600
	フランジ部追加加工	HC	フランジ幅変更 0 ≤ HC < 1.5 指定0.1mm単位
TC		フランジ厚変更 3.5 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位(TC併用の場合0.01mm単位指定可) ●全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。	200
TKC		フランジ公差変更 T +0.2 0 ⇒ +0.02 0	200
TKM		フランジ公差変更 T +0.2 0 ⇒ -0.02	200
外形追加加工	FK	フランジ頭部逃げ追加加工 フランジ折損防止のためフランジ頭部に逃げ加工を施します。	200
	CC	シャンク部4カ所C面取り シャンク部コーナー4カ所にC0.5の面取り加工をします。シャンクコーナーと刃先距離が0.5mm以上必要です。	400
	JVC	バネを強化タイプに変更 ●8 ≤ H ≤ 25 ... L ≥ 60に適用 ●H6適用不可	0
	AC	エア用としてジェクタピンを抜き取り、リング状の樹脂(ABS)を入れて内側から横穴をふさぎます。	-100
NC	ジェクタピンを抜き取ります。●ACと併用不可	-200	
フランジ追加加工	VKC	シャンク公差変更 V・H +0.01 0 ⇒ +0.005 0	300
	VKM	シャンク公差変更 V・H +0.01 0 ⇒ -0.005	300
	VHM	シャンク公差変更 V・H +0.01 0 ⇒ -0.01	200
	VHZ	シャンク公差変更 V・H +0.01 0 ⇒ ± 0.005	100

●追加加工価格も数量スライド適用 ●P.39

Price 価格	数量	1~9	10~29	30~49	50~100	表示数量を超えるは
●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) ●P.37	値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

型式	H	V	Price			
			6・8・10	13・16	20・22・25	28・30
HJFDS HJFDL HJFES HJFEL	6	3,720	4,200	4,430	4,780	
	8・10	3,950	4,300	4,550	4,890	
	13・16		4,550	4,650	5,010	
	20・22			4,890	5,240	
HJFRS HJFRL	6	6,050	6,400	6,630	6,980	
	8・10	6,280	6,530	6,860	7,210	
	13・16		6,980	7,690	7,910	
	20・22			8,380	8,610	
HJFGS HJFGL	6	4,290	4,530	4,790	5,150	
	8・10	4,290	4,660	4,900	5,270	
	13・16		5,150	5,390	5,640	
	20・22			5,760	5,880	
HSJFDS HSJFDL HSJFES HSJFEL	6	6,390	7,040	8,280	8,690	
	8・10	6,830	7,620	8,960	9,280	
	13・16		8,590	9,990	10,380	
	20・22			11,210	11,680	
HSJFRS HSJFRL	6	8,910	9,700	10,770	11,160	
	8・10	9,360	10,200	11,670	12,000	
	13・16		11,380	13,200	13,580	
	20・22			14,910	15,410	
HSJFGS HSJFGL	6	7,060	7,750	8,960	9,400	
	8・10	7,390	8,280	9,790	10,160	
	13・16		9,360	10,910	11,310	
	20・22			12,310	12,840	
PHJFDS PHJFDL PHJFES PHJFEL	6	7,630	8,560	10,470	11,090	
	8・10	8,320	9,510	11,640	12,120	
	13・16		11,010	13,310	13,910	
	20・22			15,320	16,040	
PHJFRS PHJFRL	6	10,410	11,550	13,200	13,810	
	8・10	11,110	12,360	14,620	15,120	
	13・16		14,120	16,840	17,440	
	20・22			19,360	20,170	
PHJFGS PHJFGL	6	8,410	9,440	11,300	11,950	
	8・10	8,980	10,300	12,670	13,190	
	13・16		11,950	14,430	15,070	
	20・22			16,660	17,510	
25			18,470	20,600		

●フランジホルダ ●P.393

HFV