

BLOCK PUNCH BLANKS - SHORT TYPE - ショートブロックパンチブランク

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

<p>材質 SKD11相当 60~63HRC 粉末ハイス鋼 64~67HRC</p>	<p>型式 タップ付 片フランジ 両フランジ</p>	<p>RoHS</p>
--	--	-------------

タップ付
HMBS
PHMBS

片フランジ
HFBS
PHFBS

両フランジ
HWBS
PHWBS

フランジ部詳細
 $R \leq 0.3$

フランジ位置指定

片フランジ: F0, F90

両フランジ: WF0, WF90

型式	H	V						L	M	ℓ	ℓ ₁
		6	8	10	13	16	20				
タップ付 HMBS PHMBS	6	○	○	○	○	○	(13)	4	6	8.5	
	8		○	○	○	○		5	7.5	10.0	
片フランジ HFBS PHFBS	10			○	○	○	(16)	6	9	12.5	
	13				○	○		20			
両フランジ HWBS PHWBS	16					○	25	8	12	15.5	
	20					○					

●タップ付(HMBS・PHMBS) ●L(13)→L13はH6・H8のみ適用
 ●L(16)→L16はH6~H10のみ適用

Alterations 追加加工	型式 PHFBS	V 20	H 10	L(LC) LC15.5	F·WF F0	(HC·TC·TKC...etc.) TC2.5
---------------------	-------------	---------	---------	-----------------	------------	-----------------------------

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加加工	LC	全長変更 指定0.1mm単位 13<LC<25 ●タップ付(HMBS・PHMBS)の場合 H LC範囲 6・8 13<LC<25 10 16<LC<25 13~20 20<LC<25	200
タップ部追加加工	MC	タップ径変更 6 6 8 10 13 16 20 M4 → M3 8 → M5 → M4 10 → M6 → M5 13 → M8 → M6 ●M3の場合、ℓ寸法は7.0 _{-0.7} となります。	0
フランジ部追加加工	HC	フランジ幅変更 0≤HC<1.5 指定0.1mm単位	200
	TC	フランジ厚変更 2≤TC<5 指定0.1mm単位(TKC併用の場合0.01mm単位指定可) ●全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。	200
	TKC	フランジ公差 変更 T +0.2 → +0.02 0 0	200
	TKM	フランジ公差 変更 T +0.2 → 0 0 -0.02	200

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
外形追加加工	CC	シャンク部4カ所C面取り シャンク部コーナー 4カ所にC0.5の面取り加工をします。	タップ付 200 片フランジ 両フランジ 400
	CCP	シャンク部1カ所C面取り(まちがい防止用) シャンク部コーナー 1カ所にC1.0の面取り加工をします。 刃先のコーナーからシャンクまでのa・bの距離が以下の条件のときに適用します。 a+b≥1.3 ●C面取り位置指定 CCP0 CCP90 ●タップ付のみに適用	200

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~29	30~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

■SKD11相当 基準単価

型式	V			
	H	6・8・10	13・16	20
HMBS (タップ付)	6	1,150	1,310	1,540
	8・10	1,230	1,380	1,620
	13・16		1,620	2,000
HFBS (片フランジ)	6	930	1,030	1,190
	8・10	980	1,090	1,240
	13・16		1,240	1,500
HWBS (両フランジ)	6	1,090	1,190	1,340
	8・10	1,130	1,240	1,400
	13・16		1,400	1,650
	20			1,760

■粉末ハイス鋼 基準単価

型式	V			
	H	6・8・10	13・16	20
PHMBS (タップ付)	6	2,210	2,800	3,370
	8・10	2,800	3,580	4,380
	13・16		5,020	6,170
PHFBS (片フランジ)	6	3,070	3,840	4,450
	8・10	3,620	4,490	5,490
	13・16		5,710	6,700
PHWBS (両フランジ)	6	3,410	4,170	4,770
	8・10	3,960	4,830	5,810
	13・16		6,040	7,040
	20			8,390

ブロックパンチ