

ーストレートタイプー

RoHS

材質	型式
SKD11相当 60 ~ 63HRC	FBLD FBLDD FBLDR FBLDE FBLDG
粉末ハイス鋼 64 ~ 67HRC	FPBLD FPBLDD FPBLDR FPBLDE FPBLDG

刃先形状 A D R E G

① W min. ≤ P ≤ W max.  
寸法範囲はW寸法範囲内

② P ≥ W

③ P ≥ W  
④ 0.15 ≤ R < W/2

⑤ P > W

⑥ P > W

型式	H	V	V							R	L
			6.0 8.0	8.1 10.0	10.1 13.0	13.1 16.0	16.1 20.0	20.1 25.0	min. P max. a		
(SKD11相当) (粉末ハイス鋼)	6.0 ~ 8.0	1.00 ~ 6.00	4	4	5	6	8	9	0.15	16	
A FBLD FPBLD	8.1 ~ 10.0	1.00 ~ 6.00	4	4	5	6	8	9	0.15	20	
D FBLDD FPBLDD	10.1 ~ 13.0	1.00 ~ 8.00	5	5	6	8	9	9	0.15	22	
R FBLDR FPBLDR	13.1 ~ 16.0	1.00 ~ 10.00	6	6	8	9	9	9	0.15	25	
E FBLDE FPBLDE	16.1 ~ 20.0	1.50 ~ 12.00	8	8	9	9	9	9	0.15	30	
G FBLDG FPBLDG	20.1 ~ 25.0	1.50 ~ 16.00	9	9	9	9	9	9	0.15	35	

① V-P=a H-W=b (ただし、A形状はH-P=b)  
② P-W-R...指定0.01mm単位 V-H...指定0.1mm単位

Delivery 3 日目発送

ストックA 800円/1本 P.38

① 同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alterations 追加加工

型式 - V - H - L(LC) - P-W-R - (BC-LKC...etc.)

FBLDD - V12.5 - H9.5 - LC28.5 - P6.25 - W4.75 - LKC - ANF1.2

Alterations	Code	(A)	D R E G	¥/1Code
刃先追加加工	BC	刃先長変更 0 ≤ BC ≤ 4 指定0.1mm単位		200
	PKC	刃先公差変更 P-W ± 0.01 ⇒ ± 0.005	刃先公差変更 P-W ± 0.01 ⇒ ± 0.01	400
	HVC	刃先に対しH・V逆 H寸方向にP寸、V寸方 向にW寸を加工します。 ① P ≤ W max. P寸法の範囲は、 規格表のW寸法の 範囲になります。 ② 刃先が中心にない 場合は適用不可		0
全長追加加工	LC	全長変更 10 ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC-LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)		200
	LKC	全長公差変更 L +0.4 +0.2 ⇒ +0.05 0		400
	LKZ	全長公差変更 L +0.4 +0.2 ⇒ +0.01 0		600

  

Alterations	Code	(A)	D R E G	¥/1Code
その他	VHM	外形公差変更 H-V +0.005 0 ⇒ -0.005		400
	NDC	導入部無し		0
	ANF	アンギュラ角度変更 0 ≤ ANF ≤ 1.2 指定0.2°単位 ① d ≤ dmax ② d = P + 2 · [(L-B)tan(ANF)] ③ P-Btan(ANF) ≥ 0.6 ④ W-Btan(ANF) ≥ 0.6 ⑤ 刃先がシャングの中心 にない場合は適用不可	V d max. 6.0 ~ 3.4 8.0 ~ 4.4 10.0 ~ 6.4 13.0 ~ 8.4 16.0 ~ 10.6 20.0 ~ 12.6 25.0 ~ 14.6 テーパ傾斜 1/50 角度(片側) 0.573°	200



Order 注文例

(1) 刃先がシャングの中心にある場合

型式 - 指定0.1mm単位 - 指定0.01mm単位

FBLDE - V15.8 - H12.8 - L22 - P7.25 - W5.75

(2) 刃先がシャングの中心にない場合

型式 - 指定0.1mm単位 - 指定0.01mm単位 - 指定0.01mm単位

FBLDE - V15.8 - H12.8 - L22 - P7.25 - W5.75 - X5.80 - Y8.35

① X,Yの上限値・下限値はP.395を参照ください。  
② X,Y公差: ±0.005(刃先A), ±0.01(刃先D R E G)  
③ ブロックパンチの刃先位置指定方法とX,Yの取り方が異なりますので、ご注意ください。



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.37

数量	1 ~ 9	10 ~ 29	30 ~ 49	50 ~ 100	表示数量超えは
値引率		5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

■基準単価

型式	H	V	6.0 ~ 8.0	8.1 ~ 10.0	10.1 ~ 13.0	13.1 ~ 16.0	16.1 ~ 20.0	20.1 ~ 25.0
FBLD	6.0 ~ 8.0		5,550	5,980	7,000	8,370	9,480	10,340
	8.1 ~ 10.0			5,980	7,000	8,370	9,480	10,340
	10.1 ~ 13.0				7,170	8,450	9,740	10,590
	13.1 ~ 16.0					8,450	9,740	10,590
	16.1 ~ 20.0						9,820	10,680
FBLDD FBLDR FBLDE FBLDG	6.0 ~ 8.0		5,720	6,150	7,260	8,630	9,740	10,680
	8.1 ~ 10.0			6,150	7,260	8,630	9,740	10,680
	10.1 ~ 13.0				7,430	8,710	9,990	10,930
	13.1 ~ 16.0					8,710	9,990	10,930
	16.1 ~ 20.0						10,080	11,020
FPBLD	6.0 ~ 8.0		6,960	7,220	8,900	10,130	11,810	13,310
	8.1 ~ 10.0			7,220	8,900	10,130	11,810	13,310
	10.1 ~ 13.0				9,960	11,370	13,040	14,810
	13.1 ~ 16.0					11,370	13,040	14,810
	16.1 ~ 20.0						13,480	15,340
FPBLDD FPBLDR FPBLDE FPBLDG	6.0 ~ 8.0		7,130	7,490	9,160	10,490	12,160	13,750
	8.1 ~ 10.0			7,490	9,160	10,490	12,160	13,750
	10.1 ~ 13.0				10,310	11,720	13,480	15,250
	13.1 ~ 16.0					11,720	13,480	15,250
	16.1 ~ 20.0						13,750	15,600
20.1 ~ 25.0							15,600	