

CARBIDE PILOT PUNCHES - TiCN COATING -
超硬パイロットパンチ
-コーティングTiCN処理-



追加加工価格も数量スライド適用 P.39

Type	シャンク径 D _m 公差	材質 硬度	型式	形状
ー先端Rタイプー RoHS 	D _m 5	V30 (HIP) 88~89HRA 表面3000HV	H-WSTAS H-WSTAL	 先端長さ(B) L>S RT(※)のみ指定可: 先端RタイプのP<8に適用(ラップ仕上げ除く) R=0のみ指定可: 先端テーパタイプに適用(ラップ仕上げ除く) ④ P.1208
シャンク径公差D _m はm5、 ^{+0.005} / ₀ 選択	D ^{+0.005} / ₀		AH-WSTAS AH-WSTAL	
ー先端テーパタイプー RoHS 	D _m 5	V30 (HIP) 88~89HRA 表面3000HV	H-WTPAS H-WTPAL	 先端長さ(B) L>S ④ P.1208
シャンク径公差D _m はm5、 ^{+0.005} / ₀ 選択	D ^{+0.005} / ₀		AH-WTPAS AH-WTPAL	

型式	D	L				指定0.01mm単位		B	H	Y	
		3	4	5	6	min. P	max.				
H-WSTAS AH-WSTAS H-WTPAS AH-WTPAS	(D _m 5) (D ^{+0.005} / ₀)	3	42	52	62	1.00	2.99	10	5	2	
		4	42	52	62	1.00	3.99		7	3	
		5	42	52	62	2.00	4.99		8	5	
		6	42	52	62	2.00	5.99		9	8	
		8	(42)	52	62	72	3.00		7.99	11	15
		10	(42)	52	62	72	3.00		9.99	13	21
H-WSTAL AH-WSTAL H-WTPAL AH-WTPAL	(D _m 5) (D ^{+0.005} / ₀)	3	52	62	72	1.00	2.99	15	5	2	
		4	52	62	72	1.00	3.99		7	3	
		5	52	62	72	2.00	4.99		8	5	
		6	52	62	72	2.00	5.99		9	8	
		8	52	62	72	3.00	7.99		11	21	
		10	52	62	72	3.00	9.99		13	27	
13	52	62	72	6.00	12.99	16	19	8			
16	(42)	52	62	72	10.00	15.99	21	19	8		

④ L(42) → B=10 全長が(42)の場合、先端長さは一律10mmになります。
 ④ P>D-0.03 → ℓ=0 P>D-0.03の場合、D^{-0.01}/_{-0.03} (溝入部)はつきません。
 ④ PKC追加加工でP寸0.001mm単位指定可

Order 注文例

型式	L	P	RT=0
H-WSTAS 5	42	P2.50	RT=0のみ指定可: 先端RタイプのP<8に適用(ラップ仕上げ除く)
H-WSTAL 8	62	P4.50	RT0
AH-WTPAS 10	72	P4.20	R0

Delivery 出荷日

8 日目発送	ストックC 1,500円/1本	④ P.38
--------	-----------------	--------

④ 同一サイズ3本以上は一律 4,050円

Alterations 追加加工

型式	L(LC·LCT·LMT)	P(PC)	RT=0	(BC·HC·TC...etc.)
H-WSTAL 6	LC65.0	P4.50	RT0	TKC

Alterations	Code	形状	¥1Code
RLC	600		600
PC	1,200		1,200
BC	600		600
YC	600		600
PKC	1,800		1,800
PKV	0		0
SC	1,200		1,200

Price 価格

数量	1~4	5~9	10~14	15~20	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

ー先端Rタイプー

型式	¥基準単価	
Type	D	1~4本
H-WSTAS	3	5,480
H-WSTAL	4	5,560
AH-WSTAS	5	5,780
AH-WSTAL	6	6,330
	8	7,560
	10	8,890
	13	10,210
	16	12,500

ー先端テーパタイプー

型式	¥基準単価	
Type	D	1~4本
H-WTPAS	3	5,260
H-WTPAL	4	5,340
AH-WTPAS	5	5,560
AH-WTPAL	6	6,110
	8	7,340
	10	8,560
	13	10,000
	16	12,280

Alterations	Code	形状	¥1Code
LC	600		600
LCT	1,400		1,400
LMT	1,400		1,400
KC	600		600
WKC	1,200		1,200
HC	600		600
TC	600		600
TKC	1,200		1,200
TKM	1,200		1,200
NDC	0		0