

BENDING DIES  
曲げダイ  
- ボルト止めタイプ -

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

**RoHS** **BBMD**

抜きタップに使うボルトは取付ボルトの1サイズ上のボルトです。

取付ボルト	M(抜きタップ)
M3	M4
M4	M5
M6	M8
M8	M10

材質 SKD11相当  
硬度 60~63HRC

K	取付ボルト			J	型式	V	H	L	P	¥基準単価 1~9本
	d	h	サイズ							
4	6	7.5	M3	3	BBMD	13	8	16	2	2,920
				4		16				3,040
				5		18				3,150
				6.5		20				3,330
				8		22				3,440
5	8	8.5	M4	4	BBMD	18	10	20	4	3,150
				5		20				3,330
				6.5		22				3,440
				8		25				3,790
				10		28				3,910
6.5	11	10.5	M6	5	BBMD	22	13	20	6	3,440
				6.5		25				3,790
				8		28				3,910
				10		32				4,100
				12.5		35				4,100
				15		40				4,100
				17.5		45				4,270
8	14	12.5	M8	8	BBMD	25	16	25	10	3,910
				10		30				4,100
				12.5		35				4,100
				15		40				4,100
				17.5		45				4,270
				20		50				4,270

**EX** Example 使用例

パンチ 被加工材  
リフタピン

(抜きタップ使用例)  
例1 例2

抜きタップへボルトをねじ込み、ダイプレートをより引き抜きます。  
抜きタップへボルトをねじ込み、ダイを浮かせます。

Order 注文例

(1) リフタピン用穴の中心位置が通常(J,H/2)の場合  
型式 V H - L - P  
BBMD 25 13 - 20 - P2

(2) リフタピン用穴の位置を指定(X,Y)する場合  
型式 V H - L - P - 指定0.01mm単位  
BBMD 25 13 - 20 - P2 - X4.60-Y3.20

リフタ穴有効範囲

X,Y指定0.01mm単位

Delivery 出荷日 3 日目発送

Alterations 追加加工

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~29	30~49	50~100	表示数量超えは
値引率		5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	LC	全長変更 16<LC<35 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可)	200
	PKC	P寸法公差変更 p+0.2 ⇨ p+0.10 +0.1 ⇨ +0.05	400
	CC	V・Hコーナー4ヶ所に C0.5の面取	400
	LKC	全長公差変更 L+0.4 ⇨ +0.05 +0.2 ⇨ 0	400
	VKC1	V・H公差変更 V・H+0.01 ⇨ V・H+0.005 0 ⇨ 0	600
	VKC2	V・H公差変更 V・H+0.01 ⇨ V・H 0 0 ⇨ -0.005	600
	NDC	導入部無し	0

PUNCHES FOR RIB  
リブ用パンチ

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

**RoHS** **RASP** **RAMP**

材質 SKD11相当  
硬度 60~63HRC

H	M x l2	型式		指定0.1mm単位		選択	指定0.5mm単位		指定0.1mm単位	¥基準単価 1~9本
		Type	D	L	T		A	R		
11	4x8	RASP RAMP	8	25.0~70.0	D/2 ≤ T ≤ D-2	30	1 ≤ R ≤ 5 またはR0	0 ≤ F ≤ 1/2	2,480	
13	5x10		10	30.0~70.0						2,480
16	6x12		13	30.0~70.0						3,210
19			16	35.0~70.0						3,450
23			20	40.0~70.0						3,800
28		25	45.0~70.0	4,720						

**RoHS** **RBSP** **RBMP**

材質 SKD11相当  
硬度 60~63HRC

H	M x l2	型式		指定0.1mm単位		指定1°単位	指定0.1mm単位		¥基準単価 1~9本
		Type	D	L	A		R		
11	4x8	RBSP RBMP	8	20.0~70.0	A ≥ 20	0.5 ≤ R ≤ 5 またはR0	1,930		
13	5x10		10	20.0~70.0				1,930	
16	6x12		13	30.0~70.0				2,050	
19			16	30.0~70.0				2,180	
23			20	40.0~70.0				2,310	
28		25	40.0~70.0	2,560					

Order 注文例

型式 - L - T・A・R・F  
RASP 10 - 50.0 - T5.0-A60-R1.0-F20.0

型式 - L - A・R  
RBSP 10 - 50.0 - A30-R0.5

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~29	30~49	50~100	表示数量超えは
値引率		5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	HC	ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 2 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位	200
	KC	廻り止め一面加工・位置変更 ●RASP・RBSP 指定1°単位 180° 90° - 270° ●RAMP・RBMP 180° 90° - 270°	200
	WKC	廻り止め平行加工(2面) ●RASP・RAMP	400
	SKC	シャック部フラット面加工	600