

PRECISION STRIPPER GUIDE BUSHINGS
精密級 ストリッパガイドブシュ
 ー給油タイプ・無給油タイプー

追加工価格も数量スライド適用 P.39

■給油タイプ

VGBL (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2
硬度 58HRC~

D	型式		L	¥基準単価 1~9本
	Type	d		
12	VGBL	8	10 13 16 20	3,330
14		10	10 13 16 20 22 25	3,420
18		13	13 16 20 22 25 30	3,600
22		16	16 20 22 25 30 35	3,870
25		20	20 22 25 30 35	4,340
32		25	20 22 25 30 35	5,170

VGBH (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2
硬度 58HRC~

D	型式		L	¥基準単価 1~9本
	Type	d		
12	VGBH	8	10 13 16 20	3,500
14		10	10 13 16 20 22 25	3,590
18		13	13 16 20 22 25 30	3,790
22		16	16 20 22 25 30 35	4,080
25		20	20 22 25 30 35	4,560
32		25	20 22 25 30 35	5,440

■無給油タイプ

VGBZ (ロックタイト接着タイプ)

材質 FC250
MoS2 (埋設)

D	型式		L	¥基準単価 1~9本
	Type	d		
13	VGBZ	8	10 13 16 20	3,970
16		10	10 13 16 20 22 25	4,060
20		13	13 16 20 22 25 30	4,340
24		16	16 20 22 25 30 35	4,800
28		20	20 22 25 30 35	5,350
34		25	20 22 25 30 35	6,270

VGHZ (ロックタイト接着タイプ)

材質 FC250
MoS2 (埋設)

D	型式		L	¥基準単価 1~9本
	Type	d		
13	VGHZ	8	10 13 16 20	4,180
16		10	10 13 16 20 22 25	4,270
20		13	13 16 20 22 25 30	4,560
24		16	16 20 22 25 30 35	5,050
28		20	20 22 25 30 35	5,630
34		25	20 22 25 30 35	6,610

■銅合金・給油タイプ

VSGSF (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2+銅合金
硬度 45HRC

D	型式		L	¥基準単価 1~9本
	Type	d		
16	VSGSF	10	10 13 16 20	4,180
20		13	13 16 20 25	4,590
24		16	16 20 25 30	4,950
28		20	20 25 30	5,510

VSGBF (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2+銅合金
硬度 45HRC

D	型式		L	¥基準単価 1~9本
	Type	d		
16	VSGBF	10	10 13 16 20	4,280
20		13	13 16 20 25	4,780
24		16	16 20 25 30	5,160
28		20	20 25 30	5,730

■銅合金・無給油タイプ

VSGCZ (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2+銅合金
MoS2 (埋設)
硬度 45HRC

D	型式		L	¥基準単価 1~9本
	Type	d		
16	VSGCZ	10	10 13 16 20	4,580
20		13	13 16 20 25	4,950
24		16	16 20 25 30	5,400
28		20	20 25 30	6,050
34		25	25 30	6,920

VSGFZ (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2+銅合金
MoS2 (埋設)
硬度 45HRC

D	型式		L	¥基準単価 1~9本
	Type	d		
16	VSGFZ	10	10 13 16 20	4,760
20		13	13 16 20 25	5,140
24		16	16 20 25 30	5,610
28		20	20 25 30	6,270
34		25	25 30	7,100

■焼結合金(固体潤滑剤分散型)・無給油タイプ 製品概要 P.794

VGBM (ロックタイト接着タイプ)

材質 特殊焼結合金

D	型式		L	¥基準単価 1~9本
	Type	d		
16	VGBM	10	10 13 16 20	5,090
20		13	13 16 20 25	5,500
24		16	16 20 25 30	6,000
28		20	20 25 30	7,020

VGHM (ロックタイト接着タイプ)

材質 特殊焼結合金

D	型式		L	¥基準単価 1~9本
	Type	d		
16	VGHM	10	10 13 16 20	5,290
20		13	13 16 20 25	5,710
24		16	16 20 25 30	6,230
28		20	20 25 30	7,270

Order 注文例: 型式 VGBH 10 - 16

Delivery 出荷日: 3 日目発送

Alterations 追加加工: 型式 VGBH 10 - LC12.5

Price 価格: 3 日目発送

数量スライド価格 (P.37): 1~9 5%, 10~19 10%, 20~49 15%, 50~100 15% (表示数量超えは価格・出荷日お見積り)

給油タイプ摺動部(内面)構造: かじり付き防止のため摺動部に6mmピッチ、幅1.5mm、深さ0.5mm、貫通仕様のスパイラル状の給油溝を切っておりあります。

固定方法: ロックタイト接着 (ロックタイトNo.638 P.758)

ピン・ブッシュクリアランス(片側): 2.5~4.5μm

無給油タイプ(焼結合金は除く)はストローク1mm以上でご使用ください。

Alterations Code	L寸法変更		ロックタイト用溝加工																				
	LC		DRC																				
Spec.	L寸法変更	LC	ヘッド付タイプ	ストレータイプ																			
	<ul style="list-style-type: none"> VGBH-VGHM VGBL-VGBM 	<table border="1"> <tr> <th>d</th> <th>指定0.1mm単位</th> <th>公差</th> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8.0~19.9</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>8.0~24.9</td> <td>0.0~19.9</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>10.0~29.9</td> <td>10.0~24.9</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>13.0~34.9</td> <td>13.0~29.9</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>16.0~34.9</td> <td>16.0~29.9</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>20.0~34.9</td> <td>-</td> </tr> </table>	d	指定0.1mm単位	公差	8	8.0~19.9	-	10	8.0~24.9	0.0~19.9	13	10.0~29.9	10.0~24.9	16	13.0~34.9	13.0~29.9	20	16.0~34.9	16.0~29.9	25	20.0~34.9	-
d	指定0.1mm単位	公差																					
8	8.0~19.9	-																					
10	8.0~24.9	0.0~19.9																					
13	10.0~29.9	10.0~24.9																					
16	13.0~34.9	13.0~29.9																					
20	16.0~34.9	16.0~29.9																					
25	20.0~34.9	-																					
¥1Code	1,500		600																				