

ネストガイドblank/ネストガイド取付板

ネストガイド 一面受けタイプ

ネストガイドblank
RoHS

NBBCL 材質 S45C

HはR60の加工前寸法です。

型式 Type	板厚T	S	L 指定10mm単位	H 指定10mm単位	¥基準単価 1~9本
NBBCL	16	50	200~250	20~60	1,410
			260~300		1,720
			310~350		2,120

Order 注文例
型式 - S - L - H
NBBCL16 - 50 - 300 - 30

Delivery 出荷日
3 日目発送
在庫A 800円/1本 P.38
◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~29	30~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

ネストガイドblank
RoHS

NBB NBBC 材質 NBB SS400
NBBC S45C

HはR60の加工前寸法です。

型式 Type	板厚T	S 選択	L 指定5mm単位	H 選択	¥基準単価 S32~50	¥基準単価 S75~100
NBB	12	32	65~200	30	800	960
	16	50		40	880	1,080
NBBC	16	100			1,010	1,240

Order 注文例
型式 - S - L - H
NBB12 - 75 - 100 - 30

Delivery 出荷日
3 日目発送
在庫A 800円/1本 P.38
◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~29	30~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

ネストガイド取付板
RoHS

材質 SS400

型式 Type	板厚T	d	¥基準単価 1~9本
TEA	12	11	900
		13	950
TEB	16	11	1,000
		13	1,050
TEE	12	11	900
TEL	16	13	1,360

※TECのd13は適用不可

Order 注文例
型式 - d
TEA12 - 13

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.37
◎ご希望によりPMS:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~29	30~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

◎表示数量超えは価格・出荷日お見積り

RoHS

NSTFA (メッキ無タイプ)
NSTFB (メッキ有タイプ)

材料受け面
鍍銀Crメッキ (10~30μm)
(メッキ有タイプ)

材質 SS400

取付ボルト・付属品

M	付属品
M10	CB10-30 (2本) M10用スプリングワッシャー (2本)
M12	CB12-30 (2本) M12用スプリングワッシャー (2本)

◎LはR30加工前の寸法です。

型式	L 指定5mm単位	取付ボルト穴 M	¥基準単価 NSTFA	¥基準単価 NSTFB
NSTFA (メッキ無タイプ)	75~100	M10	3,450	4,700
			3,820	5,300
NSTFB (メッキ有タイプ)	105~150	M12		

Order 注文例
型式 - L - M
NSTFA - 100 - M12

Delivery 出荷日
3 日目発送
在庫A 800円/1本 P.38
◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~29	30~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

自動車用
位置決め関連部品