

●L(72)(82)(92)・・・No.3～6のL72、No.8～16のL82、92は先端Rタイプ、先端テーパタイプのみ適用します。
 ⊗A(10)・・・P $\geq$ 6.00の場合、A10選択不可。⊗A(15)・・・P $\geq$ 15.0の場合、A15選択不可。



- ❶ **A** 先端鋭角タイプのみ適用。
- ❷ キー溝不要の場合はT=Lで指定
- ❸ **RT=0** のみ指定可。(先端RタイプのP<8、先端鋭角タイプに適用)
- ❹ **R=0** のみ指定可。(先端テーパタイプ、先端鋭角タイプに適用)



●コーティング・ICN処理

3	日日出荷		ストーク A	翌日出荷	800円/1本	ご注文締切
---	------	---	--------	------	---------	-------

PM 6:00迄 翌 P40

③3本以上で1明細行当たり一律2,160円
④1回のご注文における同一型式でのご注文本数は1



■DLCコート処理の効果
非鉄金属との親和性が低いため、アルミニウムや銅などの打ち抜き時の凝着防止に効果があります。詳細は製品データ書P.1555

Price
價格

■先端Rタイプ[®] 基準単価

No.	TKK ATTKC	HTTKC HATKC	H-HTTKC H-HATKC	PTTKC PATKC	H-PTTKC H-PATKC	N-HTTKC N-HATKC	N-PTTKC N-PATKC
3	900	1,060	2,280	1,330	2,580	4,100	4,640
4	930	1,090	2,330	1,360	2,620	4,190	4,710
5	950	1,120	2,390	1,390	2,680	4,300	4,820
6	980	1,190	2,630	1,550	3,010	4,730	5,410
8	1,130	1,460	3,000	1,990	3,520	5,400	6,330
10	1,370	1,790	3,460	2,480	4,210	6,220	7,570
13	1,460	2,150	3,960	2,970	4,910	7,120	8,830
16	1,660	2,590	4,540	3,570	5,690	8,170	10,240

パイロットパンチ