



型式	V	H	min. P max.		6	8	10	13	16	20	25	R	t
			min. W max.	P max.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50		
A SBD	6	1.00 ~ 4.00	4.00	6.00	○	○	○	○	○	○	○	0.15 W/2未満 Rのみ	0.05
	8	1.00 ~ 6.00			○	○	○	○	○	○	○		0.1
	10	1.00 ~ 8.00			○	○	○	○	○	○	○		0.2
	13	1.00 ~ 10.00				○	○	○	○	○	○		0.3
	16	1.00 ~ 12.00					○	○	○	○	○		0.5
	20	1.50 ~ 16.00						○	○	○	○		1.0
	25	1.50 ~ 20.00							○	○	○		1.5

各寸法1枚ずつ(合計8枚)で1セットです。 P-W-R...指定0.01mm単位

Order 注文例 型式 V H - 指定0.01mm単位  
SBDE 13 10 - P8.50 - W6.50

Delivery 出荷日 3 日目出荷 元々 ポスト A 翌日出荷 800円/1セット PM 6:00迄 P.40  
3セット以上で1明細行当たり一律2,160円

Price 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39  
数量区分 標準対応 個別対応 大口  
数量 1~4セット 5~9 10~29 30~50 51~  
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り  
表示数量超えはW05にてご確認ください。

■8枚セット(各寸法1枚ずつ)基準単価

H	V	6	8	10	13	16	20	25
6		2,650	2,650	2,650	2,870	2,870	3,160	3,160
8	-		2,680	2,680	3,140	3,140	3,620	3,620
10	-	-		2,680	3,140	3,140	3,620	3,620
13	-	-	-		3,510	3,510	3,980	3,980
16	-	-	-	-		3,510	3,980	3,980
20	-	-	-	-	-		4,450	4,450
25	-	-	-	-	-	-		4,450

<b>■スペーサ用積層プレート</b> P.873 <p>T寸(厚み) : 0.05mm ~</p> <p>LHP : ばら売り(穴なし) LHP-H : ばら売り(穴付き) LHP-SET : 積層セット(組合せ各種)</p>	<b>■精密多用途プレート</b> P.875 <p>T寸(厚み) : 0.3mm ~</p> <p>UTPB : L寸定尺(150mm) UTPL : L寸指定(10 ~ 150mm)</p>
<b>■ハーデンプレート</b> P.1511 <p>T寸(厚み) : 0.5mm ~</p>	<b>■シムテープ</b> P.874 <p>FGSM : 幅12.7mm 長さ1m FGSMW : 幅45.0mm 長さ1m FGSML : 幅12.7mm 長さ5m(お徳用)</p>