

ーヘッド付タイプー	RoHS	M 材質 H 硬度	シャック径 D T 公差	型式	
-----------	------	--------------	-----------------	----	--

D公差			型式		L	指定0.01mm単位					指定0.005mm単位	H	T
D	m5	n5	Type	D		A	D	R	E	G	C		
4			ヘッド付タイプ (Dm5)	ストレートタイプ (Dn5)	(4)	1.00~	1.50	—	—	—	C $\geq$ 0.010	5	3
5	+0.009 +0.004	+0.013 +0.008	SR-WAHD	SR-WASD	(5)	1.00~	2.50	—	—	—	クリアランスは、 0.010mm以上より ご指定頂けます。	6	
6			SR-WAHDH	SR-WASDH	6	1.00~	3.00	3.00	1.00	—		9	
8	+0.012 +0.006	+0.016 +0.010	SR-WAHDH	SR-WASDH	8	1.00~	4.00	4.00	1.00	—		11	
10			SR-WAHDG	SR-WASDG	10	2.00~	6.00	6.00	1.20	—		13	
13	+0.015 +0.007	+0.020 +0.012	SRA-WAHD	SRA-WASD	13	3.00~	8.00	8.00	1.50	—		16	5
16			SRA-WAHDH	SRA-WASDH	16	5.00~	10.00	10.00	2.00	—		19	
20	+0.017 +0.008	+0.024 +0.015	SRA-WAHDH	SRA-WASDH	20	7.00~	12.00	12.00	2.00	—		23	
25			SRA-WAHDG	SRA-WASDG	25	10.00~	16.00	16.00	2.00	—		28	

④D(4)(5)はA形状(丸)のみの規格です。B形状はありません。
 ④L(30)・(35) → D8~25 全長(30)・(35)はD8~25迄の規格です。
 ④被加工材板厚及びクリアランスは、カス上がり対策の加工データとして使用するものです。刃先寸法(P・W・R)はボタンダイ仕上寸法にてご指定ください。

Order 注文例 型式 L P W R(Rのみ) MT C
 SR-WAHD 13 25 P6.50 W4.00 R1.00 MT1.50 C0.105

Delivery 出荷日
 ④A 3 日日出荷
 ④DREG 5 日日出荷
 ④B ストック B 3日日出荷 1,500円/1本 PM 8:00迄 P.40
 ④3本以上で1明細行当たり一律4,050円

Price 価格
 数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.39
 数量区分 標準対応 価格対応大口
 数量 1~4 5~9 10~14 15~20 21~
 値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
 ④表示数量を超えWOSにてご確認ください。

■ヘッド付タイプ			■ストレートタイプ		
D	¥基準単価 1~4本		D	¥基準単価 1~4本	
	A	DREG		A	DREG
	SR-WAHD	SR-WAHD		SR-WASD	SR-WASD
	SRA-WAHD	SRA-WAHD		SRA-WASD	SRA-WASD
4	11,140	—	4	10,350	—
5	11,140	—	5	10,350	—
6	8,670	11,180	6	8,300	10,730
8	9,220	11,460	8	7,640	9,510
10	10,430	12,950	10	9,850	12,240
13	11,480	14,200	13	10,990	13,540
16	14,580	18,720	16	13,730	17,060
20	18,180	23,400	20	17,330	20,130
25	20,180	26,300	25	19,330	23,400

Alterations	Code	A	DREG	¥/1Code
刃先追加加工	PC	刃先径変更 min: $P > PC$ $W > WC \geq \frac{P \cdot W_{min}}{2} \geq 1.00$ 指定0.01mm単位		1,200
	BC	刃先長変更 $1 \leq BC < 2$ 指定0.1mm単位		900 DREG 1,400
	LC	全長変更 10 $\leq$ LC<L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ・CKC・MKC併用の場合0.01mm単位指定可)		600
	LKC	全長公差変更 $\otimes$ L(LC)<16適用不可		1,200
全長追加加工	LKZ	全長公差変更 $\otimes$ L(LC)<16適用不可		1,800
	CKC	ツバ厚公差・全長公差変更を1つのコードで加工します。加工限界は各単体追加工欄をご確認ください。	全長公差 + 全長公差変更	1,900
	MKC	全長公差・全長公差変更を1つのコードで加工します。加工限界は各単体追加工欄をご確認ください。	全長公差 + 全長公差変更	1,900
	SLC	全長公差・全長公差変更を1つのコードで加工します。加工限界は各単体追加工欄をご確認ください。	全長公差 + 全長公差変更	1,400
ツバ部追加加工	LCT	全長公差・全長公差変更を1つのコードで加工します。加工限界は各単体追加工欄をご確認ください。	全長公差 + 全長公差変更	2,400
	LMT	全長公差・全長公差変更を1つのコードで加工します。加工限界は各単体追加工欄をご確認ください。	全長公差 + 全長公差変更	2,400
	WKC	刃先径変更・全長公差変更を1つのコードで加工します。加工限界は各単体追加工欄をご確認ください。	刃先径変更 + 全長公差変更	1,200
	SKC	刃先径変更・全長公差変更を1つのコードで加工します。加工限界は各単体追加工欄をご確認ください。	刃先径変更 + 全長公差変更	1,200