

丸形ディスタンスプレート/角形ディスタンスプレート

追加工価格も数量スライド適用 P.43



■丸形ディスタンスプレート		■角形ディスタンスプレート	
-1穴タイプ D=45・55・65・90 	DTPM DTPME (高周波焼入部)	DTPY DTPYE (焼入無し) 	
-2穴タイプ D=65・80・90 	DTPY (焼入無し) 		

ボルト穴	H	型式		T	Color	¥基準単価 1~9本	
		Type	D			DTPM-DTPME	DTPY-DTPYE
1穴	6	DTPM (高周波焼入)	20	20	N (Normal)	900	1,240
	15		30	30	R (Red)	1,000	1,340
	6	DTPY (焼入無し)	40	40	N (Normal)	1,100	1,440
	15		55	55	R (Red)	1,200	1,540
1穴	15	DTPME (高周波焼入)	65	30	N (Normal)	1,300	1,640
	15		50	30	R (Red)	1,400	1,740
	15	DTPYE (焼入無し)	90	50	N (Normal)	1,400	1,740
	15		40	40	R (Red)	1,400	1,740
2穴	15	DTPM (高周波焼入)	65	30	N (Normal)	1,400	1,740
	15		50	30	R (Red)	1,940	2,280
	15		100	50	N (Normal)	2,100	2,440
	15		30	30	R (Red)	2,980	3,320
	15		80	40	N (Normal)	1,500	1,840
	15	DTPY (焼入無し)	40	40	R (Red)	1,700	2,040
	15		50	50	N (Normal)	2,070	2,400
	15		100	50	R (Red)	4,580	4,890
	15		30	30	N (Normal)	1,800	2,140
	15		80	40	R (Red)	2,000	2,340
2穴	15	DTPM (高周波焼入)	90	40	N (Normal)	2,500	2,840
	15		50	50	R (Red)	2,200	2,540
	15		100	50	N (Normal)	2,500	2,840
	15		30	30	R (Red)	2,200	2,540
	15		80	40	N (Normal)	2,500	2,840
	15	DTPY (焼入無し)	40	40	R (Red)	3,100	3,440
	15		50	50	N (Normal)	2,500	2,840
	15		100	50	R (Red)	3,100	3,440
	15		30	30	N (Normal)	2,500	2,840
	15		80	40	R (Red)	3,100	3,440

②ボルト穴1穴タイプには深さ2~3mmの目印溝を施しています。

Order
注文例 型式 - B - T - Color(R・Y・N)
DTPME 65 - 30 - R
DTPK 50 - 80 - 30 - N

Delivery
出荷日 3 日目出荷

■数量スライド価格 (②1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応		個別対応 大口
数量 基準単価	1~9 5%	10~19 10%	20~49 15%

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。

お見積り

H	P	型式		A	B	T	Color	¥基準単価 1~9本	
		DTPK	DTPB					DTPK	DTPB
6	30	38	50	20	60	30	N (Normal)	1,800	2,180
15	30	38	50	20	60	30	R (Red)	1,940	2,320
6	55	50	60	20	80	30	N (Normal)	2,250	2,630
15	55	50	60	20	80	30	R (Red)	2,000	2,380
6	30	55	60	20	80	30	N (Normal)	2,160	2,540
15	30	55	60	20	80	30	R (Red)	2,450	2,830
6	55	60	70	20	100	30	N (Normal)	1,900	2,280
15	55	60	70	20	100	30	R (Red)	2,060	2,440
6	70	70	85	20	120	30	N (Normal)	2,350	2,730
15	70	70	85	20	120	30	R (Red)	2,300	2,680

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
DC		D寸法の一方をカットします。 13≤DC<0/2 指定1mm単位 ②丸形ディスタンスプレートのみ適用	900 500 -
TC		板厚(T寸法)を変更します。 (T-5)≤TC<T 指定1mm単位 ②DTPM-DTPME-DTPKは適用不可 ③T=20適用不可	- 500 500
NMC		溝加工を施します。 ②角形ディスタンスプレート B 幅 60 6 80~120 10 ③DTPM-DTPME-DTPKは適用不可	- 500 750

丸形ディスタンスプレート用シム/角形ディスタンスプレート用シム



■丸形ディスタンスプレート用シム		■角形ディスタンスプレート用シム	

P	型式		B	T	¥基準単価 1~9本
	Type	D	T		
30	45	60	0.05	130	0.05 170
30	45	60	0.1	150	0.1 180
30	45	60	0.2	250	0.2 310
30	45	60	0.3	360	0.3 410
30	45	60	0.5	510	0.5 550
30	45	60	1.0	650	1.0 690
55	55	80	0.05	150	0.05 190
55	55	80	0.1	170	0.1 200
55	55	80	0.2	270	0.2 330
55	55	80	0.3	380	0.3 430
55	55	80	0.5	530	0.5 570
55	55	80	1.0	670	1.0 710
30	65	60	0.05	180	0.05 200
30	65	60	0.1	200	0.1 210
30	65	60	0.2	300	0.2 340
30	65	60	0.3	410	0.3 440
30	65	60	0.5	560	0.5 580
30	65	60	1.0	700	1.0 720
70	60	80	0.05	230	0.05 270
70	60	80	0.1	250	0.1 220
70	60	80	0.2	350	0.2 350
70	60	80	0.3	450	0.3 590
70	60	80	0.5	730	0.5 770
85	80	100	0.05	270	0.05 300
85	80	100	0.1	290	0.1 320
85	80	100	0.2	390	0.2 420
85	80	100	0.3	490	0.3 560
85	80	100	0.5	630	0.5 770
120	100	120	0.05	250	0.05 250
120	100	120	0.1	260	0.1 260
120	100	120	0.2	390	0.2 390
120	100	120	0.3	490	0.3 560
120	100	120	0.5	630	0.5 770

Price 価格	型式		B
-------------	----	--	---