



—標準タイプ・フリーサイズタイプ・エコノミータイプ—

仕上げプレート
仕上げブロック



			¥基準単価（標準タイプ）												
A	B	T	8	10	13	15	16	20	22	25	30	35	40	50	
150	150		3,790	3,610	3,920	4,010	4,360	4,670	4,980	6,210	6,870	8,910	10,720		
180			4,400	4,180	4,490	4,580	5,060	5,550	5,990	7,090	7,920	9,930	11,840		
200			4,710	4,450	4,760	4,840	5,420	6,030	6,600	7,570	8,500	11,010	13,360		
210			5,020	4,710	4,980	5,150	5,770	6,430	7,000	8,060	9,020	12,420	14,980		
250			6,120	5,770	6,080	6,250	7,090	7,840	8,580	9,860	11,000	13,320	16,170		
300			7,400	7,000	7,480	7,660	8,580	9,460	10,300	11,880	13,420	15,050	18,740		
350			8,320	8,060	8,720	8,940	9,990	10,960	11,880	13,780	15,490	17,180	21,570		
400	160		9,330	8,800	9,330	9,550	10,700	11,880	13,070	15,100	16,940	19,500	24,730		
450			10,260	9,820	10,830	11,140	12,370	13,470	14,520	16,680	19,320	21,620	27,150		
500			11,050	10,390	11,620	11,840	13,160	14,260	15,360	17,870	20,600	23,910	30,510		
160			3,700	3,580	3,880	3,920	4,270	4,580	4,890	6,120	6,780	8,720	10,560		
200			4,450	4,180	4,490	4,580	5,150	5,770	6,340	7,310	8,230	10,650	12,980		
250			5,770	5,420	5,720	5,900	6,740	7,480	8,230	9,510	10,650	12,760	15,760		
300			7,040	6,650	7,130	7,310	8,230	9,110	9,950	11,530	13,070	14,880	18,480		
350	200		7,970	7,700	8,320	8,580	9,640	10,610	11,530	13,420	15,140	16,990	21,260		
400			8,890	8,360	8,800	9,110	10,260	11,440	12,630	14,660	16,500	19,100	24,030		
450			9,820	9,380	10,430	10,700	11,930	13,030	14,080	16,420	18,880	21,210	26,800		
500			10,610	9,950	11,180	11,400	12,720	13,820	14,920	17,430	20,160	23,320	29,480		
200			6,080	5,770	6,090	6,120	6,960	7,700	8,410	9,640	11,050	12,630	16,110		
250			7,180	6,820	7,530	7,620	8,450	9,330	10,170	11,880	13,510	15,400	19,280		
300			8,410	8,140	8,900	9,160	10,170	11,220	12,240	14,300	16,240	18,530	22,360		
350	250		9,380	9,330	10,310	10,520	11,750	12,940	14,130	16,550	18,750	21,390	25,440		
400			10,340	10,390	11,690	11,750	13,120	14,440	15,760	18,440	20,950	23,900	28,520		
450			11,310	11,220	12,500	12,760	14,220	15,670	17,120	20,020	22,750	25,960	31,600		
500			12,280	11,840	13,300	13,470	15,050	16,590	18,130	21,210	24,070	27,500	34,590		
250			8,450	8,100	8,700	8,800	10,480	11,360	12,680	14,830	16,810	19,140	23,630		
300			10,170	9,900	10,620	10,830	12,590	13,560	15,050	17,160	19,800	22,440	29,040		
350			11,180	10,920	11,850	12,020	14,170	15,580	16,940	19,760	22,400	25,570	30,720		
400	300		12,540	12,150	13,400	13,380	15,670	16,990	18,750	21,920	25,000	28,470	34,150		
450			13,910	13,470	14,510	14,920	17,300	18,970	20,600	24,070	27,330	31,160	38,330		
500			15,180	14,440	15,850	16,060	18,480	19,800	21,920	25,570	29,620	33,750	42,160		
300							13,640	15,580	16,900	18,660	21,870	24,730	27,570	32,780	
350							16,110	18,840	20,640	22,440	26,450	29,040	31,890	37,820	
400							17,820	20,950	22,710	25,220	29,750	33,360	36,200	42,980	
450							21,700	23,850	25,880	27,860	32,610	37,620	40,530	48,060	
500						25,000	26,950	27,720	29,750	34,590	46,820	49,100	53,180		

		価格計算式 (A×価格係数)						上段 フリーサイズタイプ							
								下段 エコノミータイプ							
A (1mm単位)	T B	8	10	13	15	16	20	22	25	30	35	40	50		
101 ~ 150	150	A×33	A×31	A×36	A×36	A×41	A×45	A×48	A×56	A×63	A×68	A×84			
		A×30	A×28	A×32	A×32	A×37	A×41	A×43	A×50	A×57	A×61	A×76			
151 ~ 180		A×33	A×31	A×36	A×36	A×41	A×45	A×48	A×56	A×63	A×68	A×84			
		A×30	A×28	A×32	A×32	A×37	A×41	A×43	A×50	A×57	A×61	A×76			
181 ~ 200		A×30	A×29	A×34	A×34	A×37	A×41	A×45	A×53	A×57	A×65	A×79			
		A×27	A×26	A×31	A×31	A×33	A×37	A×41	A×48	A×51	A×59	A×71			
201 ~ 210		A×30	A×29	A×34	A×34	A×37	A×41	A×45	A×53	A×57	A×65	A×79			
		A×27	A×26	A×31	A×31	A×33	A×37	A×41	A×48	A×51	A×59	A×71			
211 ~ 250		A×30	A×29	A×34	A×34	A×37	A×41	A×45	A×53	A×57	A×65	A×79			
		A×27	A×26	A×31	A×31	A×33	A×37	A×41	A×48	A×51	A×59	A×71			
251 ~ 300		A×29	A×28	A×32	A×32	A×35	A×39	A×43	A×50	A×55	A×62	A×76			
		A×26	A×25	A×29	A×29	A×32	A×35	A×39	A×45	A×50	A×56	A×68			
301 ~ 350	A×29	A×28	A×30	A×30	A×34	A×36	A×41	A×46	A×52	A×58	A×74				
	A×26	A×25	A×27	A×27	A×31	A×32	A×37	A×41	A×47	A×52	A×67				
351 ~ 400	A×28	A×28	A×30	A×30	A×34	A×36	A×41	A×46	A×52	A×58	A×74				
	A×25	A×25	A×27	A×27	A×31	A×32	A×37	A×41	A×47	A×52	A×67				
401 ~ 450	A×28	A×25	A×30	A×30	A×34	A×36	A×41	A×46	A×52	A×58	A×74				
	A×25	A×23	A×27	A×27	A×31	A×32	A×37	A×41	A×47	A×52	A×67				
451 ~ 500	A×25	A×25	A×30	A×30	A×34	A×36	A×41	A×46	A×52	A×58	A×74				
	A×23	A×23	A×27	A×27	A×31	A×32	A×37	A×41	A×47	A×52	A×67				
101 ~ 160	160	A×32	A×30	A×35	A×35	A×40	A×44	A×47	A×55	A×61	A×67	A×83			
		A×29	A×27	A×32	A×32	A×36	A×40	A×42	A×50	A×55	A×60	A×75			
161 ~ 200		A×29	A×28	A×33	A×33	A×36	A×40	A×44	A×52	A×56	A×64	A×78			
		A×26	A×25	A×30	A×30	A×32	A×36	A×40	A×47	A×50	A×58	A×70			
201 ~ 250		A×29	A×28	A×33	A×33	A×36	A×40	A×44	A×52	A×56	A×64	A×78			
		A×26	A×25	A×30	A×30	A×32	A×36	A×40	A×47	A×50	A×58	A×70			
251 ~ 300		A×26	A×25	A×31	A×31	A×35	A×37	A×42	A×48	A×54	A×61	A×75			
		A×23	A×23	A×28	A×28	A×32	A×33	A×38	A×43	A×49	A×55	A×68			
301 ~ 350		A×26	A×25	A×29	A×29	A×33	A×35	A×40	A×45	A×51	A×57	A×73			
		A×23	A×23	A×26	A×26	A×30	A×32	A×36	A×41	A×46	A×51	A×66			
351 ~ 400		A×25	A×25	A×29	A×29	A×33	A×35	A×40	A×45	A×51	A×57	A×73			
		A×23	A×23	A×26	A×26	A×30	A×32	A×36	A×41	A×46	A×51	A×66			
401 ~ 450	A×25	A×24	A×29	A×29	A×33	A×35	A×40	A×45	A×51	A×57	A×73				
	A×23	A×22	A×26	A×26	A×30	A×32	A×36	A×41	A×46	A×51	A×66				
451 ~ 500	A×25	A×24	A×29	A×29	A×33	A×35	A×40	A×45	A×51	A×57	A×73				
	A×23	A×22	A×26	A×26	A×30	A×32	A×36	A×41	A×46	A×51	A×66				
101 ~ 200	200	A×40	A×39	A×43	A×43	A×47	A×51	A×56	A×64	A×70	A×79	A×97			
		A×36	A×35	A×39	A×39	A×42	A×46	A×50	A×58	A×63	A×71	A×87			
201 ~ 250		A×35	A×35	A×39	A×39	A×43	A×45	A×51	A×57	A×65	A×74	A×94			
		A×32	A×32	A×35	A×35	A×39	A×41	A×46	A×51	A×59	A×67	A×85			
251 ~ 300		A×35	A×35	A×39	A×39	A×43	A×45	A×51	A×57	A×65	A×74	A×94			
		A×32	A×32	A×35	A×35	A×39	A×41	A×46	A×51	A×59	A×67	A×85			
301 ~ 350		A×33	A×32	A×35	A×35	A×39	A×43	A×46	A×55	A×65	A×70	A×90			
		A×30	A×29	A×32	A×32	A×35	A×39	A×41	A×50	A×59	A×63	A×81			
351 ~ 400		A×33	A×32	A×35	A×35	A×39	A×43	A×46	A×55	A×65	A×70	A×90			
		A×30	A×29	A×32	A×32	A×35	A×39	A×41	A×50	A×59	A×63	A×81			
401 ~ 450		A×32	A×31	A×35	A×35	A×37	A×42	A×45	A×53	A×59	A×68	A×88			
		A×29	A×28	A×32	A×32	A×33	A×38	A×41	A×48	A×53	A×61	A×79			
451 ~ 500	A×32	A×31	A×35	A×35	A×37	A×42	A×45	A×53	A×59	A×68	A×88				
	A×29	A×28	A×32	A×32	A×33	A×38	A×41	A×48	A×53	A×61	A×79				
101 ~ 200	250	A×42	A×41	A×46	A×46	A×51	A×55	A×64	A×75	A×85	A×94	A×117			
		A×38	A×37	A×41	A×41	A×46	A×50	A×58	A×68	A×77	A×85	A×105			
201 ~ 250		A×39	A×37	A×42	A×42	A×47	A×52	A×57	A×67	A×77	A×86	A×111			
		A×35	A×33	A×38	A×38	A×42	A×47	A×51	A×60	A×69	A×77	A×100			
251 ~ 300		A×39	A×37	A×42	A×42	A×47	A×52	A×57	A×67	A×77	A×86	A×111			
		A×35	A×33	A×38	A×38	A×42	A×47	A×51	A×60	A×69	A×77	A×100			
301 ~ 350		A×39	A×37	A×42	A×42	A×47	A×52	A×57	A×67	A×77	A×86	A×111			
		A×35	A×33	A×38	A×38	A×42	A×47	A×51	A×60	A×69	A×77	A×100			
351 ~ 400		A×39	A×37	A×42	A×42	A×47	A×52	A×57	A×67	A×77	A×86	A×111			
		A×35	A×33	A×38	A×38	A×42	A×47	A×51	A×60	A×69	A×77	A×100			
401 ~ 450		A×37	A×36	A×42	A×42	A×46	A×51	A×57	A×67	A×77	A×86	A×111			
		A×33	A×32	A×36	A×36	A×41	A×46	A×51	A×60	A×69	A×77	A×100			
451 ~ 500	A×35	A×35	A×40	A×40	A×46	A×51	A×55	A×65	A×73	A×81	A×99				
	A×32	A×32	A×36	A×36	A×41	A×46	A×50	A×59	A×66	A×73	A×89				
101 ~ 200	300	A×35	A×35	A×37	A×37	A×44	A×47	A×54	A×63	A×70	A×79	A×99			
		A×32	A×32	A×33	A×33	A×40	A×42	A×49	A×57	A×63	A×71	A×89			
201 ~ 300		A×65	A×75	A×79	A×85	A×95	A×109	A×121	A×144						
		A×59	A×68	A×71	A×77	A×86	A×107	A×107	A×130						
301 ~ 350		A×61	A×68	A×73	A×77	A×89	A×116	A×119	A×135						
		A×55	A×61	A×66	A×69	A×80	A×104	A×107	A×122						
351 ~ 400		A×57	A×65	A×69	A×76	A×85	A×112	A×116	A×133						
		A×51	A×59	A×62	A×68	A×77	A×101	A×104	A×122						
401 ~ 450		A×57	A×65	A×69	A×76	A×85	A×112	A×115	A×133						
		A×51	A×59	A×62	A×68	A×77	A×101	A×104	A×122						
451 ~ 500		A×56	A×65	A×68	A×74	A×84	A×109	A×110	A×125						
		A×50	A×59	A×61	A×67	A×76	A×98	A×98	A×113						