

お求めやすいノンコートタイプのアルミ加工用シリーズ

SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING

アルミ加工用超硬スクエアエンドミル

●2枚刃 / 刃長3D(レギュラー)タイプ -2 FLUTES / REGULAR TYPE-

SEC-ALHEM2R **T-Value** 対応品 P.185

材質 **MG 超硬**

仕様 再研磨

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC		◎		○	○	○

◎=最適 ○=適

すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防止

SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING

アルミ加工用超硬スクエアエンドミル

●2枚刃 / 刃長4D(ロング)タイプ -2 FLUTES / LONG TYPE-

SEC-ALHEM2L **T-Value** 対応品 P.185

材質 **MG 超硬**

仕様 再研磨

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC		◎		○	○	○

◎=最適 ○=適

超硬エンドミル

ハイスエンドミル

自由指定直刃エンドミル

専用カッター

ドリル

面取り・セントリング工具

リーマ

タップ

フライス用チップ・カッター

旋削工具

加工治具

ツーリング

放電工具

研削・研磨用品

手作業工具

電動・空圧工具

測定工具

化学製品

工場雑貨

スクエア

多機能スクエア

ハイヘリカル

スクエア

ラフィング

ロングネック

追加加工

ボール

ボール

ロングネック

ラジアス

ラジアス

ロングネック

テーパ

テーパ

一般鋼

高硬度鋼

被削材

SUS・チタン

アルミ・銅

樹脂

グラファイト

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
SEC-ALHEM2R	0.5	1.5	40	4	1	1,840	1,750	1,690	1,560
	1	3	40	4	1	1,650	1,570	1,520	1,400
	1.5	4.5	40	4	1	1,650	1,570	1,520	1,400
	2	6	40	4	1	1,650	1,570	1,520	1,400
	2.5	7.5	40	4	1	1,860	1,770	1,710	1,580
	3	9	50	6	1	1,870	1,780	1,720	1,590
	4	12	50	6	1	1,930	1,830	1,780	1,640
	5	15	55	6	1	2,260	2,150	2,080	1,920
	6	18	55	6	2	2,310	2,190	2,130	1,960
	8	24	65	8	2	2,970	2,820	2,730	2,520
	10	30	75	10	2	3,960	3,760	3,640	3,370
	12	36	80	12	2	5,390	5,120	4,960	4,580
16	48	110	16	2	12,720	12,080	11,700	10,810	
20	60	130	20	2	21,650	20,570	19,920	18,400	

SEC-ALHEM2R 10 **T-Value** 対応品 P.344

Order 注文例 **SEC-ALHEM2R 10** 型番 刃径 (D)

Delivery 出荷日 在庫品 P.12

●ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

●シャープな切れ刃を採用しており、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。

首逃し追加加工 SN / SNR

SEC-ALHEM2R

刃径 D	首下長 ℓ ₁ 1mm単位指定		刃長 ℓ 1mm単位指定		¥/1コード	
	SN	SNR	SN	SNR	SN	SNR
6	23~37	18	5~18	500	3,500	
8	29~41	24	5~24	500	3,500	
10	35~45	30	5~30	500	3,500	
12	41~50	36	5~36	790	3,790	
16	53~78	48	5~48	990	3,990	
20	65~92	60	5~60	1,280	4,280	

●SN……標準首逃し
●SNR……切れ刃端R加工

①対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
②上記追加加工に数量スライド価格はございません。

出荷日 **3** 日目発送 ストック不可

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
SEC-ALHEM2L	3	12	60	6	1	3,200	3,040	2,940	2,720
	4	16	60	6	1	3,350	3,180	3,080	2,850
	5	20	60	6	1	3,540	3,360	3,260	3,010
	6	24	65	6	2	4,160	3,950	3,830	3,540
	8	32	80	8	2	5,590	5,310	5,140	4,750
	10	40	90	10	2	6,750	6,410	6,210	5,740
	12	48	100	12	2	9,550	9,070	8,790	8,120

Order 注文例 **SEC-ALHEM2L 10** 型番 刃径 (D)

Delivery 出荷日 在庫品 P.12

●ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

●シャープな切れ刃を採用しており、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。

首逃し追加加工 SN / SNR

SEC-ALHEM2L

刃径 D	首下長 ℓ ₁ 1mm単位指定		刃長 ℓ 1mm単位指定		¥/1コード	
	SN	SNR	SN	SNR	SN	SNR
6	29~47	24	5~24	500	3,500	
8	37~56	32	5~32	500	3,500	
10	45~60	40	5~40	500	3,500	
12	53~70	48	5~48	790	3,790	

●SN……標準首逃し
●SNR……切れ刃端R加工

①対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
②上記追加加工に数量スライド価格はございません。

出荷日 **3** 日目発送 ストック不可