

下穴なしでアルミ高精度穴加工が実現

SOLID CARBIDE BURNISHING DRILLS

超硬バニシングドリル

●ストレートタイプ -STRAIGHT TYPE-

BUNDR

材質	MG 超硬	仕様	先端角 120°						
一般鋼 (SS-SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂

シャック径 d	公差 (h6)
3	0 -0.006
4・6	0 -0.008

◎=最適 ○=適

型番	No.	先端径 D		溝長 ℓ		全長 L	シャック径 d	¥単価 1~2本
		0.01mm単位指定	0.1mm単位指定	0.01mm単位指定	0.1mm単位指定			
BUNDR	3	1.00~2.00	1.0~ 5.0	40	3	5,700		
		2.01~3.00	2.0~15.0	40	3	5,700		
	4	2.00~4.00	2.0~20.0	50	4	5,900		
	6	3.00~6.00	3.0~25.0	60	6	6,600		

Order 注文例 **BUNDR 4 - 2.50 - 10.0** Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率	価格表	7%	16%	20%	

切削条件 P.590

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

在庫 A 800円/1本 P.13

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

お見積り

●段付タイプ -STEP TYPE-

BUNDRS

材質	MG 超硬	仕様	先端角 120°						
一般鋼 (SS-SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂

シャック径 d	公差 (h6)
3	0 -0.006
4・6	0 -0.008

◎=最適 ○=適

型番	No.	先端径 D		溝長 ℓ		片角 θ		大径 D1		全長 L	シャック径 d	¥単価 1~2本
		0.01mm単位指定	0.1mm単位指定	1°単位指定	0.01mm単位指定	0.1mm単位指定	0.01mm単位指定	0.1mm単位指定				
BUNDRS	3	1.00~1.99	1.0~ 5.0	30~90	D<D1≤3.00	ℓ+2≤ℓ1≤10	40	3	6,450			
		2.00~2.99	2.0~10.0	30~90	D<D1≤4.00	ℓ+2≤ℓ1≤20	50	4	7,080			
	4	3.00~3.60	3.0~12.0	30~90	4.01~6.00	ℓ+2≤ℓ1≤25	60	6	7,920			

Order 注文例 **BUNDRS 4 - 2.00 - 8.0 - 45 - 4.00 - 15.0** Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率	価格表	7%	16%	20%	

切削条件 P.590

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

在庫 A 800円/1本 P.13

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

お見積り

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率	価格表	7%	16%	20%	

お見積り

樹脂加工に最適なミスミオリジナルドリル

SOLID CARBIDE DRILLS FOR PLASTIC CUTTING

樹脂加工用超硬ドリル

●ストレートシャック/スタブ -STRAIGHT SHANK/STUB LENGTH-

SEC-PLSDB

材質	MG 超硬	仕様	先端角 30°						
一般鋼 (SS材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂

直径D、シャック径d	公差 (h8)
2 ~ 3	0 -0.014
3.5 ~ 6	0 -0.018
7 ~ 10	0 -0.022

◎シャック径 (d) は直径 (D) と同じです。

◎=最適

型番	直径 D	溝長 ℓ	全長 L	¥単価 30本以上はお見積り		
				1~4本	5~9本	10~29本
SEC-PLSDB	2	12	38	2,880	2,790	2,740
	2.5	14	43	2,400	2,330	2,280
	3	16	46	2,630	2,550	2,500
	3.5	20	52	3,490	3,390	3,320
	4	22	55	2,900	2,810	2,760
	4.5	24	58	4,500	4,370	4,280
	5	26	62	3,350	3,250	3,180
	6	28	66	4,470	4,340	4,250
	7	34	74	5,030	4,880	4,780
	8	37	79	6,490	6,300	6,170
10	43	89	6,720	6,520	6,380	

Order 注文例 **SEC-PLSDB 5** Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率	価格表	7%	16%	20%	

切削条件 P.590

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

在庫 A 800円/1本 P.12

◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

ECが特長!

- エポキシやフェノール樹脂、グラスファイバーやカーボンファイバー硬化性プラスチックなどに適しています。
- 刈鎌形状の採用により樹脂特有の表面層のほつれ、剥離やけば立ちを抑制します。

先端形状



超硬

ハイス